



KONTEC KSG

Étau de serrage modulaire

Étau à serrage simple avec puissance amplifiée avec levier de serrage rapide unique et force de serrage réglable en continu

Les produits KONTEC KSG sont des serreurs de machine modulaires avec un serrage à levier unique et rapide breveté et une force de serrage réglable en continu. Grâce à une large gamme de systèmes et de mors rapportés, le serreur peut être adapté à toutes les tâches de serrage. Les pièces sont serrées sous tension en quelques secondes grâce au serrage rapide par levier, qui empêche également la flexion du corps de base. Grâce à l'interface de système de bridage au point zéro, le serreur de machine peut être combiné de manière optimale avec le grand système modulaire NSE3 et GFD afin de réduire considérablement les temps d'équipement sur les machines-outils.




Avantages – Vos bénéfices

- + Serrage rapide par levier**
Serrage simple, rapide et fiable de la pièce à usiner
- + Ajustement continu de la force de serrage**
Adapté pour l'usinage de pièces finies et d'ébauches
- + Entraînement de broche ajustable à la main**
Réglage de la plage de serrage sans outils
- + Boîte de transmission de puissance encapsulée**
Aucune maintenance de l'unité de transmission de force requise
- + Manipulation simple**
Désassemblage et nettoyage rapides
- + Interface intégrée NSE3 et GFD**
Minimisation des durées d'équipement Possibilité de combinaison flexible avec le grand système de bridage au point zéro
- + Le serrage par force de traction évite une flexion du corps de base**
Précision d'usinage maximale
- + Interface de mors standard avec gamme complète de mors**
Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage

Fonction KSG


Alors que la broche tourne, le mors mobile est approché de la pièce. A lieu alors l'« astuce avec la poignée ». La barre de traction située à l'intérieur entre en action par un mouvement de rotation de 160° du levier. La boîte de transmission de force située à proximité du mors fixe tire la barre de traction vers l'arrière au moyen d'un système d'engrenage mécanique.



- ❶ **Actionnement par jonction hexagonale**
Cela garantit une utilisation aisée
- ❷ **Entraînement à broche**
Pour des forces de serrage maximales
- ❸ **Tige de serrage complètement encapsulée**
Offre une protection optimale contre le liquide de refroidissement et les copeaux
- ❹ **Ajustement continu de la force de serrage**
Pour une plus grande précision de répétabilité
- ❺ **Transmission de force mécanique**
Pour un serrage autobloquant et sans vibration
- ❻ **Interface de mors standard**
Pour une utilisation des mors standard de SCHUNK
- ❼ **Démontage simple de l'ensemble broche**
Pour un nettoyage facile et un assemblage rapide sans étrier de serrage
- ❽ **Fentes d'écoulement**
Pour fluide de refroidissement et copeaux
- ❾ **Corps de base résistant à l'usure**
Assure ainsi une durée de vie plus longue pour une très grande précision. Même avec une force de serrage maximale


Serrage rapide par levier

Avec le levier de serrage rapide, la force peut être appliquée à la broche sans clé dynamométrique. La procédure de serrage est réalisée en tournant le levier de 160° degrés. La pièce peut être serrée en moins d'une seconde.




Force de serrage ajustable en permanence

La force de serrage peut être ajustée facilement sans outil avec un volant. La force exercée sur la pièce à usiner peut être préréglée entre 4 kN et 40 kN au maximum. Le serrage présente alors une répétabilité très élevée.



Boîte de transmission de force totalement encapsulée


La boîte de transmission de force est protégée contre tout risque d'infiltration de liquide de refroidissement et de copeaux. Cela garantit un fonctionnement et une force de serrage fiables en permanence.



Nettoyage et démontage en seulement quelques secondes


L'ensemble de la broche peut être retiré de l'étau à serrage simple avec puissance amplifiée en tirant simplement sur le pion d'attelage. Cela permet le positionnement rapide et direct du KSG sans brides ni préparation du montage via le système de bridage au point zéro NSE3 ou GFD. Cela permet également de nettoyer l'étau facilement et rapidement.

- ❶ Pion d'attelage
- ❷ Ensemble de broches



Serrage par traction


La broche est soumise à une force de traction lors du processus de serrage. Le système de force fermé empêche le corps de base de se plier. Le KSG est donc l'outil idéal pour les systèmes de référence au point zéro.



Tige de serrage complètement encapsulée

La barre de traction intégrée dans la broche extérieure est protégée contre la pénétration de liquide d'arrosage et de copeaux. Cela garantit un fonctionnement et une force de serrage fiables en permanence.


- 1 Tirant
- 2 Broche extérieure



Fentes d'écoulement

Le fluide de refroidissement et les copeaux sont facilement évacués par des fentes d'écoulement inclinées.


- 1 Fente d'écoulement




Options de montage

Le KSG propose plusieurs options pour la fixation sur la table de machine, toutes intégrées dans l'étau de serrage. L'étau peut être utilisé pour réduire le temps d'équipement. Il peut être monté sur les modules de bridage au point zéro NSE3 ou GFD via l'interface de changement rapide préalablement préparée. En alternative, le serreur peut être monté à l'aide de deux vis ou au moyen de vis de réglage pour une orientation de la position.

- 1 Fixation par système de bridage au point zéro
- 2 Fixation par deux vis
- 3 Montage pour orientation de la position au moyen de vis de réglage





Systèmes de mors appropriés avec numéro de position à la page suivante.
Sous réserve de modifications techniques.

- ① Mors réversible prise 6 faces (ID 0430803), mors réversible prise carbure 6 faces (ID 1395550)

Caractéristiques techniques

Description	ID	Serreur inclus	Largeur de l'étau de serrage [mm]	Force de serrage [kN]	Poids [kg]
KSG 100	0430300	Mors monoblocs	100	4 - 30	19.5
KSG VS 100	0430301	Mors réversibles	100	4 - 30	19
KSG R 100	0430808	Plaques pivotante et interface	100	4 - 30	19
KSG 5A-VS 100	0430319	Mors VS, hauts	100	4 - 30	22

Etendue de la livraison

Serreur, système de mors, brides, levier de serrage, manuel d'utilisation

Remarques

Mors du système

Les dispositifs de serrage sont toujours équipés des mors correspondants.


Utilisation de VERO-S

Avec cette taille, les tirettes de bridage ne peuvent pas être vissées directement dans le dispositif de serrage.

Les tirettes de bridage sont fixées ici par l'intermédiaire d'une plaque intermédiaire.


Système de mors adapté

Description	Pos.	Description	ID	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Hauteur [mm]	Poids [kg]
Mors monoblocs	10	SGBB-B 100-67-34	0430086	100	67	34	1.6
Mors monoblocs	15	SGBB-F 100-76-34	0430083	100	76	34	1.8
Mors réversible	20	SGWB-B 100-67-34	0430090	100	67	34	1.1
Mors réversible	25	SGWB-F 100-76-34	0430088	100	76	34	1.3
Plaque pivotante	30	SGP-1 160-110-22	0430799	160	110	22	2.8
Plaque interface	40	SGA-1 160-110-22	0430798	160	110	22	4.1
Mors VS, haut	50	SGVS-B 100-91-125	0430144	100	91	125	5.4
Mors VS, haut	55	SGVS-F 100-80-125	0430143	100	80	125	3.9



① Prévu pour le kit de modification VERO-S (ID 0430080)

② Préparé pour tirettes GFD



Systèmes de mors appropriés avec numéro de position à la page suivante.
Sous réserve de modifications techniques.

- ① Mors réversible prise 6 faces (ID 0430803), mors réversible prise carbure 6 faces (ID 1395550)

Caractéristiques techniques

Description	ID	Serreur inclus	Largeur de l'étau de serrage [mm]	Force de serrage [kN]	Poids [kg]
KSG 125	0430302	Mors monoblocs	125	4 - 40	35
KSG VS 125	1405571	Mors réversibles	125	4 - 40	34
KSG R 125	0430800	Plaques pivotante et interface	125	4 - 40	34
KSG 5A-VS 125	0430503	Mors VS, hauts	125	4 - 40	42

Etendue de la livraison

Serreur, système de mors, brides, levier de serrage, manuel d'utilisation


Note

Mors du système


Les dispositifs de serrage sont toujours équipés des mors correspondants.

Système de mors adapté

Description	Pos.	Description	ID	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Hauteur [mm]	Poids [kg]
Mors monoblocs	10	SGBB-B 125-82-39	0430087	125	82	39	2.7
Mors monoblocs	15	SGBB-F 125-88-39	0430085	125	88	39	3.1
Mors réversible	20	SGWB-B 125-82-40	1395495	125	82	40	2.5
Mors réversible	25	SGWB-F 125-88-40	1395494	125	88	40	2.5
Plaque pivotante	30	SGP-1 192-130-22	0430802	192	130	22	3.9
Plaque interface	40	SGA-1 192-130-22	0430801	192	130	22	3.9
Mors VS, haut	50	SGVS-B 125-105-150	0430142	125	105	150	9.4
Mors VS, haut	55	SGVS-F 125-95-150	0430141	125	95	150	6.7



① Préparé pour tirettes bridage NSE3 et GFD



Systèmes de mors appropriés avec numéro de position à la page suivante.
Sous réserve de modifications techniques.

- ① Mors réversible prise 6 faces (ID 0430803), mors réversible prise carbure 6 faces (ID 1395550)

Caractéristiques techniques

Description	ID	Serreur inclus	Largeur de l'étau de serrage [mm]	Force de serrage [kN]	Poids [kg]
KSG 160	0430315	Mors monoblocs	160	4 - 40	70
KSG VS 160	0430316	Mors réversibles	160	4 - 40	68
KSG R 160	0430809	Plaques pivotante et interface	160	4 - 40	68

Etendue de la livraison

Serreur, système de mors, brides, levier de serrage, manuel d'utilisation


Note

Mors du système

Les dispositifs de serrage sont toujours équipés des mors correspondants.

Système de mors adapté

Description	Pos.	Description	ID	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Hauteur [mm]	Poids [kg]
Mors monoblocs	10	SGBB-B 160-108-49	0430166	160	108	49	5.9
Mors monoblocs	15	SGBB-F 160-108-49	0430165	160	108	49	6.7
Mors réversible	20	SGWB-B 160-108-49	0430044	160	108	49	4.2
Mors réversible	25	SGWB-F 160-108-49	0430043	160	108	49	4.6
Plaque pivotante	30	SGP-1 256-170-22	0430173	256	170	22	7.2
Plaque interface	40	SGA-1 256-170-22	0430172	256	170	22	7.6



① Préparé pour tirettes bridage NSE3 et GFD

Mors du système

Mors monoblocs

Conçu comme un mors mobile.
Un côté lisse, un côté fendu.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSG 100	SGBB-B 100-67-34	W-100-1	0430086
KSG 125	SGBB-B 125-82-39	W-125-1	0430087
KSG 160	SGBB-B 160-108-49	W-160	0430166

Mors monoblocs

Conçu comme un mors fixe.
Un côté lisse, un côté fendu.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSG 100	SGBB-F 100-76-34	W-100-1	0430083
KSG 125	SGBB-F 125-88-39	W-125-1	0430085
KSG 160	SGBB-F 160-108-49	W-160	0430165

Mors réversible

Conçu comme un mors mobile.
Un côté lisse, un côté étagé pour une
plage de serrage élargie.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSG 100	SGWB-B 100-67-34	W-100-1	0430090
KSG 125	SGWB-B 125-82-39	W-125-1	0430091
KSG 125	SGWB-B 125-82-40	W-125-1	1395495
KSG 160	SGWB-B 160-108-49	W-160	0430044

Mors réversible

Conçu comme un mors fixe.
Un côté lisse, un côté étagé pour une
plage de serrage élargie.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSG 100	SGWB-F 100-76-34	W-100-1	0430088
KSG 125	SGWB-F 125-88-39	W-125-1	0430089
KSG 125	SGWB-F 125-88-40	W-125-1	1395494
KSG 160	SGWB-F 160-108-49	W-160	0430043

Mors en acier

Conçu comme un mors mobile.
Mors gorgeables pour les retouches sur le
site du client, par exemple pour
l'incorporation de contours ou de formes
spéciales.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSG 100	SGS-B 100-85-50		0430098
KSG 125	SGS-B 125-100-50		0430099

Mors en acier


Conçu comme un mors fixe.
Mors gorgeables pour les retouches sur le
site du client, par exemple pour
l'incorporation de contours ou de formes
spéciales.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSG 100	SGS-F 100-95-50		0430096
KSG 125	SGS-F 125-110-50		0430097

Plaque pivotante


Utilisé en combinaison avec des plaques
d'adaptation et des mors réversibles 6
voies pour le serrage de pièces
volumineuses.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSG 100	SGP-1 160-110-22	W-38	0430799
KSG 125	SGP-1 192-130-22	W-38	0430802
KSG 160	SGP-1 256-170-22	W-38	0430173

Plaque interface

Utilisé en combinaison avec des plaques
pivotantes et des mors réversibles 6
voies pour le serrage de pièces volumineuses.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSG 100	SGA-1 160-110-22	W-38	0430798
KSG 125	SGA-1 192-130-22	W-38	0430801
KSG 160	SGA-1 256-170-22	W-38	0430172

Mors VS, haut

Conçu comme un mors mobile.
Pour une meilleure accessibilité de l'outil
à la pièce à usiner.
Avec mors étagé, grip 5 mm.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSG 100	SGVS-B 100-91-125	W-100-1	0430144
KSG 125	SGVS-B 125-105-150	W-125-1	0430142

Mors VS, haut

Conçu comme un mors fixe.
Pour une meilleure accessibilité de l'outil
à la pièce à usiner.
Avec mors étagé, grip 5 mm.




Compatible avec	Description	Interface	ID
KSG 100	SGVS-F 100-80-125	W-100-1	0430143
KSG 125	SGVS-F 125-95-150	W-125-1	0430141

Mors rapportés

Mors grip réversibles à 6 faces


Avec cinq étapes de préhension ainsi qu'une face de serrage revêtue.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

Mors grip réversible carbure 6 faces

Avec cinq étages grip en métal dur ainsi qu'une face de serrage douce.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Mors profilé

Pour augmenter la friction entre le mors et la pièce sans empreintes de serrage.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBD 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373346
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349
GBD 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373350

Mors dentelé

Pour augmenter la friction entre le mors et la pièce en réduisant les empreintes de serrage au minimum.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBC 100-35-11	100	35	11	W-100-1	1373267
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268
GBC 160-50-14.4	160	50	14.4	W-160	1373269

Mors rectifié

Avec une face de serrage complètement rectifiée.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBP 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373272
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278
GBP 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373281

Mors doux

Mors gorgeables pour les retouches sur le site du client, par exemple pour l'incorporation de contours ou de formes spéciales.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBW 100-35-16	100	35	16	W-100-1	1373287
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288
GBW 160-50-20	160	50	20	W-160	1373289

Mors étagé

Avec étage aiguisé, 8 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBS 100-35-10-5	100	35	10	W-100-1	1373325
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327
GBS 160-50-13.5-8	160	50	13.5	W-160	1373328

Mors étagé

Avec étage aiguisé, 17 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

Mors étagé

Avec étage revêtu, 5 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBS-W 100-35-10-5	100	35	10	W-100-1	1395510
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414
GBS-W 160-50-13.5-5	160	50	13.5	W-160	1395511

Mors étagé

Avec étage grip de 3 mm et étage rectifié de 18 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBS-G3					
125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

Mors étagé

Avec étagé grip spécial "soft", 5 mm.
Pour le serrage estampé de matériaux
doux tels que le plastique ou l'aluminium.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

Mors étagé

Avec étagé grip, 3 mm.
Pour le serrage estampé de matériaux non
trempés jusqu'à 22 HRC.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-G3 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373330
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331
GBS-G3 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373332

Mors étagé

Avec étagé grip, 5 mm.
Pour le serrage estampé de matériaux non
trempés jusqu'à 22 HRC.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-G5 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373333
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334
GBS-G5 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373335

Mors étagé

Avec étagé grip, 8 mm.
Pour le serrage estampé de matériaux non
trempés jusqu'à 22 HRC.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-G8 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373337
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338
GBS-G8 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373340

Mors étagé

Avec étagé grip en métal dur, 3 mm.
Pour le serrage estampé de matériaux
trempés jusqu'à 58 HRC.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-CG3 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1428440
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524
GBS-CG3 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1431232

Mors étagé

Avec étagé grip en métal dur, 5 mm.
Pour le serrage estampé de matériaux
trempés jusqu'à 58 HRC.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-CG5 100-35-12	100	35	12	W-100-1	1428441
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000
GBS-CG5 160-50-15.5	160	50	15.5	W-160	1431233

Mors étagé

Avec étagé grip spécial, 3 mm.
Pour le serrage de matériaux et de pièces
pré-estampés.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

Mors étagé avec rainure en T

Avec étagé grip, 3 mm.
Rainure en T pour la fixation de la bande
de positionnement.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-G3-T 100-35-17.5	100	35	17.5	W-100-1	0430242
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

Mors étagé avec rainure en T

Avec étagé grip, 5 mm.
Rainure en T pour la fixation de la bande
de positionnement.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-G5-T 100-35-17.5	100	35	17.5	W-100-1	0430241
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247
GBS-G5-T 160-50-20	160	50	20	W-160	0430250

Mors étagé avec rainure en T

Avec étagé grip, 8 mm.
Rainure en T pour la fixation de la bande
de positionnement.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-G8-T 100-35-17.5	100	35	17.5	W-100-1	0430240
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237
GBS-G8-T 160-50-20	160	50	20	W-160	0430249

Barre de positionnement

Adapté à tous les mors étagés avec rainure en T.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GPL 100-32-13.5	100	32	13.5	W-100-1	0430246
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238
GPL 160-32-13.5	160	32	13.5	W-160	0430251

Mors à crocs

Pour le serrage estampé de matériaux non trempés jusqu'à 22 HRC.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBG 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373282
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284
GBG 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373285

Mors de serrage avec goupilles de positionnement

Goupilles de positionnement rétractables permettant d'ajuster rapidement le mors à la pièce à usiner concernée.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

Mors prismatiques, rectifiés

Pour un serrage précis des pièces rondes.
100 = Ø11 - Ø41 mm.
125 = Ø14 - Ø48 mm.
160 = Ø16 - Ø60 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GVA 100-35-15.5	100	35	15.5	W-100-1	1373342
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344
GVA 160-50-19.5	160	50	19.5	W-160	1373345

Mors intermédiaire avec rainure


Version flottante pour le serrage de deux pièces à usiner dans un schéma de montage. Les deux côtés sont préparés pour la fixation de plaques à ressort ou mors rapportés.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GFA-Z 100-35-28	100	35	28	W-100-1	0430174
GFA-Z 125-40-20	125	40	20	W-125-1	0430078
GFA-Z 160-50-20	160	50	20	W-160	0430162

Lame de ressort, mors à traction descendante

Pour une fonction de traction active des mors avec une légère empreinte de serrage sur la pièce, en vue de résultats d'usinage plus précis.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GFA 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373301
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304
GFA 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373306

Plaque à ressort, mors à traction descendante

Pour une fonction de traction active des mors sans empreinte de serrage sur la pièce, en vue de résultats d'usinage plus précis.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GFB 100-34-10	100	34	10	W-100-1	0430191
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192
GFB 160-49-12	160	49	12	W-160	0430266

Mors à traction descendante de précision

Pour une fonction de traction active des mors sans empreinte de serrage sur la pièce, en vue de résultats d'usinage plus précis.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBN-P 100-35-25	100	35	25	W-100-1	0430146
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147
GBN-P 160-50-27.5	160	50	27.5	W-160	0430148

Mors rectifié

Avec une face de serrage complètement rectifiée.
Hauteur = 18 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBP 125-18-7.6	125	18	7.6	W-125-2	0432259

Mors à revêtement

Pour augmenter la friction entre le mors et la pièce.
Hauteur = 18 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBB 125-18-7.6	125	18	7.6	W-125-2	0432262

Mors étagé

Avec étage revêtu, 5 mm.
Hauteur = 18 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-W 125-18-7.6-5	125	18	7.6	W-125-2	0432276

Mors étagé

Avec étage grip, 3 mm.
Pour le serrage estampé de matériaux non trempés jusqu'à 22 HRC.
Hauteur = 18 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-G3 125-18-8	125	18	8	W-125-2	0432275

Mors étagé

Avec étage grip, 5 mm.
Pour le serrage estampé de matériaux non trempés jusqu'à 22 HRC.
Hauteur = 18 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBS-G5 125-18-8	125	18	8	W-125-2	0432260

Mors à crocs

Pour le serrage estampé de matériaux non trempés jusqu'à 22 HRC.
Hauteur = 18 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profon- deur mm	Interface	ID
GBG 125-18-7.8	125	18	7.8	W-125-2	0432261

Accessoires

Testeur de la force de serrage

Pour mesurer la force de serrage des mors des dispositifs de serrage fixes.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100		
KSG 125		
KSG 160	IFT SST Set	1475766

Kit d'adaptation avec plaque intermédiaire VERO-S

Composé d'une plaque intermédiaire et de deux tirettes de bridage VERO-S pour une jonction par ajustement de forme avec les modules de serrage NSE3.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100	GNS-Z 100	0430080

Tirettes de bridage standard

Tirette de bridage pour une jonction positive avec les modules de serrage NSE3. Avec une vis de fixation raccourcie.



Compatible avec	Description	ID
KSG 125		
KSG 160	SPA 40-K	0432369
KSG 125		
KSG 160	SPB 40-K	0432370
KSG 160	SPC 40-K	1327450

Tirette de bridage GFD-SP

Tirette de bridage pour une connexion positive avec les stations de chargement GFD.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100		
KSG 125		
KSG 160	GFD-SP 40	0433600

Levier de serrage

Pour un actionnement pratique des étaux KONTEC.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100		
KSG 125		
KSG 160	GSH-1 SW14	0430201

Réglage rapide

Pour un ajustement rapide et pratique de la plage de serrage.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100	GSV-KSG 100	0430020
KSG 125		
KSG 160	GSV-KSG 125/160	0430170

Ecrou de la vis à bille

Pour un remplacement simple et rapide des écrous de broche existants.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100	GSDM-KSG 100	0430805
KSG 125	GSDM-KSG 125	0430806
KSG 160	GSDM-KSG 160	0430807

Boîte de transmission de force

Boîte de transmission de force mécanique pour un remplacement rapide et simple des boîtes de transmission de force déjà présentes.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100	GKK-KSG 100	0430213
KSG 125	GKK-KSG 125	0430214
KSG 160	GKK-KSG 160	0430222

Ensemble de broches

Pour un remplacement simple et rapide des broches existantes.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100	GSBG-KSG 100	0430560
KSG 125	GSBG-KSG 125	0430372
KSG 160	GSBG-KSG 160	1377162

Pion d'attelage

Utilisé pour connecter rapidement et simplement le groupe d'assemblages de broche à la boîte de transmission de puissance.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100	GKB-KSG 100	1377160
KSG 125		
KSG 160	GKB-KSG 125/160	0430564

Poignée


Pour une manipulation facile.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100 KSG 125	GRI-KSG 100/125	0430202

Capots

Pour la protection de l'ouverture de broche ouverte contre les chutes de copeaux.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100	GAB-KSG 100	0430555
KSG 125	GAB-KSG 125	0430556
KSG 160	GAB-KSG 160	0430557

Butée de pièce

Butée de pièce avec un encombrement minimum et un chariot de butée réglable en continu.
Courseur de butée 40 et 80 mm inclus.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GWSA M8-46	1645260

Butée de pièce magnétique, petite

Pour la fixation rapide et aisée aux mors système ou étaux.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GWSA-M 60 x 15	1391293

Butée de pièce magnétique, grande


Pour la fixation rapide et aisée aux mors système ou étaux.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GWSA-M 115 x 15	1391331

Rallonges

Comme accessoire pour les butées de pièce magnétiques.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

Vis de serrage pour griffes de serrage

Pour la fixation de dispositifs de serrage en combinaison avec des brides.



Compatible avec	Description	rainure en T	ID
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

Vis d'ajustage

Pour l'orientation de position et le montage précis des étaux de serrage manuel sur la table de la machine.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100 KSG 125 KSG 160	GPSC-1 Ø12f7-M12	0432047
KSG 160	GPSC-1 Ø16g5-M16	0490640

Vis de réglage à tête cylindrique

Pour l'orientation de position et le montage précis des étaux de serrage manuel sur la table de la machine.



Compatible avec	Description	ID
KSG 125 KSG 160	GPSC-S Ø16k7-Ø12f7-M12	0432043

Taquets de précision


Adapté à tous les guidages T des tables de machines conventionnelles.



Compatible avec	Description	rainure en T	ID
KSG 100			
KSG 125			
KSG 160	GPN M6-T12	12 mm/M6	0490590
KSG 100			
KSG 125			
KSG 160	GPN M6-T14	14 mm/M6	0490547
KSG 100			
KSG 125			
KSG 160	GPN M6-T16	16 mm/M6	0490548
KSG 100			
KSG 125			
KSG 160	GPN M6-T18	18 mm/M6	0490587
KSG 100			
KSG 125			
KSG 160	GPN M6-T20	20 mm/M6	1359734
KSG 100			
KSG 125			
KSG 160	GPN M6-T22	22 mm/M6	0490621

Brides de serrage

Pour un montage facile et rapide des systèmes de serrage SCHUNK.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100		
KSG 125		
KSG 160	GSPR-A 50-57	0490604

Vis de recouvrement

Utilisé pour couvrir les trous de montage d'insert de serrage sur plaques pendulaires et interface.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100		
KSG 125		
KSG 160	GCS Ø22-M12	1307880

Jeu de cales

Jeu de supports de pièce – largeur 100 mm

Adapté pour mors du système H = 35 mm. Hauteurs = 12, 20, 25, 30, et 32 mm.



Compatible avec	Description	ID
KSG 100	GWU-S 100-35	1394226

Jeu de supports de pièce – largeur 160 mm

Adapté pour mors du système H = 50 mm. Hauteurs = 15, 30, 40, 45, et 47 mm.



Compatible avec	Description	ID
KSG 160	GWU-S 160-50	1394231

Jeu de supports de pièce – largeur 125 mm

Adapté pour mors du système H = 40 mm. Hauteurs = 12, 25, 30, 35, et 37 mm.



Compatible avec	Description	ID
KSG 125	GWU-S 125-40	1394228

Supports de pièces

Supports de pièces – largeur 100 mm

En différentes hauteurs.

1 lot = 2 pièces



Compatible avec	Description	Hauteur mm	ID
KSG 100	GWU-M 100-12	12	1466268
KSG 100	GWU-M 100-20	20	1597013
KSG 100	GWU-M 100-25	25	1559885
KSG 100	GWU-M 100-27	27	1597018
KSG 100	GWU-M 100-29	29	1597019
KSG 100	GWU-M 100-30	30	1559886
KSG 100	GWU-M 100-31	31	1588978
KSG 100	GWU-M 100-32	32	1538999

Supports de pièces – largeur 125 mm

En différentes hauteurs.

1 lot = 2 pièces



Compatible avec	Description	Hauteur mm	ID
KSG 125	GWU-M 125-8	8	1450266
KSG 125	GWU-M 125-9	9	1462567
KSG 125	GWU-M 125-10	10	1411328
KSG 125	GWU-M 125-12	12	1447369
KSG 125	GWU-M 125-15	15	1411350
KSG 125	GWU-M 125-20	20	1452308
KSG 125	GWU-M 125-22	22	1457551
KSG 125	GWU-M 125-23	23	1411380
KSG 125	GWU-M 125-25	25	1484475
KSG 125	GWU-M 125-27	27	1461008
KSG 125	GWU-M 125-30	30	1411387
KSG 125	GWU-M 125-31	31	1484477
KSG 125	GWU-M 125-32	32	1411398
KSG 125	GWU-M 125-33	33	1484478
KSG 125	GWU-M 125-34	34	1484480
KSG 125	GWU-M 125-35	35	1411391
KSG 125	GWU-M 125-36	36	1429618
KSG 125	GWU-M 125-37	37	1411395
KSG 125	GWU-M 125-38	38	1429615

Supports de pièces – largeur 160 mm

En différentes hauteurs.

1 lot = 2 pièces



Compatible avec	Description	Hauteur mm	ID
KSG 160	GWU-M 160-15	15	1464957
KSG 160	GWU-M 160-22	22	1461402
KSG 160	GWU-M 160-30	30	1538303
KSG 160	GWU-M 160-37	37	1443672
KSG 160	GWU-M 160-40	40	1504993
KSG 160	GWU-M 160-41	41	1597020
KSG 160	GWU-M 160-42	42	1410170
KSG 160	GWU-M 160-43	43	1534944
KSG 160	GWU-M 160-44	44	1484499
KSG 160	GWU-M 160-45	45	1410169
KSG 160	GWU-M 160-46	46	1497132
KSG 160	GWU-M 160-47	47	1410166



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com