



KONTEC KSG

Станочные тиски модульной
конструкции

Тиски одностороннего действия с усилителем, с уникальным быстрым зажимным рычагом и плавной регулировкой зажимного усилия

KONTEC KSG — это модульные станочные тиски с уникальным запатентованным быстрым рычажным зажимом и бесступенчатой регулировкой зажимного усилия. Благодаря разнообразным системным и накладным кулачкам тиски можно адаптировать к любой задаче зажима. Заготовки зажимаются с натягом в течение нескольких секунд благодаря быстрому рычажному зажиму, который также предотвращает изгиб корпуса основания. Благодаря интерфейсу системы быстрой смены паллет, станочные тиски можно оптимально комбинировать с крупными модульными системами NSE3 и GFD, что значительно сокращает время наладки станков.




Преимущества – Ваша выгода

- + Быстрое зажатие с помощью ручки**
Простое, быстрое и надежное зажатие заготовки
- + Бесступенчатая регулировка зажимного усилия**
Подходит для зажатия обработанных и необработанных деталей
- + Привод с ходовым винтом регулируется вручную**
Регулировка диапазона зажатия без инструмента
- + Закрытый блок передачи усилия**
Узел передачи усилия не требует обслуживания
- + Простота в обращении**
Быстрая разборка и очистка
- + Встроенный интерфейс NSE3 и GFD**
Минимизация времени наладки Возможно гибкое совместное использование с модульной системой быстрой смены паллет
- + Зажатие за счет тянущего усилия предохраняет основание от изгиба.**
Максимальная точность обработки
- + Стандартное сопряжение для кулачков и широкий ассортимент кулачков для патронов**
Оптимальная адаптация к новым операциям зажима

Функция KSG

При вращении винта губки перемещаются к заготовке. Затем происходит «фокус с ручкой». Поворот рукоятки быстрого зажима на 160° задействует внутреннюю тягу. Блок передачи усилия, расположенный рядом с неподвижным кулачком, тянет тягу назад с помощью механической передачи.



- 1 Привод через шестигранник**
Этим гарантируется удобство в работе
- 2 Привод с ходовым винтом**
Для обеспечения максимальных усилий зажатия
- 3 Полностью закрытая тяга**
Оптимальная защита от смазочно-охлаждающей жидкости и стружки
- 4 Бесступенчатая регулировка зажимного усилия**
Для обеспечения высочайшей точности позиционирования
- 5 Механическая передача усилия**
Для зажатия с самофиксацией и защитой от вибрации
- 6 Стандартное сопряжение кулачков**
Для использования стандартных кулачков SCHUNK
- 7 Простое снятие узла шпинделя**
Для простой очистки и быстрой сборки без прижимов
- 8 Отводные пазы**
Для смазочно-охлаждающей жидкости и стружки
- 9 Стойкое к износу основание**
Поэтому удастся увеличить срок службы с сохранением высочайшей точности. Даже при максимальном усилии зажатия

Быстрое зажатие с помощью ручки

Благодаря быстрому зажимному рычагу усилие к шпинделю можно прикладывать без использования динамометрического ключа. Процесс зажатия осуществляется путем поворота рукоятки быстрого зажатия на 160°. Заготовку можно зажать менее чем за секунду.




Непрерывная регулировка усилия зажатия

Усилие зажатия легко регулируется без инструмента с помощью маховика. Усилие на заготовке может быть установлено в пределах от 4 кН до макс. 40 кН. Преимуществом является зажатие с очень высокой повторяемостью позиционирования.



Полностью закрытый узел передачи усилия

Узел механической передачи усилия защищен от попадания охлаждающей жидкости и стружки. Это гарантирует неизменно надежную работу и стабильное усилие зажатия.



Очистка и разборка за считанные секунды


Узел ходового винта снимается с тисков одностороннего действия с усилителем простым вытягиванием соединительного штифта. Это позволяет быстро устанавливать тиски KSG без прихватов или подготавливать их к использованию с системами быстрой смены паллет NSE3 или GFD. Это также ускоряет и упрощает очистку тисков.

- ❶ Соединительный штифт
- ❷ Узел ходового винта



Зажатие посредством тянущего усилия


В процессе зажатия ходовой винт подвергается растягивающим нагрузкам. Замкнутая силовая схема предохраняет основание от изгиба. Благодаря этому тиски KSG идеально подходят для систем быстрой смены паллет.



Полностью закрытая тяга

Тяговой стержень во внешнем ходовом винте защищен от попадания смазочно-охлаждающей жидкости и стружки. Это гарантирует неизменно надежную работу и стабильное усилие зажатия.


- 1 Тяга
- 2 Внешний элемент ходового винта



Отводные пазы

Смазочно-охлаждающая жидкость и стружка легко отводится по наклонным каналам.


- 1 Отводной паз




Варианты монтажа

Существует несколько вариантов крепления KSG на столе станка, при этом все необходимые устройства встроены в зажимные тиски. Тиски могут использоваться для сокращения времени наладки. Они могут монтироваться на модулях быстрой смены паллет NSE3 или GFD с помощью предварительно установленных интерфейсов быстрой смены. Также предусмотрено крепление двумя винтами или, для точной ориентации, с использованием установочных винтов.

- 1 Монтаж с помощью системы быстрой смены паллет
- 2 Монтаж с помощью двух винтов
- 3 Крепление с ориентацией спутника с помощью установочных винтов





Соответствующие системные кулачки с указанием номера позиции показаны на следующей странице.
Возможны технические изменения.

- ① 6-сторонние переворачиваемые зажимные кулачки (ID 0430803),
6-сторонние переворачиваемые твердосплавные кулачки (ID 1395550)

Технические характеристики

Описание	Идент. №	Тиски включены	Ширина зажимных тисков [mm]	Зажимное усилие [kN]	Масса [kg]
KSG 125	0430302	Монолитные кулачки	125	4 – 40	35
KSG VS 125	1405571	Переверачиваемые губки	125	4 – 40	34
KSG R 125	0430800	Поворотная и адаптерная плиты	125	4 – 40	34
KSG 5A-VS 125	0430503	Кулачки VS, высокие	125	4 – 40	42

Комплект поставки

Тиски, системные кулачки, зажимные кулачки, зажимной рычаг, руководство по эксплуатации


Примечание

Системные кулачки

Зажимные устройства обязательно комплектуются соответствующими системными кулачками.

Подходящие системные кулачки

Описание	Pos.	Описание	Идент. №	Ширина [mm]	Глубина [mm]	Высота [mm]	Масса [kg]
Монолитный кулачок	10	SGBB-B 125-82-39	0430087	125	82	39	2.7
Монолитный кулачок	15	SGBB-F 125-88-39	0430085	125	88	39	3.1
Переворачиваемая губка	20	SGWB-B 125-82-40	1395495	125	82	40	2.5
Переворачиваемая губка	25	SGWB-F 125-88-40	1395494	125	88	40	2.5
Поворотная плита	30	SGP-1 192-130-22	0430802	192	130	22	3.9
Адаптерная плита	40	SGA-1 192-130-22	0430801	192	130	22	3.9
Кулачок VS, высокий	50	SGVS-B 125-105-150	0430142	125	105	150	9.4
Кулачок VS, высокий	55	SGVS-F 125-95-150	0430141	125	95	150	6.7



① Для использования с зажимными штифтами NSE3 и GFD

Системные кулачки

Монолитный кулачок

Конструкция в виде подвижного кулачка. Одна сторона гладкая, другая — с пазами.



подходит для	Описание	Сопряжение	Идент. №
KSG 125	SGBB-B 125-82-39	W-125-1	0430087

Монолитный кулачок

Конструкция в виде неподвижного кулачка. Одна сторона гладкая, другая — с пазами.



подходит для	Описание	Сопряжение	Идент. №
KSG 125	SGBB-F 125-88-39	W-125-1	0430085

Переворачиваемая губка

Конструкция в виде подвижного кулачка. Одна сторона гладкая, одна сторона со ступенькой для увеличения диапазона закрепления.



подходит для	Описание	Сопряжение	Идент. №
KSG 125	SGWB-B 125-82-39	W-125-1	0430091
KSG 125	SGWB-B 125-82-40	W-125-2	1395495

Переворачиваемая губка

Конструкция в виде неподвижного кулачка. Одна сторона гладкая, одна сторона со ступенькой для увеличения диапазона закрепления.



подходит для	Описание	Сопряжение	Идент. №
KSG 125	SGWB-F 125-88-39	W-125-1	0430089
KSG 125	SGWB-F 125-88-40	W-125-2	1395494

Стальной кулачок

Конструкция в виде подвижного кулачка. Закаленные кулачки для доработки на объекте заказчика, например, для придания заданных контуров или специальной формы.



подходит для	Описание	Сопряжение	Идент. №
KSG 125	SGS-B 125-100-50		0430099

Стальной кулачок


Конструкция в виде неподвижного кулачка. Закаленные кулачки для доработки на объекте заказчика, например, для придания заданных контуров или специальной формы.



подходит для	Описание	Сопряжение	Идент. №
KSG 125	SGS-F 125-110-50		0430097

Поворотная плита


Используется (совместно с адаптерными плитами и 6-сторонними переворачиваемыми губками) для зажатия громоздких заготовок.



подходит для	Описание	Сопряжение	Идент. №
KSG 125	SGP-1 192-130-22	W-38	0430802

Адаптерная плита

Используется (совместно с поворотными плитами и 6-сторонними переворачиваемыми губками) для зажатия громоздких заготовок.



подходит для	Описание	Сопряжение	Идент. №
KSG 125	SGA-1 192-130-22	W-38	0430801

Кулачок VS, высокий

Конструкция в виде подвижного кулачка. Для лучшего доступа инструмента к заготовке. Включая ступенчатую губку, захват 5 мм.



подходит для	Описание	Сопряжение	Идент. №
KSG 125	SGVS-B 125-105-150	W-125-1	0430142

Кулачок VS, высокий

Конструкция в виде неподвижного кулачка. Для лучшего доступа инструмента к заготовке. Включая ступенчатую губку, захват 5 мм.




подходит для	Описание	Сопряжение	Идент. №
KSG 125	SGVS-F 125-95-150	W-125-1	0430141

Накладные кулачки

6-сторонние переворачиваемые зубчатые кулачки


Зажимная поверхность с пятью ступеньками, а также зажимная поверхность с покрытием.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

6-сторонние переворачиваемые кулачки с карбидными вставками

Зажимная поверхность с пятью ступеньками с карбидными вставками, а также гладкая зажимная поверхность.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Профилированный кулачок

Для увеличения трения между кулачком и заготовкой без следов зажатия.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349

Кулачок с насечкой

Для увеличения трения между кулачком и заготовкой при минимальных усилиях зажатия.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268

Шлифованный кулачок

С полностью зашлифованной зажимной поверхностью.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278

Кулачок из мягкого металла

Закаленные кулачки для доработки на объекте заказчика, например, для придания заданных контуров или специальной формы.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288

Ступенчатая губка

Со ступенчатой шлифовкой, 8 мм.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327

Ступенчатая губка

Со ступенчатой шлифовкой, 17 мм.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

Ступенчатая губка

Со ступенькой, с покрытием, 5 мм.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414

Ступенчатая губка

Со ступенькой 3 мм и шлифовкой 18 мм.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-G3					
125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

Ступенчатая губка

Со специальной «мягкой» зажимной ступенькой, 5 мм.
Для деформирующего зажатия мягких материалов, таких как пластик или алюминий.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

Ступенчатая губка

С зажимной ступенькой, 3 мм.
Для деформирующего зажатия незакаленных материалов твердостью до 22 HRC (по шкале Роквелла).



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331

Ступенчатая губка

С зажимной ступенькой, 5 мм.
Для деформирующего зажатия
незакаленных материалов твердостью до
22 HRC (по шкале Роквелла).



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334

Ступенчатая губка

Со ступенькой, 8 мм.
Для деформирующего зажатия
незакаленных материалов твердостью до
22 HRC (по шкале Роквелла).



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338

Ступенчатая губка

С зажимной ступенькой из карбида,
3 мм.
Для деформирующего зажатия
закаленных материалов твердостью до
58 HRC (по шкале Роквелла).



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524

Ступенчатая губка

С зажимной ступенькой из карбида, 5 мм.
Для деформирующего зажатия
закаленных материалов твердостью до
58 HRC (по шкале Роквелла).



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000

Ступенчатая губка

Со специальной ступенькой, 3 мм.
Для зажатия предварительно
деформированных материалов и
заготовок.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

Ступенчатая губка с Т-образным пазом

С зажимной ступенькой, 3 мм.
Т-образный паз для крепления
позиционирующей планки.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

Ступенчатая губка с Т-образным пазом

С зажимной ступенькой, 5 мм.
Т-образный паз для крепления
позиционирующей планки.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247

Ступенчатая губка с Т-образным пазом

Со ступенькой, 8 мм.
Т-образный паз для крепления
позиционирующей планки.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237

Установочная планка

Подходит для всех ступенчатых кулачков
с Т-образным пазом.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238

Зубчатая губка

Для деформирующего зажатия
незакаленных материалов твердостью до
22 HRC (по шкале Роквелла).



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284

Кулачок патрона с позиционирующими штифтами

Выдвигаемые позиционирующие штифты
для быстрой подгонки зажимных
кулачков к конкретной заготовке.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

Призматическая губка, шлифованная

Для прецизионного зажатия круглых
заготовок.

100 = Ø11 - Ø41 mm.

125 = Ø14 - Ø48 mm.

160 = Ø16 - Ø60 mm.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344

Промежуточная губка с пазом


Плавающее исполнение для крепления двух заготовок за одну наладку. Обе стороны подготовлены к креплению плоских пружин или накладных губок.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GFA-Z 125-40-20	125	40	20	W-125-1	0430078

Прижимная губка с плоской пружиной

Для активного прижатия кулачков с легким зажатием заготовки для более точных результатов обработки.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304

Прижимная губка с плоской пружиной

Для активного прижатия кулачков без следов зажатия на заготовке для более точных результатов обработки.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192

Прецизионный прижимной кулачок

Для активного прижатия кулачков без следов зажатия на заготовке для более точных результатов обработки.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147

Шлифованный кулачок

С полностью зашлифованной зажимной поверхностью.
Высота = 18 мм.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBP 125-18-7.6	125	18	7.6	W-125-2	0432259

Губка с покрытием

Для увеличения трения между кулачком и заготовкой.
Высота = 18 мм.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBB 125-18-7.6	125	18	7.6	W-125-2	0432262

Ступенчатая губка

Со ступенькой, с покрытием, 5 мм.
Высота = 18 мм.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-W 125-18-7.6-5	125	18	7.6	W-125-2	0432276

Ступенчатая губка

С зажимной ступенькой, 3 мм.
Для деформирующего зажатия незакаленных материалов твердостью до 22 HRC (по шкале Роквелла).
Высота = 18 мм.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-G3 125-18-8	125	18	8	W-125-2	0432275

Ступенчатая губка

С зажимной ступенькой, 5 мм.
Для деформирующего зажатия незакаленных материалов твердостью до 22 HRC (по шкале Роквелла).
Высота = 18 мм.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBS-G5 125-18-8	125	18	8	W-125-2	0432260

Зубчатая губка

Для деформирующего зажатия незакаленных материалов твердостью до 22 HRC (по шкале Роквелла).
Высота = 18 мм.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBG 125-18-7.8	125	18	7.8	W-125-2	0432261

Аксессуары

Устройство для измерения усилия зажатия

Для измерения усилия зажатия кулачков стационарных зажимных устройств.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	IFT SST Set	1475766

Стандартные Зажимные штифты

Зажимной штифт для соединения по форме с зажимными модулями NSE3. С укороченным винтом крепления.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	SPA 40-K	0432369
KSG 125	SPB 40-K	0432370

Зажимной штифт GFD-SP

Зажимной штифт для соединения по форме со станциями наладки GFD.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GFD-SP 40	0433600

Зажимной рычаг

Для удобного приведения в действие тисков KONTEC.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GSH-1 SW14	0430201

Быстрая регулировка

Для быстрой и удобной регулировки диапазона зажатия.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GSV-KSG 125/160	0430170

Ходовая гайка

Для быстрой и удобной замены существующих ходовых гаек.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GSDM-KSG 125	0430806

Силовой блок

Механический силовой блок для быстрой и удобной замены имеющихся силовых блоков.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GKK-KSG 125	0430214

Узел ходового винта

Для быстрой и удобной замены существующих шпинделей.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GSBG-KSG 125	0430372

Соединительный штифт

Используется для простого и быстрого подсоединения узла ходового винта к силовому блоку.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GKB-KSG 125/160	0430564

Ручка


Для облегчения работы.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GRI-KSG 100/125	0430202

Крышки

Для защиты открытого отверстия шпинделя от попадания стружки.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GAB-KSG 125	0430556

Упор для заготовки

Упор для заготовок с минимальными требованиями к пространству и бесступенчатой регулировкой скользящего стопора. Включая стопорный ползун 40 и 80 мм.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GWSA M8-46	1645260

Магнитный упор для заготовок, небольшой

Для быстрого и простого присоединения к системным кулачкам или тискам.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GWSA-M 60 x 15	1391293

Магнитный упор для заготовок, большой


Для быстрого и простого присоединения к системным кулачкам или тискам.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GWSA-M 115 x 15	1391331

Удлинитель

В качестве принадлежности к магнитным упорам для заготовки.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

Зажимные винты для прихватов

Используется в сочетании с прихватом для крепления зажимных устройств.



подходит для	Описание	Т-образный паз	Идент. №
KSG 125	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSG 125	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSG 125	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSG 125	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSG 125	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSG 125	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

Установочные винты

Для точного позиционирования и монтажа ручных тисков на столе станка.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GPSC-1 Ø16g5-M16	0490640

Ступенчатые установочные винты

Для точного позиционирования и монтажа ручных тисков на столе станка.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GPSC-S Ø16k7-Ø12f7-M12	0430243

Прецизионные пазовые сухари


Пригодны для всех размеров Т-образных направляющих станочных столов.



подходит для	Описание	Т-образный паз	Идент. №
KSG 125	GPN M6-T12	12 mm/M6	0490590
KSG 125	GPN M6-T14	14 mm/M6	0490547
KSG 125	GPN M6-T16	16 mm/M6	0490548
KSG 125	GPN M6-T18	18 mm/M6	0490587
KSG 125	GPN M6-T20	20 mm/M6	1359734
KSG 125	GPN M6-T22	22 mm/M6	0490621

Прихваты

Для быстрой и простой установки зажимных устройств SCHUNK.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GSPR-A 50-57	0490604

Винт крепления крышки

Используются для закрытия неиспользуемых монтажных отверстий для зажимных вставок на маятниковой и переходной плитах.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GCS Ø22-M12	1307880

Комплект опор для заготовок

Комплект опор для заготовок — ширина 125 мм

Подходит для системных губок с
H = 40 мм.

Высота = 12, 25, 30, 35 и 37 мм.



подходит для	Описание	Идент. №
KSG 125	GWU-S 125-40	1394228

Опоры для заготовок

Опоры для заготовок — ширина 125 мм

Различная высота.

1 компл. = 2 шт.



подходит для	Описание	Высота мм	Идент. №
KSG 125	GWU-M 125-8	8	1450266
KSG 125	GWU-M 125-9	9	1462567
KSG 125	GWU-M 125-10	10	1411328
KSG 125	GWU-M 125-12	12	1447369
KSG 125	GWU-M 125-15	15	1411350
KSG 125	GWU-M 125-20	20	1452308
KSG 125	GWU-M 125-22	22	1457551
KSG 125	GWU-M 125-23	23	1411380
KSG 125	GWU-M 125-25	25	1484475
KSG 125	GWU-M 125-27	27	1461008
KSG 125	GWU-M 125-30	30	1411387
KSG 125	GWU-M 125-31	31	1484477
KSG 125	GWU-M 125-32	32	1411398
KSG 125	GWU-M 125-33	33	1484478
KSG 125	GWU-M 125-34	34	1484480
KSG 125	GWU-M 125-35	35	1411391
KSG 125	GWU-M 125-36	36	1429618
KSG 125	GWU-M 125-37	37	1411395
KSG 125	GWU-M 125-38	38	1429615



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com