



OPUS-V

**Cilindro acionado hidraulica-
mente com centro fechado**

Cilindros de centro fechado para placas de torno de potência operadas hidraulicamente com ampla faixa de controle e tempos de comutação mais curtos

OPUS-V é o cilindro padrão ideal sem furo passante para todas as placas convencionais de torno mecânico. O cilindro de fixação foi projetado para altas velocidades de rotação e pode ser operado a uma pressão hidráulica de até 70 bar. Dois interruptores de proximidade permitem o ajuste e monitoramento fáceis do curso de fixação por meio de um came de controle integrado.



Vantagens – Seus benefícios

- + Válvula de retenção integrada**
Mantém temporariamente a pressão no cilindro hidráulico em caso de falha do tubo
- + Design compacto**
Fácil integração em tornos existentes
- + Curso de acionamento longo**
Adequado para acionamento de todos os mandris de potência padrão
- + Cam de controle integrado para monitoramento de curso**
Dois interruptores de proximidade permitem fácil ajuste e monitoramento do curso de fixação

Dados técnicos

Descrição	Velocidade de rotação máx. [min ⁻¹]	Curso do pistão [mm]	Máx. pressão [bar]	Força de tração a 40 bar [kN]
OPUS-V 70	7000	40	70	11
OPUS-V 85	7000	32	70	19
OPUS-V 100	7000	32	70	26
OPUS-V 125	6000	40	70	41
OPUS-V 150	6000	40	70	62
OPUS-V 175	5000	45	70	84
OPUS-V 200	4000	50	70	112
OPUS-V 250	2000	60	50	180

- ② Conexão de óleo de vazamento



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com