



VERO-S NSE-S mini 90-25 IOL

**Sensorische snelwissel-
palletsystemen gebaseerd op
NSE mini 90-25**

Pneumatisch bediende miniatuurklemmodules met volledig geïntegreerd sensorsysteem en IO-Link interface met identieke afmetingen

De VERO-S NSE mini 90-25 van SCHUNK staat al jaren voor krachtige modules met een kleine steek van slechts 100 mm. Met de nieuwe VERO-S NSE-S mini 90-25 IOL-serie gaat SCHUNK nog een stap verder: met behoud van dezelfde compacte afmetingen zijn de modules nu uitgerust met een volledig geïntegreerd sensorsysteem. Met behulp van dit sensorsysteem worden de posities van de klemslede, de aanwezigheid van de pallet en de druk van de turbofunctie in realtime geregistreerd en via de IO-Link interface rechtstreeks doorgestuurd naar de machinebesturing. Het resultaat: maximale procesbetrouwbaarheid, end-to-end transparantie en slimme automatisering – allemaal in één compacte, krachtige module.




Innovaties – uw voordelen

- + Alle functies van de NSE mini 90-25-serie blijven ongewijzigd**
Beproefde VERO-S-technologie, ideaal voor automatiseringstoepassingen
- + Geïntegreerde bewaking van de klemsledepositie**
Voor de statussen "Open", "Geklemd met klemmen" en "Gesloten zonder klemmen".
- + Geïntegreerde bewaking van palletaanwezigheid**
Mogelijk dankzij inductieve naderingsschakelaars
- + Ingebouwde druksensor**
Om duidelijk te detecteren of de turbofunctie actief is
- + Elektronica geïntegreerd in de klemmodule**
De signaalverwerking vindt uitsluitend plaats in het kleminrichting, met identieke afmetingen als de standaardversie
- + Signaaloverdracht via IO-Link**
Voor eenvoudige integratie in veelgebruikte veldbussystemen
- + Maximale procesbetrouwbaarheid**
Dankzij verschillende opvraagmogelijkheden en het verzenden van foutmeldingen
- + Optionele conusafdichting**
Beschermt de wisselinterface tegen koelvloeistof, stof en spanen
- + Een consistente klemmenmaat past voor alle NSE mini-modules**
Modules kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande processen
- + Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling**
De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden
- + De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht**
Lange levensduur en maximale procesveiligheid

Functie NSE-S mini 90-25 IOL

De klemprocedure voor de module wordt uitgevoerd met behulp van een axiale zuiger met een geïntegreerde veerconstructie en gepatenteerde aandrijfkinaematica. De klemming wordt uitgevoerd door twee klemsledes en is zelfborgend. De module wordt pneumatisch geopend met een systeemdruk van 6 bar. De posities van de klemslede, de aanwezigheid van de pallet en de turbofunctie kunnen worden gedetecteerd via de volledig geïntegreerde elektronische componenten. Dankzij de IO-Link interface kan deze informatie worden doorgegeven aan de machinebesturing.



- | | |
|--|--|
| <p>1 Optionele conusafdichting
Voor het beschermen van de wisselinterface</p> <p>2 Groot vlak oppervlak
Voor optimale ondersteuning en maximale stijfheid</p> <p>3 Lager gelegen verzonken schroeven met schroefdoop
Om het vlakke oppervlak zo eenvoudig mogelijk te reinigen en ophoping van koelmiddel en spanen te voorkomen</p> <p>4 Geïntegreerde elektronica
De signaalverwerking vindt uitsluitend plaats in de klemrichting</p> | <p>5 Druksensor
Om duidelijk te detecteren of de turbofunctie actief is</p> <p>6 Bewaking van de klemsledepositie
Voor de statussen "Open", "Geklemd met klemmen" en "Gesloten zonder klemmen".</p> <p>7 Inductieve naderingsschakelaar.
Om de aanwezigheid van de palletten controleren</p> <p>8 Led-display
Voor visuele inspectie</p> |
|--|--|

Sensorische palletsnelwisselmodule

Pneumatisch aangedreven palletsnelwisselmodule





Geïntegreerde bewaking van de posities van de klemsledes, de aanwezigheid van pallets en de druk in de turbokamer via IO-Link.

Levering

Klemmodule, bevestigingsschroeven, O-ringen, afdekluggen, bedieningshandleiding; zonder klempinnen, zonder elektrische vaste contactinterface

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Neerhaalkracht [kN]	Neerhaalkracht met turbo [kN]	Ontgrendelingsdruk [bar]	Rondlooppauwkeurigheid [mm]	Bedrijfsspanning [V DC]	Gewicht [kg]
NSE-S mini 90-25 IOL	1528088	1.5	6	6	< 0.005	24	1.1



Technische wijzigingen voorbehouden.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ① Ontgrendelen verbinding | ④ Positioneerpen voor correcte uitlijning van de module |
| ② Turboverbinding | ⑤ Bewaking van de aanwezigheid van de pallets |
| ③ IO-Link interface via veercontacten | ⑥ Optioneel: kegelafdichting |

Accessoires

Klempennen SPx mini

Klempen voor positieve verbinding met NSE-miniklemmodules.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
NSE-S mini 90-25 IOL	SPA mini 20	0435610
NSE-S mini 90-25 IOL	SPB mini 20	0435620
NSE-S mini 90-25 IOL	SPC mini 20	0435630

Klempenverlenging

Om het werkstuk van de machinetafel te tillen en voor een betere toegang van de machinespil.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
NSE-S mini 90-25 IOL	SP-VL mini 30-6-SPA	0435640
NSE-S mini 90-25 IOL	SP-VL mini 60-6-SPA	0435650

Conische afdichting

Om snel en simpel achteraf aan te brengen op al aanwezige NSE3 mini 90-25-modules zonder een dergelijke conusafsluiting. Zo kan het wisselingsvlak worden beschermd.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
NSE-S mini 90-25 IOL	KVS mini 20	1541908

Elektrische vaste contactinterface

Elektrische vaste contactinterface zonder vooraf gemonteerde kabel als tegenstuk voor het veercontact aan de adapterplaatzijde.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
NSE-S mini 90-25 IOL	SFC-5P-OC	1521278

Beschermkappen

Wordt gebruikt om de wisselinterface af te sluiten en het contactoppervlak te bedekken.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
NSE-S mini 90-25 IOL	SDE mini 90	0435670

Beschermkappen

Dient om de wisselinterface te sluiten



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
NSE-S mini 90-25 IOL	SDE mini 20	0435660

Afdekkappen

Wordt gebruikt om de bevestigingschroeven af te dekken en om de ophoping van spaanders te voorkomen.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
NSE-S mini 90-25 IOL	ADK M6-SW5	9985503



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com