



KONTEC KSC3

**Morsa manuale autocen-
trante per massima precis-
ione e sicurezza del processo**

Comprovata precisione di massimo livello con sicurezza del processo ancora maggiore grazie al corpo base nichelato

Massima precisione con elevata forza di serraggio e una struttura estremamente piatta: ecco cosa rappresentano le morse manuali autocentranti KSC3. Una delle caratteristiche più interessanti della nuova generazione è il corpo base nichelato, che offre una protezione ottimale della morsa di serraggio dalla corrosione e ne amplia notevolmente i campi di applicazione rispetto al modello precedente. Inoltre, la morsa manuale autocentrante è dotata di una gamma di ganasce base e riportate unica ed estremamente ampia sul mercato, garantendo la massima flessibilità. Il sistema chiuso con scarico ottimizzato dei trucioli garantisce la massima sicurezza del processo. Grazie all'interfaccia per sistemi di serraggio a punto zero, la morsa per macchina può essere combinata in modo ottimale con il grande sistema modulare NSE3 e GFD, riducendo notevolmente i tempi di attrezzaggio sulle macchine utensili.




Vantaggi – I tuoi benefici

- + Corpo base nichelato**
Per una protezione ottimale contro l'azione della corrosione e una gamma ancora più ampia di applicazioni
- + Scala incisa al laser**
Preregolazione rapida e precisa
- + Design estremamente piatto**
Per il massimo sfruttamento dello spazio disponibile nella zona di lavorazione
- + Mandrino incapsulato**
Dispositivi di serraggio a manutenzione minima e resistenti allo sporco
- + Elevate forze traenti**
Per un serraggio con sicurezza di processo senza prestampaggio
- + Ampio campo di serraggio**
Elevata flessibilità
- + Incavi di scarico laterale**
Per il drenaggio di refrigerante e trucioli.
- + Mandrino alloggiato su cuscinetti a sfera, senza gioco**
Per la massima precisione di ripetibilità
- + Ampia gamma di applicazioni**
Adatto per la lavorazione di pezzi grezzi e finiti
- + Vasta gamma di ganasce**
Adattamento ottimale alle nuove esigenze di serraggio
- + Il serraggio mediante tensione impedisce la flessione del corpo base**
Massima precisione nella lavorazione
- + Interfaccia NSE3 e GFD integrata**
Minimizzazione dei tempi di configurazione. Può essere combinato in maniera flessibile con l'ampio sistema di serraggio a punto zero

Funzione KSC3

Le morse manuali autocentranti SCHUNK KONTEC KSC3 sono dispositivi di serraggio diretto manuale. La forza motrice è fornita da un mandrino incapsulato da un sistema completamente chiuso. La forza viene generata direttamente, senza amplificatore di forza, ed è lineare. Le due ganasce si aprono e si chiudono in modo sincrono. Il centro regolabile con cuscinetto a sfere è precaricato e privo di gioco. La forza di serraggio dipende dalla coppia.



- 1 Sistema ermetico**
Offre protezione ideale contro lubrorefrigerante e trucioli
- 2 Attacco esagonale**
Riduce il profilo d'ingombro
- 3 Azionamento a mandrino**
Per le massime forze di serraggio
- 4 Slitta lunga**
Offre un sostegno ottimale per il serraggio esterno e interno.
- 5 Aperture di scarico**
Per refrigerante e trucioli
- 6 Foro filettato**
per battute pezzo
- 7 Ganasca base con gradino di presa e superficie di bloccaggio liscia**
Consente la lavorazione del primo e del secondo lato con una sola ganasca
- 8 Mandrino alloggiato su cuscinetti a sfera, senza gioco**
Per la massima precisione di ripetibilità
- 9 Design ad altezza ridotta**
Espande lo spazio di lavoro della macchina
- 10 Scala incisa al laser**
Per il posizionamento rapido delle ganasce base e del pezzo

Compatibilità al 100% con la generazione KSC

Le morse di serraggio della generazione KSC3 sono compatibili al 100% con quelle della generazione KSC. Questo significa che le attuali morse KSC si possono sostituire 1:1 con le morse KSC3 o combinarle tra loro.



Ottima protezione contro la corrosione

Il corpo base della morsa KSC3 è stato completamente nichelato, garantendo la migliore protezione possibile dalla corrosione anche in ambienti difficili.




Scala incisa al laser

Le scale incise al laser sui corpi base e sulle ganasce base facilitano l'allineamento delle ganasce e dei pezzi, con conseguente riduzione dei tempi di preparazione macchina.




Sistema ermetico

L'azionamento del mandrino è protetto dalla penetrazione di refrigerante e trucioli. Il mandrino è sempre a tenuta stagna, indipendentemente dalla posizione di serraggio. Questo assicura un funzionamento e una forza di serraggio sempre affidabili.



Design estremamente piatto

Grazie alla realizzazione estremamente piatta, la KSC3 occupa poco spazio nella macchina. Inoltre, la morsa offre la migliore accessibilità per la lavorazione su 5 lati, soprattutto in combinazione con una console.



Cambio ganasce con solo due viti


Le ganasce base si possono sostituire molto rapidamente e con facilità allentando solo due viti. Strumenti come un avvitatore a batteria accelerano ulteriormente il processo di sostituzione. In questo caso non è necessario sostituire completamente le ganasce base.



Opzioni di attacco


La KSC3 propone molte opzioni di montaggio sulla tavola della macchina integrate nel corpo base. La morsa manuale autocentrante può essere utilizzata per ridurre al minimo il tempo di messa a punto. Può essere montata sui moduli di serraggio a punto zero NSE3 o GFD utilizzando l'interfaccia precedentemente predisposta del sistema di serraggio a punto zero. In alternativa, si può serrare con viti.

- ❶ Montaggio mediante sistema di serraggio a punto zero
- ❷ Montaggio mediante viti



Tenuta ermetica della guida della ganascia base

La ganascia base è inserita con alta precisione nella guida della ganascia base. Questo si traduce in distanze minime, per cui la guida della ganascia base è protetta in modo ottimale dalla caduta di trucioli.



Marcatura visiva della posizione finale

Le posizioni finali del KSC3 sono marcate visivamente. Questo significa che la posizione finale si può determinare rapidamente e facilmente. Si possono così evitare possibili danni dovuti al serraggio al di fuori del campo di serraggio consentito.



Profilo d'ingombro migliorato

La connessione esagonale è stata svasata nel corpo base per le dimensioni 80-130, 125-160 e 160-280. Questo si traduce in un ingombro ottimizzato fino a 22 mm per KSC3 125-160 rispetto alle corrispondenti dimensioni della serie KSC 125-160.



Versione come morsa manuale con ganascia fissa

Appositamente per la lavorazione del secondo lato, la KSC3 è disponibile anche come morsa manuale con ganascia fissa. Il corpo base della KSC3-K ha una ganascia fissa con una scanalatura trasversale continua nel corpo base, soluzione che garantisce un'elevata sicurezza del processo e massima precisione angolare per la lavorazione di finitura.

1 Ganascia mobile

La ganascia mobile viene spostata dal mandrino e tocca il pezzo.

2 Ganascia, fissa

La ganascia fissa è fissata in posizione da una fessura trasversale nel corpo base. Di conseguenza, tutti i pezzi hanno lo stesso punto di riferimento, indipendentemente dalle dimensioni.



Ottima accessibilità grazie alle console



Le console consentono di sollevare le morse dalla tavola macchina. Questa soluzione offre una migliore accessibilità del mandrino della macchina al pezzo, soprattutto quando si lavora con macchine a 5 assi. Sono previste console diverse a seconda delle dimensioni della morsa. Con l'ausilio di set di montaggio, è possibile fissare le morse alle console.

- | | |
|--|---|
| <p>1 KSC3 80-130
Console SKQ 80/125-1 (ID 1363520) + set di montaggio GMS-1 KSC 80 (ID 1363522)</p> <p>2 KSC3 80-190
Console SKQ 80/125-1 (ID 1363520) + set di montaggio GMS-1 KSC 80 (ID 1363522)</p> <p>3 KSC3 125-160
Console SKQ 80/125-1 (ID 1363520) + set di montaggio GMS-1 KSC 125/160 (ID 1368859)</p> | <p>4 KSC3 125-235
Console SKQ 125-2 (ID 1423758) + set di montaggio GMS-1 KSC 125/160 (ID 1368859)</p> <p>5 KSC3 125-300
Console SKQ 125-2 (ID 1423758) + set di montaggio GMS-1 KSC 125/160 (ID 1368859)</p> <p>6 KSC3 160-280
Console SKQ 160-1 (ID 1423759) + set di montaggio GMS-1 KSC 125/160 (ID 1368859)</p> |
|--|---|

Versione flottante



Quando si serrano pezzi lunghi, possono verificarsi vibrazioni e deformazioni del pezzo. Per contrastare efficacemente queste vibrazioni e deformazioni, è possibile utilizzare morse manuali autocentranti "flottanti" tra le aree di serraggio esterne. A causa della compensazione, le ganasce del sistema entrano in contatto con il pezzo e lo trattengono in posizione.

1 Morsa KSC3 in versione standard

Per le due aree di serraggio esterne vengono utilizzate morse nella versione standard.

2 Morsa KSC3 in versione flottante








Per tutte le aree di serraggio interne si usano morse con compensazione per impedire la deformazione del pezzo.

3 Massima compensazione lunghezza

Dimensioni 80: ± 3 mm

Dimensioni 125: ± 5 mm

Dimensioni 160: ± 5 mm



Ganasce base adatte con numero di posizione nella pagina seguente.
Soggetto a modifiche tecniche.

① Ganasce base adatte con numero di posizione nella pagina seguente.
Soggetto a modifiche tecniche.

② Stessi campi di serraggio per il bloccaggio verticale

Dati tecnici


Descrizione	ID	Morsa inclusa	Larghezza della morsa di serraggio [mm]	Forza di serraggio max. [kN]	Coppia max. [Nm]	Compensazione lunghezza [mm]	Peso [kg]
KSC3 80-130	1508857		80	25	90		3.1
KSC3 80-130-S	1514209		80	25	90	±3	3.1
KSC3 grip 80-130	1514206	Ganascia a presa reversibile	80	25	90		3.9

La fornitura comprende


Morsa a vite, istruzioni per l'uso, senza ganasce

Ganasce base adatte

Descrizione	Pos.	Descrizione	ID	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg]
Ganascia a presa reversibile	10	SGWB-G3-B 80-40.3-28	0432715	80	40.3	28	0.5
Ganascia a presa reversibile	20	SGWB-G3-B 40-40.3-28	1514379	40	40.3	28	0.4
Ganascia in alluminio	30	SGAL-B 80-48-28	0432718	80	48	28	0.4
Piastra oscillante	40	SGP-3 125-76-19	0432720	125	76	19	1.3
Piastra adattatrice	50	SGA-3 125-39-19	0432719	125	39	19	0.7
Ganascia a presa reversibile	60	SGWB-G5-B 80-41.5-28	1514364	80	41.5	28	0.5
Ganasce prismatiche	70	SGVA-B 80-38.5-52	1395548	80	52	38.5	1.1
Ganascia prismatica verticale	80	SGVA-B 80-25-40	1468522	80	40	25	0.6



- ① Predisposto per perni di serraggio GFD
- ② Predisposto per spina di indexaggio GFD-IXB o spine di allineamento Ø 12m6
- ③ Predisposto per perno di serraggio GFD-SP mini Ø16 h6
- ④ Predisposto per viti M8



Ganasce base adatte con numero di posizione nella pagina seguente.
Soggetto a modifiche tecniche.

① Ganasce base adatte con numero di posizione nella pagina seguente.
Soggetto a modifiche tecniche.

② Stessi campi di serraggio per il bloccaggio verticale

Dati tecnici


Descrizione	ID	Morsa inclusa	Larghezza della morsa di serraggio [mm]	Forza di serraggio max. [kN]	Coppia max. [Nm]	Compensazione lunghezza [mm]	Peso [kg]
KSC3 80-190	1514208		80	25	90		4.5
KSC3 80-190-S	1514220		80	25	90	±3	4.5
KSC3 grip 80-190	1514207	Ganascia a presa reversibile	80	25	90		5.5

La fornitura comprende


Morsa a vite, istruzioni per l'uso, senza ganasce

Ganasce base adatte

Descrizione	Pos.	Descrizione	ID	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg]
Ganascia a presa reversibile	10	SGWB-G3-B 80-40.3-28	0432715	80	40.3	28	0.5
Ganascia a presa reversibile	20	SGWB-G3-B 40-40.3-28	1514379	40	40.3	28	0.4
Ganascia in alluminio	30	SGAL-B 80-48-28	0432718	80	48	28	0.4
Piastra oscillante	40	SGP-3 125-76-19	0432720	125	76	19	1.3
Piastra adattatrice	50	SGA-3 125-39-19	0432719	125	39	19	0.7
Ganascia a presa reversibile	60	SGWB-G5-B 80-41.5-28	1514364	80	41.5	28	0.5
Ganasce prismatiche	70	SGVA-B 80-38.5-52	1395548	80	52	38.5	1.1
Ganascia prismatica verticale	80	SGVA-B 80-25-40	1468522	80	40	25	0.6



- ① Predisposto per perni di serraggio NSE3 e GFD
- ② Predisposto per spina di indexaggio IXB V1-K
- ③ Predisposto per spina di indexaggio GFD-IXB o spine di allineamento Ø 12m6
- ④ Predisposto per perno di serraggio GFD-SP mini Ø16 h6
- ⑤ Predisposto per viti M8



① Ganasce prese reversibili a 6 moduli (ID 0430803), ganasce prese reversibili a 6 moduli in metallo duro (ID 1395550)

② Ganasce, lisce VS (ID 0430416)

③ Stessi campi di serraggio per il bloccaggio verticale

Dati tecnici


Descrizione	ID	Morsa inclusa	Larghezza della morsa di serraggio [mm]	Forza di serraggio max. [kN]	Coppia max. [Nm]	Compensazione lunghezza [mm]	Peso [kg]
KSC3 125-160	1514241		125	35	100		6.3
KSC3 125-160-S	1514247		125	35	100	±5	6.5
KSC3 grip 125-160	1514238	Ganascia a presa reversibile	125	35	100		8.7

La fornitura comprende


Morsa a vite, istruzioni per l'uso, senza ganasce

Ganasce base adatte

Descrizione	Pos.	Descrizione	ID	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg]
Ganascia a presa reversibile	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
Ganascia a presa reversibile	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
Ganascia in alluminio	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Piastra oscillante	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Piastra adattatrice	50	SGA-3 180-62-22	0432471	180	62	22	1.7
Ganascia a presa reversibile	60	SGWB-G5-B 125-57-33	1514365	125	57	33	1.2
Ganascia reversibile	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
Ganascia a 5 assi	80	SG5A-B 65-57-40	0432473	65	57	40	1
Ganascia a 5 assi	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
Ganascia combinata	100	SGK-B 125-45.5-40	0432468	125	45.5	40	1.6
Sistema a ganasce a 6 vie	110	SG6F 125-57-40	0432485	125	57	40	3.9
Ganasce prismatiche	120	SGVA-B 125-57-67	1395549	125	67	57	3.2
Ganascia prismatica verticale	130	SGVA-B 125-25-57	1468523	125	57	25	1.3



- ① Predisposto per perni di serraggio NSE3 e GFD
- ② Predisposto per spina di indexaggio IXB V1-K
- ③ Predisposto per spina di indexaggio GFD-IXB o spine di allineamento Ø 12m6
- ④ Predisposto per viti M12
- ⑤ Predisposto per perno di serraggio GFD-SP mini Ø20 h6
- ⑥ Predisposto per perno di serraggio GFD-SP mini Ø16 h6



① Ganascia presa reversibile a 6 moduli (ID 0430803), ganaschia presa reversibile a 6 moduli in metallo duro (ID 1395550)

② Ganaschia, liscia VS (ID 0430416)

③ Stessi campi di serraggio per il bloccaggio verticale

Dati tecnici


Descrizione	ID	Morsa inclusa	Larghezza della morsa di serraggio [mm]	Forza di serraggio max. [kN]	Coppia max. [Nm]	Compensazione lunghezza [mm]	Peso [kg]
KSC3 125-235	1514242		125	35	100		9.5
KSC3 125-235-S	1514248		125	35	100	±5	9.5
KSC3 grip 125-235	1514239	Ganascia a presa reversibile	125	35	100		12

La fornitura comprende


Morsa a vite, istruzioni per l'uso, senza ganasce

Ganasce base adatte

Descrizione	Pos.	Descrizione	ID	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg]
Ganascia a presa reversibile	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
Ganascia a presa reversibile	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
Ganascia in alluminio	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Piastra oscillante	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Piastra adattatrice	50	SGA-3 180-62-22	0432471	180	62	22	1.7
Ganascia a presa reversibile	60	SGWB-G5-B 125-57-33	1514365	125	57	33	1.2
Ganascia reversibile	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
Ganascia a 5 assi	80	SG5A-B 65-57-40	0432473	65	57	40	1
Ganascia a 5 assi	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
Ganascia combinata	100	SGK-B 125-45.5-40	0432468	125	45.5	40	1.6
Sistema a ganasce a 6 vie	110	SG6F 125-57-40	0432485	125	57	40	3.9
Ganasce prismatiche	120	SGVA-B 125-57-67	1395549	125	67	57	3.2
Ganascia prismatica verticale	130	SGVA-B 125-25-57	1468523	125	57	25	1.3



- ① Predisposto per perni di serraggio NSE3 e GFD
- ② Predisposto per spina di indexaggio IXB V1-K
- ③ Predisposto per spina di indexaggio GFD-IXB o spine di allineamento Ø 12m6
- ④ Predisposto per viti M12
- ⑤ Predisposto per perno di serraggio GFD-SP mini Ø20 h6



① Ganasce prese reversibili a 6 moduli (ID 0430803), ganasce prese reversibili a 6 moduli in metallo duro (ID 1395550)

② Ganasce, liscia VS (ID 0430416)

③ Stessi campi di serraggio per il bloccaggio verticale

Dati tecnici


Descrizione	ID	Morsa inclusa	Larghezza della morsa di serraggio [mm]	Forza di serraggio max. [kN]	Coppia max. [Nm]	Compensazione lunghezza [mm]	Peso [kg]
KSC3 125-300	1514246		125	35	100		12.5
KSC3 125-300-S	1514249		125	35	100	±5	12.5
KSC3 grip 125-300	1514240	Ganascia a presa reversibile	125	35	100		14.5

La fornitura comprende

Morsa a vite, istruzioni per l'uso, senza ganasce


Ganasce base adatte

Descrizione	Pos.	Descrizione	ID	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg]
Ganascia a presa reversibile	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
Ganascia a presa reversibile	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
Ganascia in alluminio	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Piastra oscillante	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Piastra adattatrice	50	SGA-3 180-62-22	0432471	180	62	22	1.7
Ganascia a presa reversibile	60	SGWB-G5-B 125-57-33	1514365	125	57	33	1.2
Ganascia reversibile	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
Ganascia a 5 assi	80	SG5A-B 65-57-40	0432473	65	57	40	1
Ganascia a 5 assi	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
Ganascia combinata	100	SGK-B 125-45.5-40	0432468	125	45.5	40	1.6
Sistema a ganasce a 6 vie	110	SG6F 125-57-40	0432485	125	57	40	3.9
Ganasce prismatiche	120	SGVA-B 125-57-67	1395549	125	67	57	3.2
Ganascia prismatica verticale	130	SGVA-B 125-25-57	1468523	125	57	25	1.3



- ① Predisposto per perni di serraggio NSE3 e GFD
 ② Predisposto per perno di serraggio GFD-SP mini Ø20 h6

- ③ Predisposto per spine di allineamento Ø 12m6
 ④ Predisposto per viti M12



Ganasce base adatte con numero di posizione nella pagina seguente.
Soggetto a modifiche tecniche.

- ① Ganasce presa reversibile a 6 moduli (ID 0430803), ganasce presa reversibile a 6 moduli in metallo duro (ID 1395550)

Dati tecnici


Descrizione	ID	Larghezza della morsa di serraggio [mm]	Forza di serraggio max. [kN]	Coppia max. [Nm]	Compensazione lunghezza [mm]	Peso [kg]
KSC3 160-280	1514250	160	50	175		25
KSC3 160-280-S	1514255	160	50	175	±5	25

La fornitura comprende


Morsa a vite, istruzioni per l'uso, senza ganasce

Ganasce base adatte

Descrizione	Pos.	Descrizione	ID	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg]
Ganascia a presa reversibile	10	SGWB-G3-B 160-81-50	0432614	160	81	50	3.4
Ganascia in alluminio	20	SGAL-B 160-85-50	0432623	160	85	50	2
Piastra oscillante	30	SGP-3 256-170-22	0432615	256	170	22	7.4
Piastra adattatrice	40	SGA-3 256-125-22	0432616	256	125	22	5.5
Ganascia a 5 assi	50	SG5A-B 160-73-50	0432617	160	73	50	3.6
Ganascia prismatica verticale	60	SGVA-B 160-30-81	1468524	160	81	30	2.7



- ① Predisposto per perni di serraggio NSE3 e GFD
- ② Predisposto per perno di serraggio GFD-SP mini Ø20 h6
- ③ Predisposto per spine di allineamento Ø 12m6
- ④ Predisposto per viti M12



Ganasce base adatte con numero di posizione nella pagina seguente.
Soggetto a modifiche tecniche.

- ① Ganasce presa reversibile a 6 moduli (ID 0430803), ganasce presa reversibile a 6 moduli in metallo duro (ID 1395550)

Dati tecnici


Descrizione	ID	Larghezza della morsa di serraggio [mm]	Forza di serraggio max. [kN]	Coppia max. [Nm]	Compensazione lunghezza [mm]	Peso [kg]
KSC3 160-480	1514254	160	50	175		35
KSC3 160-480-S	1514256	160	50	175	±5	35

La fornitura comprende

Morsa a vite, istruzioni per l'uso, senza ganasce

Ganasce base adatte

Descrizione	Pos.	Descrizione	ID	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg]
Ganascia a presa reversibile	10	SGWB-G3-B 160-81-50	0432614	160	81	50	3.4
Ganascia in alluminio	20	SGAL-B 160-85-50	0432623	160	85	50	2
Piastra oscillante	30	SGP-3 256-170-22	0432615	256	170	22	7.4
Piastra adattatrice	40	SGA-3 256-125-22	0432616	256	125	22	5.5
Ganascia a 5 assi	50	SG5A-B 160-73-50	0432617	160	73	50	3.6
Ganascia prismatica verticale	60	SGVA-B 160-30-81	1468524	160	81	30	2.7



- ① Predisposto per perni di serraggio NSE3 e GFD
- ② Preparato per le viti calibrate M12
- ③ Dimensioni griglia per 6 viti M12 e 2 viti calibrate M12
- ④ Predisposto per spine di allineamento Ø 12m6

Ganasce base

Ganasce soft grip reversibile

Design come ganasce mobile.
Con speciale gradino di presa da 5 mm su entrambi i lati per consentire il serraggio di materiali morbidi come alluminio o plastica.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-SG5-B 80-40.3-28		1514366
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-SG5-B 125-57-33		1514367

Ganasce a presa reversibile

Design come ganasce mobile.
Con gradino di presa da 3 mm (fino a 22 HRC) e una superficie di serraggio liscia su entrambi i lati.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-G3-B 80-40.3-28	W-80-1	0432715
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G3-B 125-57-33		0432474
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-G3-B 160-81-50	W-160	0432614

Ganasce reversibile, presa in metallo duro

Design come ganasce mobile.
Con gradino di presa in metallo duro da 3 mm (fino a 58 HRC) e una superficie di serraggio liscia su entrambi i lati.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-CG3-B 80-40-28		1514368
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-CG3-B 125-57-33		1514374
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-CG3-B 160-81-50		1395527

Ganasce a presa reversibile

Design come ganasce mobile.
Con gradino di presa da 5 mm (fino a 22 HRC) e una superficie di serraggio liscia su entrambi i lati.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-G5-B 80-41.5-28		1514364
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G5-B 125-57-33		1514365
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-G5-B 160-81-50	W-160	1522330

Ganasce reversibile, presa in metallo duro

Design come ganasce mobile.
Con gradino di presa in metallo duro da 5 mm (fino a 58 HRC) e superficie di serraggio liscia su entrambi i lati.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-CG5-B 80-40-28		1514375
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-CG5-B 125-57-33		1514376
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-CG5-B 160-81-50	W-160	1497022

Ganasce reversibile con profilo in rilievo

Design come ganasce mobile.
Con un gradino di presa speciale su due lati per il serraggio di pezzi pre-goffrati in modo semplice e sicuro.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-GL-B 80-40-28		1514377
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-GL-B 125-57-33		1514378

Ganasce reversibile

Design come ganasce mobile.
Un lato con gradino di presa da 3 mm (fino a 22 HRC), un lato altezza 40 mm con superficie di serraggio liscia e filettature per il montaggio delle ganasce superiori.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G3-B 125-59-40	W-125-1	0430387

Ganasce a presa reversibile

Design come ganasce mobile.
Larghezza ganasce ridotta.
Con gradino di presa da 3 mm (fino a 22 HRC) e una superficie di serraggio liscia su entrambi i lati.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-G3-B 40-40.3-28		1514379
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G3-B 65-57-33		1514380

Ganasce reversibile, presa in metallo duro

Design come ganasce mobile.
Larghezza ganasce 40 mm, con gradino di presa in metallo duro da 3 mm (fino a 58 HRC) e una superficie di serraggio liscia su entrambi i lati.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-CG3-B 40-40.3-28		1414567

Ganascia reversibile, presa in metallo duro

Design come ganascia mobile.
Larghezza ganascia 65 mm, con gradino di presa da 3 mm (fino a 58 HRC) e una superficie di serraggio liscia su entrambi i lati.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-CG3-B 65-57-33		1414568

Ganascia in alluminio

Design come ganascia mobile.
Usato per rilavorazioni in loco, ad esempio per l'incorporazione di bordi o forme speciali.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGAL-B 80-48-28		0432718
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGAL-B 125-68-40		0432469
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGAL-B 160-85-50		0432623

Ganasce in acciaio


Design come ganascia mobile.
Usato per rilavorazioni in loco, ad esempio per l'incorporazione di bordi o forme speciali.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SG5-B 80-48-28		1367467
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG5-B 125-68-40		1452569

Piastra oscillante

Utilizzate – in combinazione con piastre adattatrici e inserti reversibili a 6 facce – per serrare pezzi ingombranti.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGP-3 125-76-19	W-38	0432720
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGP-3 180-95-22	W-38	0432470
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGP-3 256-170-22	W-38	0432615

Piastra adattatrice

Utilizzate – in combinazione con piastre oscillanti e ganasce reversibili a 6 vie – per serrare pezzi ingombranti.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGA-3 125-39-19	W-38	0432719
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGA-3 180-62-22	W-38	0432471
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGA-3 256-125-22	W-38	0432616

Ganascia reversibile liscia


Design come ganascia mobile.
Gradini rettificati, per una lavorazione OP20 precisa.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-S4-B 80-40.3-28		1497516
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-S8-B 80-40-28		1518693
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-S6-B 125-57-33		1497517
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-S8-B 125-57-33		1518691

Ganascia a 5 assi

Design come ganascia mobile.
Un lato con superficie di serraggio liscia e filettature per il montaggio delle ganasce riportate.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG5A-B 125-44.5-33		1374778
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG5A-B 125-45.5-40	W-125-1	0432472
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SG5A-B 160-73-50	W-160	0432617

Ganascia a 5 assi

Design come ganascia mobile.
Larghezza ganascia 65 mm, inclusa ganascia reversibile con gradino di presa da 3 mm.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG5A-B 65-57-40	W-65-1	0432473

Ganascia combinata

Design come ganascia mobile.

Un lato con possibilità di montaggio di morsetti riportati.

In aggiunta è anche possibile montare un morsetto riportato VS.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235		W-125-1	
KSC3 125-300	SGK-B 125-45.5-40	W-125-3	0432468

Sistema a ganasce a 6 vie

Set di ganasce che consente di serrare il pezzo da sei lati per ottenere una forza di serraggio notevolmente maggiore.




Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG6F 125-57-40		0432485

Ganasce prismatiche

Design come ganascia mobile.

Per il serraggio orizzontale e verticale di materiali tondi.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGVA-B 80-38.5-52		1395548
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGVA-B 125-57-67		1395549

Ganascia prismatica verticale

Design come ganascia mobile.

Per il serraggio verticale di pezzi rotondi.

Con gradino di presa da 5 mm (fino a 22 HRC) e una superficie di serraggio liscia su entrambi i lati.



Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGVA-B 80-25-40		1468522
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGVA-B 125-25-57		1468523
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGVA-B 160-30-81		1468524

Ganascia di presa centrale

Versione flottante per il serraggio di due pezzi in un'unica soluzione. Per entrambi i lati è previsto il montaggio di piastre a molla o morsetti riportati.




Adatto per	Descrizione	Interfaccia	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGM-G3 80-16-28		1474205
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGM-G3 80-24-28		1474206
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGM-G3 125-16-33		1474207
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGM-G3 125-26-33		1474208

Ganasce riportate

Ganasce grip reversibile a 6 vie


Con cinque gradini di presa e una superficie di serraggio rivestita.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

Ganasce reversibile a 6 vie presa in metallo duro

Con cinque gradini di presa in metallo duro e una superficie di serraggio liscia.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Ganasce profilata

Per aumentare l'attrito tra la ganasce e il pezzo senza tracce di serraggio.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349
GBD 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373350

Ganasce dentellate

Per aumentare l'attrito tra la ganasce e il pezzo con tracce di serraggio minime.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268
GBC 160-50-14.4	160	50	14.4	W-160	1373269

Ganasce rettificate

Con una superficie di serraggio completamente rettificata.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278
GBP 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373281

Ganasce morbida

Ganasce temprabili per rilavorazioni in loco, ad esempio per l'incorporazione di bordi o forme speciali.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288
GBW 160-50-20	160	50	20	W-160	1373289

Ganasce a gradino

Con gradino rettificato, 8 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327
GBS 160-50-13.5-8	160	50	13.5	W-160	1373328

Ganasce a gradino

Con gradino rettificato, 17 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

Ganasce a gradino

Con gradino rivestito, 5 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-W 80-28-10-5	80	28	10	W-80-1	1395509
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414
GBS-W 160-50-13.5-5	160	50	13.5	W-160	1395511

Ganasce a gradino

Con gradino di presa speciale 3 mm e gradino rettificato 18 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G3					
125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

Ganascia a gradino

Con gradino di presa speciale "soft", 5 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali morbidi come la plastica o l'alluminio.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

Ganascia a gradino

Con gradino di presa, 3 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G3 80-28-10	80	28	10	W-80-1	1326805
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331
GBS-G3 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373332

Ganascia a gradino

Con gradino di presa speciale, 5 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334
GBS-G5 65-22-8	65	22	8	W-65-1	1465122
GBS-G5 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373335

Ganascia a gradino

Con gradino di presa speciale, 8 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338
GBS-G8 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373340

Ganascia a gradino

Con gradino di presa in metallo duro, 3 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali temprati fino a 58 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524
GBS-CG3 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1431232

Ganascia a gradino

Con gradino di presa in metallo duro, 5 mm.

Per il serraggio in rilievo di materiali temprati fino a 58 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000
GBS-CG5 160-50-15.5	160	50	15.5	W-160	1431233

Ganascia a gradino

Con gradino di presa speciale, 3 mm.

Per il serraggio di materiali e pezzi prestampati.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

Ganascia a gradino con scanalatura a T

Con gradino di presa, 3 mm.

Scanalatura a T per il montaggio del nastro di posizionamento.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

Ganascia a gradino con scanalatura a T

Con gradino di presa speciale, 5 mm.

Scanalatura a T per il montaggio del nastro di posizionamento.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247
GBS-G5-T 160-50-20	160	50	20	W-160	0430250

Ganascia a gradino con scanalatura a T

Con gradino di presa speciale, 8 mm.

Scanalatura a T per il montaggio del nastro di posizionamento.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237
GBS-G8-T 160-50-20	160	50	20	W-160	0430249

Barra di posizionamento

Adatta a tutte le ganasce a gradini con scanalatura a T.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238
GPL 160-32-13.5	160	32	13.5	W-160	0430251

Ganascia grip

Per il serraggio in rilievo di materiali non temprati fino a 22 HRC.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284
GBG 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373285

Ganascia con perni d'arresto

Perni di posizionamento abbassabili per regolare rapidamente la ganascia sul rispettivo pezzo.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

Ganascia prismatica, rettificato


Per il serraggio preciso di pezzi rotondi.
100 = Ø11 - Ø41 mm.
125 = Ø14 - Ø48 mm.
160 = Ø16 - Ø60 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344
GVA 160-50-19.5	160	50	19.5	W-160	1373345

Ganascia a effetto discendente molla a balestra

Per una funzione discendente attiva delle ganasce con una traccia di serraggio leggera sul pezzo, per risultati di lavorazione più precisi.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304
GFA 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373306

Ganascia a effetto discendente piastra a molla

Per una funzione discendente attiva delle ganasce senza tracce di serraggio sul pezzo, per risultati di lavorazione più precisi.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GFB 80-24-9	80	24.3	9	W-80-1	0432736
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192
GFB 160-45-12	160	45	12	W-160	0432629
GFB 160-49-12	160	49	12	W-160	0430266

Ganascia di precisione a effetto discendente

Per una funzione discendente attiva delle ganasce senza tracce di serraggio sul pezzo, per risultati di lavorazione più precisi.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147
GBN-P 160-50-27.5	160	50	27.5	W-160	0430148

Ganascia morbida

Ganasce per la rilavorazione da parte del cliente
Altezza = 22 mm



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBW 65-22-20	65	22	20	W-65-1	0490567

Ganascia a presa reversibile

Ganascia reversibile con gradino di presa da 3 mm in direzione verticale e 5 mm in orizzontale.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBW-W 65-22-8	65	22	8	W-65-1	0430729

Ganascia prismatica, rettificato

Per il serraggio preciso di pezzi rotondi.
Altezza = 22 mm



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GVA 65-22-15	65	22	15	W-65-1	0430707

Ganascia a gradino universale

Ganascia a gradino versatile con gradino rettificato



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GPE 80-28-10-5	80	28	10	W-80-1	0432721
GPE 65-22-8-3	65	22	8	W-65-1	0430704

Ganascia liscia VS

Ganascia inseribile orizzontalmente con campo di serraggio ampliato e gradino di messa a terra.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBE-VS 125-19-45	125	19	45	W-125-3	0430416

Ganascia di presa VS

Ganascia utilizzabile in orizzontale con campo di serraggio ampliato e gradino di presa di 3 mm.



Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Interfaccia	ID
GBG-VS 125-17-40	125	17	40	W-125-3	0430417

Accessori

Misuratore della forza di serraggio

Per misurare la forza di serraggio delle ganasce di dispositivi di serraggio fissi.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	IFT SST Set	1475766

Perno di serraggio GFD-SP mini

Perno di serraggio per il collegamento ad accoppiamento geometrico di sistemi di allestimento GFD mini con dispositivi di serraggio di SCHUNK.

1 set = 4 pezzi.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160	GFD-SP mini Ø16 h6	1561291
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280	GFD-SP mini Ø20-h6	1602023

Perni di serraggio standard

Perno di serraggio per collegamento positivo con moduli di serraggio NSE3. Con vite di fissaggio accorciata.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	SPA 40-K	0432369
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	SPB 40-K	0432370

Perno di posizionamento

Utilizzato come protezione antirotazione per moduli VERO-S con protezione antirotazione V1.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235	IXB V1-K	0432371

Perno di serraggio GFD-SP

Perno di serraggio per collegamento positivo con stazioni di allestimento GFD.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GFD-SP 40	0433600

Spina di indexaggio GFD

Spine di indexaggio per l'orientamento della posizione dei pallet di serraggio e dei dispositivi di serraggio su piastre di allestimento VERO-S.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235	GFD-IXB	1367937

Chiave dinamometrica 10 – 100 Nm

Serve per applicare una coppia definita. Con azionamento quadrato 1/2"



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GSH-D 10-100	0432477

Chiave dinamometrica 20 – 200 Nm

Serve per applicare una coppia definita. Con azionamento quadrato 1/2"



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSH-D 20-200	0432487

Leva di azionamento, articolata

Per una comoda preimpostazione del campo di serraggio
Con azionamento quadrato 1/2"



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSH-G 1/2"	0432478

Inserto esagonale SW 12

Adatto per azionamento quadrato 1/2".



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GSK-I SW12-1/2"	0432479

Inserto esagonale SW 14

Adatto per azionamento quadrato 1/2".



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSK-I SW14-1/2"	0432619

Supporto di chiusura

Per filo nel corpo base.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GVSS M10x12	1323002

Adattatore esagonale

Adattatore esagonale per aumentare la dimensione della chiave da A/F 12 a A/F 27.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-190		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GAD-6 SW12-SW27	1317853

Arresto del pezzo

Arresto del pezzo con ingombro minimo e slitta di arresto a regolazione continua.
Inclusi cursori di arresto da 40 e 80 mm.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA M8-23	1645258

Battuta pezzo magnetica, piccola

Per l'attacco rapido e semplice a ganasce base o morse a vite.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA-M 60 x 15	1391293

Battuta pezzo magnetica, grande


Per l'attacco rapido e semplice a ganasce base o morse a vite.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA-M 115 x 15	1391331

Prolunghe

Come accessorio per arresti magnetici per pezzi.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

Viti di serraggio per staffe di serraggio

Usato in combinazione con staffe di serraggio per il bloccaggio di dispositivi di serraggio.



Adatto per	Descrizione	Scanalatura a T	ID
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

Viti di serraggio per corpo base

Utilizzati per il fissaggio diretto di dispositivi di serraggio attraverso il corpo base.



Adatto per	Descrizione	Scanalatura a T	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M10-T12	12 mm/M10	0430422
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M12-T14	14 mm/M12	0430423
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M12-T16	16 mm/M12	0430424
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M12-T18	18 mm/M12	0430425

Viti calibrate

Per l'esatto orientamento della posizione e il montaggio delle morse di serraggio manuali sulla tavola della macchina.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GPSC-2 Ø12f7-M12	0490546

Set di allineamento e centraggio

Per un allineamento e un bloccaggio rapidi e semplici su tavole con scanalature a T.



Adatto per	Descrizione	Scanalatura a T	ID
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T12	12 mm	0430418
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T14	14 mm	0430419
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T16	16 mm	0430420
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T18	18 mm	0430421

Set perni cilindrici


Per facilitare il montaggio del dispositivo di serraggio sul tavolo della macchina.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GZS Ø12m6	1373755

Staffe di serraggio


Per un montaggio rapido e semplice dei dispositivi di serraggio SCHUNK.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSPR-A 50-57	0490604

Consolle angolare

Per sollevare il dispositivo di serraggio dalla tavola della macchina e aumentare l'accessibilità.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160	SKQ 80/125-1	1363520
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	SKQ 125-2	1423758
KSC3 160-280	SKQ 160-1	1423759

Kit di montaggio

Per un montaggio facile e veloce delle morse KSC3 su una consolle angolare.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190	GMS-1 KSC 80	1363522
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GMS-1 KSC 125/160	1368859

Vite di copertura

Servono per coprire i fori di montaggio non utilizzati per gli inserti di serraggio sulle piastre adattatrici e basculanti.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GCS Ø22-M12	1307880

Set di supporti pezzo

Set supporti per pezzi – larghezza 80 mm

Adatto per ganasce H = 28 mm con livello di tenuta 3 mm.

Altezze = 5, 10, 15, 20 e 22 mm.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190	GWU-S grip 80-28	1394225

Set supporti per pezzi – larghezza 125 mm

Adatto per ganasce H = 33 mm con livello di tenuta 3 mm.

Altezze = 8, 12, 20, 25 e 27 mm.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GWU-S grip 125-33	1394227

Set supporti per pezzi – larghezza 160 mm

Adatto per ganasce H = 50 mm.

Altezze = 15, 30, 40, 45 e 47 mm.



Adatto per	Descrizione	ID
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWU-S 160-50	1394231

Supporti per pezzi

Supporti per pezzi – larghezza 80 mm

In diverse altezze.

1 set = 2 pezzi



Adatto per	Descrizione	Altezza mm	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-5	5	1465960
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-10	10	1465956
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-15	15	1460327
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-20	20	1411113
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-22	22	1411114

Supporti per pezzi – larghezza 125 mm

In diverse altezze.

1 set = 2 pezzi



Adatto per	Descrizione	Altezza mm	ID
KSC3 125	GWU-M 125-8	8	1450266
KSC3 125	GWU-M 125-9	9	1462567
KSC3 125	GWU-M 125-10	10	1411328
KSC3 125	GWU-M 125-12	12	1447369
KSC3 125	GWU-M 125-15	15	1411350
KSC3 125	GWU-M 125-20	20	1452308
KSC3 125	GWU-M 125-22	22	1457551
KSC3 125	GWU-M 125-23	23	1411380
KSC3 125	GWU-M 125-25	25	1484475
KSC3 125	GWU-M 125-27	27	1461008
KSC3 125	GWU-M 125-30	30	1411387
KSC3 125	GWU-M 125-31	31	1484477
KSC3 125	GWU-M 125-32	32	1411398
KSC3 125	GWU-M 125-33	33	1484478
KSC3 125	GWU-M 125-34	34	1484480
KSC3 125	GWU-M 125-35	35	1411391
KSC3 125	GWU-M 125-36	36	1429618
KSC3 125	GWU-M 125-37	37	1411395
KSC3 125	GWU-M 125-38	38	1429615

Supporti per pezzi – larghezza 160 mm

In diverse altezze.

1 set = 2 pezzi



Adatto per	Descrizione	Altezza mm	ID
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-15	15	1464957
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-22	22	1461402
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-30	30	1538303
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-37	37	1443672
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-40	40	1504993
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-41	41	1597020
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-42	42	1410170
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-43	43	1534944
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-44	44	1484499
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-45	45	1410169
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-46	46	1497132
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-47	47	1410166



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com