



ROTA TPS

**Pneumatisch aangedreven
klauwplaten voor stationaire
toepassingen**

Pneumatisch aangedreven klauwplaten met geïntegreerde pneumatische cilinder voor krachtig klemmen bij 6 bar

De ROTA TPS plus staat voor het nauwkeurig klemmen van ronde werkstukken op stationaire bewerkingsmachines. Vooral wanneer er geen hydraulisch systeem voorhanden is, zijn deze klauwplaten perfect geschikt als vervanging. De aangedreven klauwplaten zijn met behulp van een consoleplaat snel en eenvoudig aan elke machinetafel aan te passen. Het speciale kenmerk is de geïntegreerde pneumatische cilinder, die de klauwplaten een zeer laag profiel geeft en zo de machineruimte maximaal benut. Met een luchtdruk van slechts 6 bar kunnen al hoge klemkrachten worden bereikt, die eenvoudig kunnen worden aangepast aan de specifieke taak en zorgen voor het betrouwbaar klemmen van werkstukken.



Innovaties – uw voordelen

- + Precisie spiehaak krachtbediende klauwplaat voor de hoogste kwaliteitseisen**
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten
- + Hoge efficiency van spiehaaksysteem**
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten
- + Geoptimaliseerd smeersysteem**
Consistent hoge opspankrachten gegarandeerd
- + Pneumatische cilinder geïntegreerd in de klauwplaat**
Er is geen supplementaire achterzijdecilinder nodig
- + Bevestiging via consoleplaat**
Snel en gemakkelijk aan elke machinetafel aan te passen
- + Grote opspankrachten bij systeemdruk**
Garandeert procesbetrouwbaarheid tijdens het bewerken
- + Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard**
Garandeert een lange levensduur

Technische gegevens

Beschrijving	Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN]	Werkdruk [bar]	Slag/klauw [mm]
ROTA TPS 125-26	22	3 - 8	3
ROTA TPS 160-38	39	3 - 8	4.2
ROTA TPS 200-52	68	3 - 8	4.2
ROTA TPS 250-68	105	3 - 8	5
ROTA TPS 315-90	140	3 - 8	5
ROTA TPS 315-105	100	3 - 8	5

Werking van ROTA TPS

De zuiger die positief in de klauwplaat wordt geleid, wordt verplaatst door perslucht toe te voeren. De schuingeleiding zet deze axiale beweging van de klauwplaatzuiger om in een radiale beweging van de basisklemmen. Door gebruik te maken van een dubbelwerkende cilinder kunnen werkstukken zowel extern als intern worden vastgeklemd.



- | | |
|---|--|
| <p>1 Spiehaakaandrijving
Zorgt tijdens bedrijf voor constant hoge klemkrachten</p> <p>2 Gehard en extreem stijf basiselement
Daardoor een langere bedrijfsduur met de hoogste nauwkeurigheid Zelfs met maximale klemkracht</p> <p>3 Grote klauwplaatboring
Voor de bewerking van alle standaard diameters van onbewerkt materiaal</p> <p>4 Geoptimaliseerd smeersysteem
Voor een hoog efficiëntieniveau</p> <p>5 Ontwerp met lage hoogte
Breidt de werkruimte van uw machine uit</p> | <p>6 Standaard klauwinterface
Uitgebreide selectie van gestandaardiseerde bovenste klemmen van SCHUNK</p> <p>7 Aanpassing aan de machinetafel
Via een consoleplaat of rechte uitsparing</p> <p>8 Verbeterd design dat ongevoelig is voor vuil
Door middel van gerichte verzegeling</p> <p>9 Ingebouwde pneumatische cilinder
Er is geen supplementaire achterzijdecilinder nodig</p> <p>10 Pneumatisch systeem
Aandrijving met maximaal 6 bar</p> |
|---|--|

Stationaire klauwplaten met 3 klauwen, pneumatisch aangedreven

Met basisplaat "K" of met rechte uitsparing "Z".


Levering

Aangedreven klauwplaat, stiften, T-moeren, rechte koppeling, hoekkoppeling, montagegereedschap, handleiding; zonder bovenste klemmen

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Montage	Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN]	Stuurdruk [bar]	Slag per klem [mm]	Gewicht [kg]
ROTA TPS 125-26 Z-SV90°	0816126	Centreeruitsparing	22	3 - 8	3	12
ROTA TPS 125-26 K-SV90°	0816127	Consoleplaat	22	3 - 8	3	12

$P_{\min} = 3$ bar (voor lagere klemkrachten kan een klemkrachtreductie als optie worden aangeboden)



- ① Luchtaansluiting R1/8 om de klauwplaat te openen
- ② Luchtaansluiting R1/8 om de klauwplaat te sluiten
- ③ Demontageschroefdraad M6

- ④ Bevestigingsschroefdraad M8
- ⑤ Afstand van midden tot eerste tand

Stationaire klauwplaten met 3 klauwen, pneumatisch aangedreven

Met basisplaat "K" of met rechte uitsparing "Z".


Levering

Aangedreven klauwplaat, stiften, T-moeren, rechte koppeling, hoekkoppeling, montagegereedschap, handleiding; zonder bovenste klemmen

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Montage	Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN]	Stuurdruk [bar]	Slag per klem [mm]	Gewicht [kg]
ROTA TPS 160-38 Z-SV90°	0816136	Centreeruitsparing	39	3 - 8	4.2	23
ROTA TPS 160-38 K-SV90°	0816137	Consoleplaat	39	3 - 8	4.2	23

$P_{min} = 3$ bar (voor lagere klemkrachten kan een klemkrachtreductie als optie worden aangeboden)



- ① Luchtaansluiting R1/4 om de klauwplaat te openen
- ② Luchtaansluiting R1/4 om de klauwplaat te sluiten
- ③ Demontageschroefdraad M8

- ④ Bevestigingsdraad M12
- ⑤ Afstand van midden tot eerste tand

Stationaire klauwplaten met 3 klauwen, pneumatisch aangedreven

Met basisplaat "K" of met rechte uitsparing "Z".


Levering

Aangedreven klauwplaat, stiften, T-moeren, rechte koppeling, hoekkoppeling, montagegereedschap, handleiding; zonder bovenste klemmen

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Montage	Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN]	Stuurdruk [bar]	Slag per klem [mm]	Gewicht [kg]
ROTA TPS 200-52 Z-SV90°	0816146	Centreeruitsparing	68	3 - 8	4.2	34
ROTA TPS 200-52 K-SV90°	0816147	Consoleplaat	68	3 - 8	4.2	34

$P_{\min} = 3$ bar (voor lagere klemkrachten kan een klemkrachtreductie als optie worden aangeboden)



- ① Luchtaansluiting R1/4 om de klauwplaat te openen
- ② Luchtaansluiting R1/4 om de klauwplaat te sluiten
- ③ Demontageschroefdraad M8

- ④ Bevestigingsdraad M12
- ⑤ Afstand van midden tot eerste tand

Stationaire klauwplaten met 3 klauwen, pneumatisch aangedreven

Met basisplaat "K" of met rechte uitsparing "Z".


Levering

Aangedreven klauwplaat, stiften, T-moeren, rechte koppeling, hoekkoppeling, montagegereedschap, handleiding; zonder bovenste klemmen

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Montage	Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN]	Stuurdruk [bar]	Slag per klem [mm]	Gewicht [kg]
ROTA TPS 250-68 Z-SV90°	0816156	Centreeruitsparing	105	3 - 8	5	60
ROTA TPS 250-68 K-SV90°	0816157	Consoleplaat	105	3 - 8	5	60

$P_{min} = 3 \text{ bar}$ (voor lagere klemkrachten kan een klemkrachtreductie als optie worden aangeboden)



Technische wijzigingen voorbehouden.

- ① Luchtaansluiting R1/4 om de klauwplaat te openen
- ② Luchtaansluiting R1/4 om de klauwplaat te sluiten
- ③ Demontageschroefdraad M8
- ④ Bevestigingsdraad M12
- ⑤ Afstand van midden tot eerste tand

Stationaire klauwplaten met 3 klauwen, pneumatisch aangedreven

Met basisplaat "K" of met rechte uitsparing "Z".


Levering

Aangedreven klauwplaat, stiften, T-moeren, rechte koppeling, hoekkoppeling, montagegereedschap, handleiding; zonder bovenste klemmen

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Montage	Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN]	Stuurdruk [bar]	Slag per klem [mm]	Gewicht [kg]
ROTA TPS 315-90 Z-SV90°	0816166	Centreeruitsparing	140	3 - 8	5	82
ROTA TPS 315-90 K-SV90°	0816167	Consoleplaat	140	3 - 8	5	82

$P_{\min} = 3$ bar (voor lagere klemkrachten kan een klemkrachtreductie als optie worden aangeboden)



- ① Luchtaansluiting R1/4 om de klauwplaat te openen
- ② Luchtaansluiting R1/4 om de klauwplaat te sluiten
- ③ Demontageschroefdraad M8

- ④ Bevestigingsdraad M12
- ⑤ Afstand van midden tot eerste tand

Stationaire klauwplaten met 3 klauwen, pneumatisch aangedreven

Met basisplaat "K" of met rechte uitsparing "Z".


Levering

Aangedreven klauwplaat, stiften, T-moeren, rechte koppeling, hoekkoppeling, montagegereedschap, handleiding; zonder bovenste klemmen

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Montage	Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN]	Stuurdruk [bar]	Slag per klem [mm]	Gewicht [kg]
ROTA TPS 315-105 Z-SV90°	88000785	Centreeruitsparing	100	3 - 8	5	72
ROTA TPS 315-105 K-SV90°	88000779	Consoleplaat	100	3 - 8	5	72

$P_{min} = 3 \text{ bar}$ (voor lagere klemkrachten kan een klemkrachtreductie als optie worden aangeboden)




Technische wijzigingen voorbehouden.


- ① Luchtaansluiting R1/4 om de klauwplaat te openen
- ② Luchtaansluiting R1/4 om de klauwplaat te sluiten
- ③ Demontageschroefdraad M8
- ④ Bevestigingsdraad M12
- ⑤ Afstand van midden tot eerste tand

Zachte bovenste klemmen


met fijnvertanding 90°



SP-WB
Zachte bovenste klemmen



SWB-AL
Zachte bovenste klemmen



SWBL
Zachte bovenste klemmen


Technische gegevens

Type klauwplaat	Beschrijving	IDnr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schroeven	m/SET [kg]
ROTA TPS 125-26	SP-WB 125	0124100	11	30	40	55.5	27.5	18	M8	1.3
ROTA TPS 160-38	SWBL 165	0120152	14	35	40	80	45	20	M10	2.1
ROTA TPS 160-38	SWB 165	0120101	14	35	60	68	33	20	M10	2.5
ROTA TPS 160-38	SWB-AL 165	0168105	14	35	60	80	45	20	M10	1.2
ROTA TPS 200-52	SWBL 200	0120153	17	35	40	98	61	22	M12	2.6
ROTA TPS 200-52	CWB 200	0100006	17	40	40	90	43	22	M12	2.7
ROTA TPS 200-52	SWB 200	0120104	17	40	60	90	43	22	M12	4.1
ROTA TPS 200-52	SWB-AL 200	0168101	17	40	60	90	43	22	M12	1.5
ROTA TPS 250-68	SWBL 250-21	0120155	21	50	50	120	72	28	M16	5.4
ROTA TPS 250-68	CWB 251	0100012	21	50	60	95	52	28	M16	5.2
ROTA TPS 250-68	SWB 250	0120105	21	50	80	120	62	28	M16	9.2
ROTA TPS 250-68	SWB-AL 250	0168102	21	50	80	120	62	28	M16	3.3
ROTA TPS 315-90	SWBL 315	0120156	21	50	50	140	82	28	M16	6.5
ROTA TPS 315-90	CWB 251	0100012	21	50	60	95	52	28	M16	5.2
ROTA TPS 315-90	SWB 250	0120105	21	50	80	120	62	28	M16	9.2
ROTA TPS 315-90	SWB-AL 250	0168102	21	50	80	120	62	28	M16	3.3
ROTA TPS 315-105	SWBL 315	0120156	21	50	50	140	82	28	M16	6.5
ROTA TPS 315-105	CWB 251	0100012	21	50	60	95	52	28	M16	5.2
ROTA TPS 315-105	SWB 250	0120105	21	50	80	120	62	28	M16	9.2
ROTA TPS 315-105	SWB-AL 250	0168102	21	50	80	120	62	28	M16	3.3


Ons complete assortiment klauwplaten is online te vinden in onze Quickfinder voor klauwplaten en op schunk.com

Harde, vertande bovenste klemmen, Grijpklemmen


met fijnvertanding 90°



SHB
Harde, vertande bovenste
klemmen



SWB-SA
Grijpklemmen



SWB-SM
Grijpklemmen


Technische gegevens

Type klauwplaat	Beschrijving	IDnr.	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schroeven	m/SET
ROTA TPS 125-26	SHB 125	0125100	11	26		40		58.5	9	14.5	16	16	M8	0.7
ROTA TPS 160-38	SWB-SA 165	0170099	14	120	40	58	48	59.5		25	20		M10	2.2
ROTA TPS 160-38	SWB-SM 165	0169099	14	120	40	60	50	59.5		24.5	20		M10	6.0
ROTA TPS 160-38	SHB 165	0121101	14	30		46		79.7	11	16.6	22	22	M10	1.3
ROTA TPS 200-52	SWB-SA 200	0170101	17	140	40	58	48	72.5		35	22		M12	3.1
ROTA TPS 200-52	SWB-SA 201	0170106	17	140	40	75	65	72.5		35	22		M12	4.2
ROTA TPS 200-52	SWB-SM 200	0169101	17	140	40	60	50	69.5		35	22		M12	8.6
ROTA TPS 200-52	SWB-SM 201	0169106	17	140	40	75	65	69.5		35	22		M12	11.5
ROTA TPS 200-52	SHB 210	0121102	17	40		49		84.3	12	28.7	19	19	M12	2.0
ROTA TPS 250-68	SWB-SA 250-21	0170103	21	180	50	78	63	87.5		40	28		M16	6.3
ROTA TPS 250-68	SWB-SA 251	0170107	21	180	50	100	85	87.5		40	28		M16	8.3
ROTA TPS 250-68	SWB-SM 250-21	0169103	21	180	50	70	55	80		29	28		M16	14.5
ROTA TPS 250-68	SWB-SM 251	0169107	21	180	50	100	85	80		30	28		M16	22.0
ROTA TPS 250-68	SHB 250	0121105	21	50		58		103.5	14	34	25	25	M16	3.5
ROTA TPS 315-90	SWB-SA 315	0170104	21	240	50	78	63	117		70	28		M16	11.0
ROTA TPS 315-90	SWB-SM 315	0169104	21	240	50	70	55	110		60	28		M16	26.6
ROTA TPS 315-90	SHB 315	0121111	21	50		58		128	14	46	30	30	M16	4.6
ROTA TPS 315-105	SWB-SA 315	0170104	21	240	50	78	63	117		70	28		M16	11.0
ROTA TPS 315-105	SWB-SM 315	0169104	21	240	50	70	55	110		60	28		M16	26.6
ROTA TPS 315-105	SHB 315	0121111	21	50		58		128	14	46	30	30	M16	4.6

Ons complete assortiment klauwplaten is online te vinden in onze Quickfinder voor klauwplaten en op schunk.com

Klauwklemmen

met fijnvertanding 90°



SZA
Klauwklemmen

Technische gegevens

Type klauwplaat	Klembereik ØD	Slingerdia- meter SDmax	Beschrijving	IDnr.	N	B	H	L	T	G	b	Schroeven	m/SET
	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[kg]
ROTA TPS 160-38	32 - 61	183	SZA 17-1	0122260	14	30	47	71.5	20	M6	20	M10	1.2
ROTA TPS 160-38	54 - 84	185	SZA 17-2	0122261	14	30	47	61.9	20	M6	20	M10	1.0
ROTA TPS 160-38	80 - 111	187	SZA 17-3	0122262	14	30	47	58.7	20	M6	20	M10	1.0
ROTA TPS 160-38	106 - 137	195	SZA 17-4	0122263	14	35	47	60.3	20	M6	20	M10	1.2
ROTA TPS 200-52	33 - 76	225	SZA 20-14	0138195	17	35	50	85	25	M6	22	M12	1.8
ROTA TPS 200-52	60 - 104	225	SZA 20-15	0138196	17	35	50	72.9	25	M6	22	M12	1.5
ROTA TPS 200-52	89 - 134	225	SZA 20-16	0138197	17	40	50	65.1	25	M6	22	M12	1.5
ROTA TPS 200-52	116 - 161	227	SZA 20-17	0138198	17	40	50	66.7	25	M6	22	M12	1.6
ROTA TPS 200-52	146 - 191	251	SZA 20-18	0138199	17	40	50	71.4	25	M6	22	M12	1.8
ROTA TPS 250-68	53 - 108	276	SZA 25-37	0138180	21	50	58	95.9	25	M8	28	M16	3.3
ROTA TPS 250-68	93 - 148	276	SZA 25-38	0138181	21	50	58	81	25	M8	28	M16	2.9
ROTA TPS 250-68	142 - 198	279	SZA 25-39	0138182	21	50	58	76.2	25	M8	28	M16	2.7
ROTA TPS 250-68	189 - 245	316	SZA 25-40	0138183	21	50	58	90.5	25	M8	28	M16	3.2
ROTA TPS 315-90	51 - 147	348	SZA 31-10	0138184	21	50	58	115.4	25	M8	28	M16	3.4
ROTA TPS 315-90	109 - 205	349	SZA 31-11	0138185	21	50	58	92.1	25	M8	28	M16	3.4
ROTA TPS 315-90	174 - 271	347	SZA 31-12	0138186	21	50	58	87.3	25	M8	28	M16	3.2
ROTA TPS 315-90	238 - 320	392	SZA 31-13	0138187	21	50	58	111.1	25	M8	28	M16	4.7
ROTA TPS 315-105	74 - 164	365	SZA 31-10	0138184	21	50	58	115.4	25	M8	28	M16	3.4
ROTA TPS 315-105	132 - 222	366	SZA 31-11	0138185	21	50	58	92.1	25	M8	28	M16	3.4
ROTA TPS 315-105	198 - 288	364	SZA 31-12	0138186	21	50	58	87.3	25	M8	28	M16	3.2
ROTA TPS 315-105	262 - 335	407	SZA 31-13	0138187	21	50	58	111.1	25	M8	28	M16	4.7

Ons complete assortiment klauwplaten is online te vinden in onze Quickfinder voor klauwplaten en op schunk.com

T-moer

met fijnvertanding 90°




NS
T-moer

Type klauwplaat	Beschrijving	IDnr.	N	B	H	H1	L	Inbusschroef	Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm]
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
ROTA TPS 125-26	NS 81	0143100	11	15.9	21	7	14.3	M8 x 30	30
ROTA TPS 160-38	NS 102	0143101	14	19.8	25.5	8.5	17.3	M10 x 35	50
ROTA TPS 200-52	NS 126	0143102	17	22.4	27	9	19.3	M12 x 35	70
ROTA TPS 250-68	NS 164	0143108	21	28.4	30	11	24.3	M16 x 35	150
ROTA TPS 315-90	NS 164	0143108	21	28.4	30	11	24.3	M16 x 35	150
ROTA TPS 315-105	NS 164	0143108	21	28.4	30	11	24.3	M16 x 35	150

Ons complete assortiment klauwplaten is online te vinden in onze Quickfinder voor klauwplaten en op [schunk.com](https://www.schunk.com)

Harde, vertande bovenste klemmen

met fijnvertanding 90°



Klempositie I

Klempositie II

Uitwendige opspanning

Type klawwplaat	Beschrijving	IDnr.	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	A4 [mm]
ROTA TPS 125-26	SHB 125	0125100	8 - 52	20 - 56	58 - 93	90 - 125
ROTA TPS 160-38	SHB 165	0121101	10 - 54	22 - 58	71 - 108	115 - 152
ROTA TPS 200-52	SHB 210	0121102	14 - 102	40 - 94	90 - 140	136 - 198
ROTA TPS 250-68	SHB 250	0121105	20 - 126	46 - 131	128 - 205	201 - 255
ROTA TPS 315-90	SHB 315	0121111	20 - 160	54 - 150	146 - 242	238 - 320
ROTA TPS 315-105	SHB 315	0121111	27 - 177	78 - 174	170 - 266	262 - 335

Inwendige opspanning

Type klawwplaat	Beschrijving	IDnr.	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]
ROTA TPS 125-26	SHB 125	0125100	53 - 90	85 - 127	122 - 169
ROTA TPS 160-38	SHB 165	0121101	74 - 120	118 - 164	168 - 210
ROTA TPS 200-52	SHB 210	0121102	87 - 137	133 - 185	181 - 265
ROTA TPS 250-68	SHB 250	0121105	71 - 148	143 - 228	223 - 325
ROTA TPS 315-90	SHB 315	0121111	89 - 186	181 - 277	273 - 380
ROTA TPS 315-105	SHB 315	0121111	97 - 193	189 - 284	280 - 380

Accessoires

Klemkrachttester

Voor het meten van de klemkracht van 2, 3 en 6-spanklauwe tot 6.000 tpm.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
ROTA TPS 125-26	IFT Set	1404235
ROTA TPS 160-38		
ROTA TPS 200-52		
ROTA TPS 250-68		
ROTA TPS 315-90		
ROTA TPS 315-105		

Onderhoudseenheid

Voor het verwerken van de vereiste perslucht.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
ROTA TPS 125-26	WEH 1/4"	0890021
ROTA TPS 160-38		
ROTA TPS 200-52		
ROTA TPS 250-68		
ROTA TPS 315-90		
ROTA TPS 315-105		

Smering

LINOMAX plus

Hoogwaardig vet als standaard voor het regelmatig smeren van SCHUNK hand- en krachtbediende klauwplaten en lunettes.



Bundel	Beschrijving	IDnr.
Cartridge	LINOMAX plus cartridge	1342585
Doos	LINOMAX plus blik	1342586
Emmer	LINOMAX plus emmer	1342587

Drukmeeteenheid

Om de drukdichtheid te controleren.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
ROTA TPS 125-26	DMG Ø12-NPT1/4"	8702678
ROTA TPS 160-38		
ROTA TPS 200-52		
ROTA TPS 250-68		
ROTA TPS 315-90		
ROTA TPS 315-105	DMG Ø20-NPT1/4"	8702679

Vetspuit

Hulpgereedschap voor de smering van alle soorten SCHUNK-producten. De vetspuit kan worden gebruikt voor patronen van alle soorten vet van SCHUNK.



Bundel	Beschrijving	IDnr.
Cartridge	Vetspuit	9900543



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com