




KONTEC KSC-D

Étau de serrage double avec
fonction de troisième main

Étau de serrage double convivial avec fonction troisième main pour une précision et une efficacité élevées et constantes

Les étaux de serrage doubles KONTEC KSC-D manuels de SCHUNK sont conçus spécialement pour une exploitation dans les phases de travail continues exigeantes de machines-outils automatisées avec stockage de pièces. Grâce à leur corps de base nickelé, ces étaux sont parfaitement protégés contre la corrosion. Comme pièces constitutives de la vaste conception modulaire KSC, ils peuvent être adaptés rapidement et facilement à de nouvelles fonctions de serrage. Grâce à une fonction pratique de troisième main, deux pièces à usiner peuvent être insérées l'une à côté de l'autre, fixées et serrées de manière sécurisée. Les étaux ont également un design plat impressionnant et un poids réduit. Grâce à l'interface du système de palettes à changement rapide, les doubles étaux de serrage peuvent être parfaitement combinés avec les grandes conceptions modulaires NSE3 et GFD.




Avantages – Vos bénéfices

- + Conception extrêmement plate**
Pour une exploitation maximale de la zone d'usinage
- + Fonction 3e main**
Précontrainte fiable de la première pièce lors du serrage de la deuxième pièce
- + Broche encapsulée**
Dispositifs de serrage étanches à la saleté et nécessitant peu d'entretien
- + Encapsulation innovante des mors de base**
Préparé à la perfection pour des solutions de cube de serrage
- + Grande force de serrage**
Garantissent la sécurité de processus pendant l'usinage
- + Large gamme d'applications**
Adapté à l'usinage de pièces brutes et finies
- + Large gamme de mors**
Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage
- + Le serrage par force de traction évite une flexion du corps de base**
Précision d'usinage maximale
- + Interface intégrée NSE3 et GFD**
Minimisation des durées d'équipement Possibilité de combinaison flexible avec le grand système de bridage au point zéro

Fonction KSC-D

Les étaux à serrage KONTEC KSC-D de SCHUNK sont des étaux de serrage multiple manuel. Un serrage préliminaire de la fonction troisième main maintient la pièce à usiner bien en place dans la première position de serrage. En tournant la broche encore plus, le deuxième mors mobile est poussé vers la pièce à usiner et fixé en position. L'actionnement de la force de serrage est linéaire et la force de serrage dépend du couple. La plage de serrage dépend de la gamme de mors utilisée.



1 Entraînement à broche

Pour des forces de serrage maximales

2 Long guidage de mors

Offre un appui optimal lors du serrage interne et externe

3 Fonction 3e main

Maintient la première pièce à usiner alors que la deuxième est serrée

4 Filetage de fixation

Pour les butées de pièces

5 Interface de mors standard

Pour une utilisation des mors rapportés de SCHUNK

6 Conception à faible hauteur

Élargit l'espace de travail de votre machine

7 Mors central

Utilisé pour le serrage de deux composants


8 Actionnement par jonction hexagonale

Cela garantit une utilisation aisée

Double broche encapsulée

L'entraînement de broche est protégé contre la pénétration de fluide de refroidissement et de copeaux. La broche est toujours fermée, quelle que soit la position de serrage. Cela garantit un fonctionnement et une force de serrage fiables en permanence.

- ❶ Joint sur la connexion d'actionnement
- ❷ Joint sur le roulement de broche




Actionnement par écrou hexagonal

L'étau est facilement actionné via un raccordement hexagonal standard à l'aide de clés à douilles, rallonges ou clés dynamométriques conventionnelles.



Fonction 3e main

L'exploitation de la troisième main est assurée par le serrage préliminaire de la pièce à usiner avec le mors arrière en utilisant des ressorts de poussée. Si la fonction de troisième main est actionnée, les ressorts garantissent que les mors supérieurs sont dirigés vers la pièce à usiner d'abord pendant l'opération de fermeture et effectue ainsi un serrage préliminaire léger. Suite à cette opération, le deuxième mors commence à s'aligner avec la deuxième pièce à usiner.



Filetages des butées dans les mors de base

Les filetages latéraux dans les mors de serrage permettent le montage simple et rapide de butées spécifiques à la pièce.


- ❶ Filetages pour butées



Encapsulation des mors de base


Les mors de base sont pourvus d'une encapsulation innovante. Cela rend l'étau de serrage multiple particulièrement adapté aux solutions de cube de serrage. Sur le mors supérieur, la vis d'actionnement est entièrement encapsulée pour prévenir la pénétration de copeaux. Le mors inférieur est doté de renforcements qui évacuent le liquide de refroidissement et les copeaux.

- ❶ Mors supérieur
- ❷ Mors inférieur



Conception extrêmement plate


Grâce à une structure extrêmement plane, le KSC-D n'occupe que très peu d'espace dans la machine. Un maximum d'espace machine reste disponible pour la pièce et l'usinage.




Options de montage

Le KSC-F offre de multiples options intégrées de montage sur la table de machine. Le double serrage peut être utilisé pour réduire le temps d'équipement. Il peut être monté sur les modules de bridage au point zéro NSE3 ou GFD en utilisant l'interface déjà préparée pour les systèmes de bridage au point zéro. Par ailleurs, l'étau peut être fixé par des vis, des vis d'ajustage ou des brides de serrage.

- ❶ Fixation par système de bridage au point zéro
- ❷ Fixation par brides de serrage
- ❸ Fixation par vis
- ❹ Fixation à l'aide de vis d'ajustement





Systèmes de mors appropriés avec numéro de position à la page suivante.
Sous réserve de modifications techniques.

- ① Support de pièce (ID 1326817)
- ② Mors étagé, poignée (ID 1326805)
- ③ Mors réversible prise 6 faces (ID 0430803), mors réversible prise carbure 6 faces (ID 1395550)

Caractéristiques techniques

Description	ID	Largeur de l'étau de serrage [mm]	Force de serrage max. [kN]	Couple de rotation max. [Nm]	Poids [kg]
KSC-D 80-300	1322945	80	25	100	8

Etendue de la livraison

Étau, notice d'utilisation ; sans système de mors

Remarques

Mors du système


Le moyen de serrage et le système de mors doivent être assemblés séparément pour cette version.

Utilisation de VERO-S

Lors de l'utilisation de VERO-S, il faut utiliser une vis raccourcie dans la tirette de bridage (voir accessoires).

Système de mors adapté

Description	Pos.	Description	ID	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Hauteur [mm]	Poids [kg]
Mors grip réversible	10	SGWB-G3-B 80-40.3-28	0432715	80	40.3	28	0.5
Mors à prise centrale	15	SGM-G3 80-72-28	1322972	80	72	28	1
Mors central lisse	20	SGM-E 80-72-28	1323071	80	72	28	1.3
Mors central en aluminium	25	SGM-AL 80-72-28	1323072	80.4	72	28	0.5
Mors en aluminium	30	SGAL-B 80-48-28	0432718	80	48	28	0.4
Plaque pivotante	40	SGP-3 125-76-19	0432720	125	76	19	1.3
Plaque interface	50	SGA-5 125-72-19	1323073	125	72	19	1.3
Mors monoblocs	60	SGBB-B 80-40-28	1349856	80	40	28	0.7



① Préparé pour tirettes bridage NSE3 et GFD

② Prévu pour les vis M8

③ Dimension de trame préparée pour vis d'ajustage M12

Mors du système

Mors grip réversible

Conçu comme un mors mobile.
Avec grip étagé 3 mm (jusqu'à 22 HRC) et une surface de serrage lisse des deux côtés.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSC-D 80-300	SGWB-G3-B 80-40.3-28	W-80-1	0432715

Mors à prise centrale


Avec grip étagé 3 mm (jusqu'à 22 HRC) et une surface de serrage lisse des deux côtés.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSC-D 80-300	SGM-G3 80-72-28		1322972

Mors central lisse

Avec surface de serrage lisse des deux côtés pour la fixation de mors rapportés.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSC-D 80-300	SGM-E 80-72-28	W-80-1	1323071

Mors en aluminium

Conçu comme un mors mobile.
Utilisé pour les retouches sur le site du client, par exemple pour l'incorporation de contours ou de formes spéciales.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSC-D 80-300	SGAL-B 80-48-28		0432718

Mors central en aluminium


Utilisé pour les retouches sur le site du client, par exemple pour l'incorporation de contours ou de formes spéciales.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSC-D 80-300	SGM-AL 80-72-28		1323072

Plaque interface


Utilisé en combinaison avec des plaques pivotantes et des mors réversibles 6 voies pour le serrage de pièces volumineuses.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSC-D 80-300	SGA-5 125-72-19	W-38	1323073

Plaque pivotante

Utilisé en combinaison avec des plaques d'adaptation et des mors réversibles 6 voies pour le serrage de pièces volumineuses.



Compatible avec	Description	Interface	ID
KSC-D 80-300	SGP-3 125-76-19	W-38	0432720

Mors monoblocs

Conçu comme un mors mobile.
Mors avec une face de serrage lisse pour la fixation de mors rapportés.




Compatible avec	Description	Interface	ID
KSC-D 80-300	SGBB-B 80-40-28	W-80-1	1349856

Mors rapportés

Mors grip réversibles à 6 faces


Avec cinq étapes de préhension ainsi qu'une face de serrage revêtue.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

Mors grip réversible carbure 6 faces

Avec cinq étages grip en métal dur ainsi qu'une face de serrage douce.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Mors étagé

Avec étage revêtu, 5 mm.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBS-W 80-28-10-5	80	28	10	W-80-1	1395509

Mors étagé

Avec étage grip, 3 mm.
Pour le serrage estampé de matériaux non trempés jusqu'à 22 HRC.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GBS-G3 80-28-10	80	28	10	W-80-1	1326805

Plaque à ressort, mors à traction descendante

Pour une fonction de traction active des mors sans empreinte de serrage sur la pièce, en vue de résultats d'usinage plus précis.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GFB 80-24-9	80	24.3	9	W-80-1	0432736

Mors étagé universel

Mors étagé flexible avec étage rectifié.



Description	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Interface	ID
GPE 80-28-10-5	80	28	10	W-80-1	0432721

Accessoires

Testeur de la force de serrage

Pour mesurer la force de serrage des mors des dispositifs de serrage fixes.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	IFT SST Set	1475766

Tirettes de bridage standard

Tirette de bridage pour une jonction positive avec les modules de serrage NSE3. Avec une vis de fixation raccourcie.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	SPA 40-K	0432369
KSC-D 80-300	SPB 40-K	0432370

Tirette de bridage GFD-SP

Tirette de bridage pour une connexion positive avec les stations de chargement GFD.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GFD-SP 40	0433600

Clé dynamométrique 10 – 100 Nm

Sert à appliquer un couple défini. Avec adaptateur carré 1/2"



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GSH-D 10-100	0432477

Levier d'actionnement, articulé

Pour un préréglage aisé de la plage de serrage. Avec adaptateur carré 1/2"



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GSH-G 1/2"	0432478

Insert hexagonal SW 12

Convient pour un adaptateur carré 1/2".



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GSK-I SW12-1/2"	0432479

Capuchon de fermeture

Pour le filetage dans le corps de base.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GVSS M10x12	1323002

Butée de pièce

Butée de pièce avec un encombrement minimum et un chariot de butée réglable en continu. Curseur de butée 40 et 80 mm inclus.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GWSA M8-23	1645258

Butée de pièce magnétique, petite

Pour la fixation rapide et aisée aux mors système ou étaux.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GWSA-M 60 x 15	1391293

Butée de pièce magnétique, grande


Pour la fixation rapide et aisée aux mors système ou étaux.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GWSA-M 115 x 15	1391331

Rallonges

Comme accessoire pour les butées de pièce magnétiques.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

Vis de serrage pour griffes de serrage

Pour la fixation de dispositifs de serrage en combinaison avec des brides.



Compatible avec	Description	rainure en T	ID
KSC-D 80-300	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSC-D 80-300	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSC-D 80-300	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSC-D 80-300	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSC-D 80-300	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSC-D 80-300	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

Vis de serrage pour corps de base

Utilisés pour fixer directement des moyens de serrage via le corps de base.



Compatible avec	Description	rainure en T	ID
KSC-D 80-300	GSC-G-1 M10-T12	12 mm/M10	0430422
KSC-D 80-300	GSC-G-1 M12-T14	14 mm/M12	0430423
KSC-D 80-300	GSC-G-1 M12-T16	16 mm/M12	0430424
KSC-D 80-300	GSC-G-1 M12-T18	18 mm/M12	0430425

Vis d'ajustage

Pour l'orientation de position et le montage précis des étaux de serrage manuel sur la table de la machine.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GPSC-2 Ø12f7-M12	0490546

Taquets de précision

Adapté à tous les guidages T des tables de machines conventionnelles.



Compatible avec	Description	rainure en T	ID
KSC-D 80-300	GPN M6-T12	12 mm/M6	0490590
KSC-D 80-300	GPN M6-T14	14 mm/M6	0490547
KSC-D 80-300	GPN M6-T16	16 mm/M6	0490548
KSC-D 80-300	GPN M6-T18	18 mm/M6	0490587
KSC-D 80-300	GPN M6-T20	20 mm/M6	1359734
KSC-D 80-300	GPN M6-T22	22 mm/M6	0490621

Kit d'alignement et de centrage

Pour un alignement et une fixation rapides et faciles sur les tables à rainures en T.



Compatible avec	Description	rainure en T	ID
KSC-D 80-300	GAZ-1 T12	12 mm	1326851
KSC-D 80-300	GAZ-1 T14	14 mm	1326852
KSC-D 80-300	GAZ-1 T16	16 mm	1326853
KSC-D 80-300	GAZ-1 T18	18 mm	1326854

Ensemble de goupilles cylindriques


Pour un assemblage plus facile du système de serrage sur la table de machine.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GZS Ø12m6	1373755

Brides de serrage

Pour un montage facile et rapide des systèmes de serrage SCHUNK.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GSPR-A 50-57	0490604

Vis de recouvrement

Utilisé pour couvrir les trous de montage d'insert de serrage sur plaques pendulaires et interface.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GCS Ø22-M12	1307880

Jeu de cales

Jeu de supports de pièce – largeur 80 mm

Adapté pour mors du système H = 28 mm
avec niveau de préhension 3 mm.
Hauteurs = 5, 10, 15, 20, et 22 mm.



Compatible avec	Description	ID
KSC-D 80-300	GWU-S grip 80-28	1394225

Supports de pièces

Supports de pièces – largeur 80 mm

En différentes hauteurs.
1 lot = 2 pièces



Compatible avec	Description	Hauteur mm	ID
KSC-D 80-300	GWU-M 80-5	5	1465960
KSC-D 80-300	GWU-M 80-10	10	1465956
KSC-D 80-300	GWU-M 80-15	15	1460327
KSC-D 80-300	GWU-M 80-20	20	1411113
KSC-D 80-300	GWU-M 80-22	22	1411114



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com