





MAGNOS MSC-PM35

研削アプリケーション用手動マ
グネットチャック


円筒研削盤におけるリング材・ディスク材加工用のラジアルポールピッチ付き手動マグネットチャック

MAGNOS マグネットチャックは放射状のポールピッチで、リングやディスクの加工用に特別に設計されています。低高さ・軽量設計により、テーブルへの負荷容量を軽減し、特に円筒研削加工に最適な仕様となっています。MAGNOS MSC-PM35 マグネットチャックは、側面にある六角形の接続部から手動で作動させます。



利点と特長

- + **永久磁石式把持力をワーク全体にわたり均等に分配**
少ない変形や低振動でワークをクランプ
- + **低振動クランプ**
表面の改善、精度の大幅な向上
- + **変形のないクランプ**
把持力によるワークの変形や内部応力の発生がありません
- + **モノブロック設計**
剛性に優れたコンパクトで堅牢な構造
- + **数秒でクランプ完了**
最短の段取り時間が結果として生産性をアップ
- + **低位置の磁界**
加工工具の磁化を防止します



技術仕様は予告なく変更されることがあります。

① 六角ソケットレンチで操作する接続部

② 中央貫通穴の最大許容直径

技術データ

説明	ID	ØAD [mm]	ØID [mm]	高さ H [mm]	極数	重量 [kg]
MSC-PM35 Ø150	0422283	150	24	68	10	8
MSC-PM35 Ø200	0422285	200	30	68	14	15
MSC-PM35 Ø250	0422286	250	50	68	14	25
MSC-PM35 Ø300	0422287	300	58	78	18	37
MSC-PM35 Ø350	0422288	350	58	78	18	53
MSC-PM35 Ø400	0422289	400	58	78	18	69
MSC-PM35 Ø500	0422290	500	58	78	18	108

納品内容

磁気チャック、着脱式六角レンチ、取扱説明書

注記

応用分野

研削加工機のリングとディスク用。

同じ高さのマグネットチャック

マグネットチャックはデフォルトで ±0.5 mm の高さ調整が可能です。
リクエストに応じて、同じ高さのマグネットチャックもご利用いただけます。

その他技術データ

最小材料厚 [mm]	最高使用温度 [°C]
5	80

アクセサリ

手動ガウスメーター

加工後のワークの残留磁気の判定に使用。



適合タイプ	説明	ID
MSC-PM35	MG10	0422950



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com