




KONTEC KSC-D

**Podwójne imadło zaciskowe
z funkcją „trzeciej ręki”**

Łatwe w obsłudze podwójne imadło mocujące z funkcją „trzeciej ręki” zapewniające powtarzalnie wysoką precyzję i wydajność

Ręczne podwójne imadła mocujące KONTEC KSC-D z oferty SCHUNK są przeznaczone specjalnie do wymagających stałych zastosowań w automatycznych obrabiarkach wyposażonych w zasobnik do składowania detali. Niklowany korpus główny doskonale zabezpiecza je przed korozją. Ponieważ stanowią one część systemu modułowego, imadła te można szybko i łatwo przystosować do nowych zadań mocowania. Wygodna funkcja „trzeciej ręki” umożliwia umieszczenie dwóch detali obok siebie, ich ustawienie, a następnie pewne zamocowanie. Imadła wyróżniają się także płaską konstrukcją i małą masą. Dzięki złączu systemu szybkiej wymiany palet, podwójne imadła mocujące można idealnie łączyć z dużym systemem modułowym NSE3 i GFD.




Zalety – Korzyści dla użytkownika

- + Bardzo płaska konstrukcja**
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej
- + Funkcja „trzeciej ręki”**
Niezawodne wstępne obciążenie pierwszego przedmiotu podczas mocowania drugiego przedmiotu
- + Wrzeczono całkowicie zabudowane**
Urządzenia mocujące odporne na zanieczyszczenia i wymagające minimalnej konserwacji
- + Innowacyjna obudowa szcęk bazowych**
Doskonale przygotowane do rozwiązań wykorzystujących kolumny
- + Duże siły mocowania**
Niezawodność procesu obróbki
- + Szeroki zakres zastosowań**
Nadaje się do obróbki części obrabianej wstępnej lub gotowej
- + Szeroki asortyment szcęk**
Optymalne dostosowanie do mocowania nowych elementów
- + Mocowanie z wykorzystaniem naprężenia – zapobiega ugięciu korpusu**
Maksymalna precyzja obróbki
- + Zintegrowane złącze NSE3 i GFD**
Minimalizacja czasu zbrojenia
Możliwość elastycznego łączenia z dużym modułowym systemem szybkiej wymiany palet

Funkcja KSC-D

Imadła podwójnego działania SCHUNK KONTEC KSC-D to ręczne imadła wielokrotnego mocowania. Wstępne mocowanie z „funkcją trzeciej ręki” pozwala utrzymywać detal bezpiecznie w pierwszym położeniu mocowania. Szczęka ruchoma porusza się po przez obrót wrzeciona w kierunku detalu i zostaje unieruchomiona w miejscu. Wywieranie siły mocującej postępuje liniowo, a sama siła zależy od momentu obrotowego. Zakres mocowania zależy od zastosowanej gamy szczęk.




- 1 Napęd wrzecionowy**
Do uzyskiwania największych sił mocowania
- 2 Dłgie prowadnice szczęki**
Optymalne wsparcie przy mocowaniu średnicy wewnętrznej i zewnętrznej
- 3 Funkcja „trzeciej ręki”**
Trzyma pierwszy detal podczas mocowania drugiego
- 4 Gwint mocujący**
Do ograniczników detali
- 5 Standardowe złącze szczęk**
Do pracy przy użyciu standardowych szczęk nasadowych firmy SCHUNK
- 6 Niewielka wysokość konstrukcyjna**
Powiększa przestrzeń roboczą Twojej maszyny
- 7 Szczęka centralna**
Stosowane do mocowania obu komponentów
- 8 Wzbudzenie poprzez przyłącze sześciokątne**
Zapewnia to łatwość obsługi

Podwójnie zamknięte wrzeciono

Napęd wrzeciona jest zabezpieczony przed przedostawaniem się chłodziwa i wiórów. Wrzeciono jest zawsze szczelne, niezależnie od pozycji mocowania. Zapewnia to stałą niezawodność działania i siłę mocowania.

- ❶ Uszczelnienie złącza aktywacyjnego
- ❷ Uszczelnienie łożyska wrzeciona




Uruchomienie przez nakrętkę sześciokątną

Imadło można łatwo uruchomić poprzez standardowe złącze sześciokątne, używając konwencjonalnych kluczy nasadowych, przedłużek lub kluczy dynamometrycznych.



Funkcja „trzeciej ręki”

„Funkcja trzeciej ręki” polega na wstępnym trzymaniu detalu przez tylną szczękę za pomocą sprężyny. Po aktywacji „funkcji trzeciej ręki” zadaniem sprężyn jest doprowadzenie górnych szczęk do detalu najpierw w trakcie operacji zamykania, a następnie ich lekkie zaciśnięcie. Następnie druga szczęką zaczyna ustawiać się względem drugiego detalu



Gwinty do ograniczników w szczękach bazowych

Gwinty boczne w szczękach mocujących umożliwiają szybkie i łatwe zamontowanie ograniczników przystosowanych do konkretnego detalu.


- ❶ Gwint do ograniczników



Obudowa szczęk bazowych


Szczęki bazowe dostarczane są z innowacyjną osłoną. Dzięki temu imadło wielostronnego działania szczególnie nadaje się do rozwiązań z zastosowaniem kolumn mocujących. Śruba uruchamiająca na górnej szczęce jest całkowicie zabudowana w celu ochrony przed wnikaniami opiłków. Dolna szczęka ma wycięcie odprowadzające chłodziwo i opiłki.

- ❶ Górna szczęka
- ❷ Dolna szczęka



Bardzo płaska konstrukcja


Dzięki niezwykle płaskiej budowie KSC-D zajmuje bardzo niewiele miejsca w obrabiarce. Największa część przestrzeni w obrabiarce jest pozostawiona na detal oraz samą obróbkę.




Warianty montażu

System KSC-D oferuje wiele zintegrowanych wariantów montażu imadła na stole maszynowym. Imadło zaciskowe podwójne można wykorzystać do maksymalnego skrócenia czasu przezbrajania. Można je zamontować na module szybkiej wymiany palet NSE3 lub GFD za pomocą uprzednio przygotowanego złącza do systemu szybkiej wymiany palet. Zamiennie imadło można zamontować za pomocą śrub, śrub montażowych lub łap.

- ❶ Montaż za pomocą systemu szybkiej wymiany palet
- ❷ Montaż za pomocą łap
- ❸ Montaż za pomocą śrub
- ❹ Montaż za pomocą śrub montażowych





Odpowiednie szczęki systemowe z numerem pozycji na następnej stronie.
Podlega zmianom technicznym/

- ① Wspornik detalu (nr ident. 1326818)
- ② Stopniowana szczęka, chwyt (nr ident. 1373331)
- ③ 6-stronna szczęka odwracalna z chwytem (nr ident. 0430803), 6-stronna szczęka odwracalna z chwytem karbidowym (nr ident. 1395550)

Dane techniczne

Opis	Nr id.	Szerokość imadła mocującego [mm]	Maks. siła mocowania [kN]	Maks. moment obrotowy [Nm]	Masa [kg]
KSC-D 125-600	1334723	125	40	100	27

Zakres dostawy

Imadło, instrukcja obsługi; bez szczęk systemowych

Uwagi

Szczęki systemowe


W tej wersji urządzenie mocujące i szczęki systemowe należy złożyć osobno.

Zastosowanie VERO-S

Podczas używania VERO-S należy zastosować w sworzniu mocującym skróconą śrubę (patrz akcesoria).

Odpowiednie szczęki systemowe

Opis	Pos.	Opis	Nr id.	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Wysokość [mm]	Masa [kg]
Odwracalna szczeka chwytająca	10	SGWB-G3-B 125-66-40	0432490	125	66	40	1.8
Szczeka centralna z chwytem	15	SGM-G3 125-98-40	1322973	125	98	40	2.5
Gładka szczeka centralna	20	SGM-E 125-98-40	1322974	125	98	40	3.7
Szczeka centralna z aluminium	25	SGM-AL 125-98-40	1322975	125	98	40	1.5
Szczeka aluminiowa	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Płyta obrotowa	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Płyta adaptera	50	SGA-5 180-98-22	1322976	180	98	22	2.8
Szczeka jednolita	60	SGBB-B 125-66-40	1349858	125	66	40	2.6



① Przygotowane pod sworznie mocujące NSE3 i GFD

② Przygotowane otwory pod śruby montażowe M12

③ Rozmiar siatki przygotowany pod śruby M12 i 2 śruby montażowe M12

④ Przygotowany pod zestaw kołków ustalających Ø 12mm

Szczęki systemowe

Odwracalna szczeka chwytająca

Szczeka w wersji ruchomej.
Ze stopniem chwytu 3 mm (do 22 HRC) i
gładką powierzchnią mocowania po obu
stronach.



Nadaje się do	Opis	Przyłącze	Nr id.
KSC-D 125-600	SGWB-G3-B 125-66-40	W-125-1	0432490

Szczeka centralna z chwytem


Ze stopniem chwytu 3 mm (do 22 HRC) i
gładką powierzchnią mocowania po obu
stronach.



Nadaje się do	Opis	Przyłącze	Nr id.
KSC-D 125-600	SGM-G3 125-98-40		1322973

Gładka szczeka centralna

Z gładką powierzchnią mocowania po obu
stronach do mocowania szczęk
nasadowych.



Nadaje się do	Opis	Przyłącze	Nr id.
KSC-D 125-600	SGM-E 125-98-40	W-125-1	1322974

Szczeka aluminiowa

Szczeka w wersji ruchomej.
Stosowany do przeróbek u klienta, np. w
celu wprowadzenia konturów lub
kształtów specjalnych.



Nadaje się do	Opis	Przyłącze	Nr id.
KSC-D 125-600	SGAL-B 125-68-40		0432469

Szczeka centralna z aluminium


Stosowany do przeróbek u klienta, np. w
celu wprowadzenia konturów lub
kształtów specjalnych.



Nadaje się do	Opis	Przyłącze	Nr id.
KSC-D 125-600	SGM-AL 125-98-40		1322975

Płyta adaptera

Służą – w połączeniu z płytami obro-
towymi i 6-kierunkowymi szczękami
odwracanymi – do mocowania
nieporęcznych przedmiotów obrabianych.



Nadaje się do	Opis	Przyłącze	Nr id.
KSC-D 125-600	SGA-5 180-98-22	W-38	1322976

Płyta obrotowa

Służą – w połączeniu z płytami adaptera i
6-kierunkowymi szczękami odwracanymi
– do mocowania nieporęcznych przedmi-
otów obrabianych.



Nadaje się do	Opis	Przyłącze	Nr id.
KSC-D 125-600	SGP-3 180-95-22	W-38	0432470

Szczeka jednolita

Szczeka w wersji ruchomej.
Szczeka z gładką powierzchnią mocowania
do mocowania szczęk nasadowych.




Nadaje się do	Opis	Przyłącze	Nr id.
KSC-D 125-600	SGBB-B 125-66-40	W-125-1	1349858

Szczęki nasadowe

Chwyt ze szczęką odwracaną 6-stronną


Z pięcioma stopniami chwytu i powlekaną powierzchnią czołową mocowania



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

Szczęka odwracana 6-stronna z chwytym węglkowym

Z pięcioma stopniami chwytu węglkowego i gładką powierzchnią mocowania.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Szczęka profilowana

Do zwiększania tarcia między szczęką a detalem bez odcisków.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349

Szczęka ząbkowana

Do zwiększania tarcia między szczęką a detalem przy minimalnych odciskach.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268

Szczęka szlifowana

Z całkowicie oszlifowaną powierzchnią mocowania.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278

Szczęka miękka

Szczęki z możliwością hartowania do przeróbek u klienta, np. w celu wprowadzenia konturów lub kształtów specjalnych.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288

Szczęka stopniowa

Ze stopniem szlifowanym 8 mm.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327

Szczęka stopniowa

Ze stopniem szlifowanym, 17 mm.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

Szczęka stopniowa

Ze stopniem powlekanym, 5 mm.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414

Szczęka stopniowa

Ze stopniem chwytu 3 mm i stopniem szlifowanym 18 mm.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBS-G3					
125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

Szczęka stopniowa

Ze specjalnym „miękkim” stopniem chwytu, 5 mm.
Do mocowania z wyłaczaniem miękkich materiałów, takich jak tworzywo sztuczne lub aluminium.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

Szczęka stopniowa

Ze stopniem chwytu, 3 mm.
Do mocowania z wyłaczaniem materiałów niehartowanych do 22 HRC.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331

Szczeka stopniowa

Ze stopniem chwytu, 5 mm.
Do mocowania z wytlaczaniem
materiałów niehartowanych do 22 HRC.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334

Szcoka stopniowa

Ze stopniem chwytu, 8 mm.
Do mocowania z wytlaczaniem
materiałów niehartowanych do 22 HRC.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338

Szcoka stopniowa

Ze stopniem chwytu węglowego, 3 mm.
Do mocowania z wytlaczaniem
materiałów hartowanych do 58 HRC.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524

Szcoka stopniowa

Ze stopniem chwytu węglowego, 5 mm.
Do mocowania z wytlaczaniem
materiałów hartowanych do 58 HRC.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000

Szcoka stopniowa

Ze specjalnym stopniem chwytu, 3 mm.
Do mocowania wstępnie wytłoczonych
materiałów i przedmiotów obrabianych.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

Szcoka stopniowa z rowkiem T

Ze stopniem chwytu, 3 mm.
Rowek teowy do montażu listwy
ustalającej.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

Szcoka stopniowa z rowkiem T

Ze stopniem chwytu, 5 mm.
Rowek teowy do montażu listwy
ustalającej.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247

Szcoka stopniowa z rowkiem T

Ze stopniem chwytu, 8 mm.
Rowek teowy do montażu listwy
ustalającej.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237

Pręt nastawczy

Pasuje do wszystkich szcok stopniowa-
nych z rowkiem teowym.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238

Szcoka z chwytem

Do mocowania z wytlaczaniem
materiałów niehartowanych do 22 HRC.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284

Szcoka tokarska ze sworzniami ustalającymi

Wysuwane sworznie ustalające do
szybkiego dopasowania szcoki do danego
detalu.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

Szcoka pryzmatyczna, szlifowana


Do precyzyjnego mocowania okrągłych
detali.
100 = Ø11 - Ø41 mm.
125 = Ø14 - Ø48 mm.
160 = Ø16 - Ø60 mm.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przylącze	Nr id.
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344

Szczęka z efektem ściągania w dół, ze sprężyną płytkową

Do aktywnej funkcji dociskania szczęki z lekkim odciskiem na detalu, w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników obróbki.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304

Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej

Do aktywnej funkcji dociskania szczęki bez odcisków na detalu, w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników obróbki.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GFB 125-35-10	125	35	10	W-125-1	0432498

Szczęka precyzyjna z efektem ściągania w dół

Do aktywnej funkcji dociskania szczęki bez odcisków na detalu, w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników obróbki.



Opis	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Przyłącze	Nr id.
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147

Akcesoria

Przyrząd do pomiaru siły mocującej

Do pomiaru siły mocowania szczęk w stacjonarnych urządzeniach mocujących.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	IFT SST Set	1475766

Standardowe sworznie mocujące

Sworznie mocujący do połączenia kształtowego z modułami mocującymi NSE3.

Ze skróconą śrubą mocującą.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	SPA 40-K	0432369
KSC-D 125-600	SPB 40-K	0432370
KSC-D 125-600	SPC 40-K	1327450

Sworznie mocujący GFD-SP

Sworznie mocujący do połączenia kształtowego ze stacjami nastawczymi GFD.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GFD-SP 40	0433600

Klucz dynamometryczny 10 – 100 Nm

Służy do stosowania określonego momentu obrotowego.

Z napędem kwadratowym 1/2"



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GSH-D 10-100	0432477

Dźwignia uruchamiająca, przegubowa

Do wygodnego wstępnego ustawienia zakresu mocowania

Z napędem kwadratowym 1/2"



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GSH-G 1/2"	0432478

Wkładka sześciokątna SW 14

Pasuje do napędu kwadratowego 1/2".



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GSK-I SW14-1/2"	0432619

Zatyczka uszczelniająca

Do gwintu w korpusie głównym.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GVSS M10x12	1323002

Ogranicznik detalu

Ogranicznik detalu wymagający minimalnej przestrzeni i regulowany bezstopniowo suwak ograniczający.

W zestawie suwak ograniczający 40 i 80 mm.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GWSA M8-23	1645258

Magnetyczny ogranicznik detali, mały

Zapewnia szybkie i łatwe mocowanie do szczęk lub imadeł systemowych.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GWSA-M 60 x 15	1391293

Magnetyczny ogranicznik detali, duży


Zapewnia szybkie i łatwe mocowanie do szczęk lub imadeł systemowych.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GWSA-M 115 x 15	1391331

Przystawki

Jako akcesorium do magnetycznych ograniczników przedmiotu obrabianego.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

Śruby montażowe do pazurów zaciskowych

Służą do mocowania urządzeń mocujących w połączeniu z pazurami mocującymi.



Nadaje się do	Opis	Rowek teowy	Nr id.
KSC-D 125-600	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSC-D 125-600	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSC-D 125-600	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSC-D 125-600	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSC-D 125-600	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSC-D 125-600	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

Śruby mocujące do korpusu

Służą do bezpośredniego mocowania urządzeń zaciskowych poprzez korpus podstawy.



Nadaje się do	Opis	Rowek teowy	Nr id.
KSC-D 125-600	GSC-G-1 M10-T12	12 mm/M10	0430422
KSC-D 125-600	GSC-G-1 M12-T14	14 mm/M12	0430423
KSC-D 125-600	GSC-G-1 M12-T16	16 mm/M12	0430424
KSC-D 125-600	GSC-G-1 M12-T18	18 mm/M12	0430425

Śruby montażowe

Do precyzyjnego ustawienia orientacji oraz montażu ręcznych imadeł mocujących na stole maszynowym.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GPSC-2 Ø12f7-M12	0490546

Precyzyjne wkładki teowe

Odpowiednie do wszystkich konwencjonalnych szerokości rowków teowych stołu maszynowego.



Nadaje się do	Opis	Rowek teowy	Nr id.
KSC-D 125-600	GPN M6-T12	12 mm/M6	0490590
KSC-D 125-600	GPN M6-T14	14 mm/M6	0490547
KSC-D 125-600	GPN M6-T16	16 mm/M6	0490548
KSC-D 125-600	GPN M6-T18	18 mm/M6	0490587
KSC-D 125-600	GPN M6-T20	20 mm/M6	1359734
KSC-D 125-600	GPN M6-T22	22 mm/M6	0490621

Zestaw wyrównawczy i centrujący

Do szybkiego i łatwego wyrównywania i mocowania na stołach z rowkami teowymi.



Nadaje się do	Opis	Rowek teowy	Nr id.
KSC-D 125-600	GAZ-2 T14	14 mm	0432209
KSC-D 125-600	GAZ-2 T16	16 mm	0432210
KSC-D 125-600	GAZ-2 T18	18 mm	0432211

Zestaw kołków cylindrycznych


Ułatwia montaż urządzenia mocującego na stole maszynowym.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GZS Ø12m6	1373755

Pazury mocujące

Zapewnia szybki i łatwy montaż urządzeń mocujących SCHUNK.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GSPR-A 50-57	0490604

Śruba zakrywająca

Służą do zakrywania nieużywanych otworów montażowych na wkładki mocujące na wahadle i płytach adaptera.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GCS Ø22-M12	1307880

Komplet wsporników detalu

Zestaw wsporników detalu – szer. 125 mm

Nadaje się do szczęk systemowych
H = 40 mm z poziomym chwytem 3 mm.
Wysokości = 9, 22, 27, 32 i 34 mm.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
KSC-D 125-600	GWU-S grip 125-40	1394229

Wsporniki detali

Wsporniki detalu – szerokość 125 mm

0 różnych wysokościach.

1 zestaw = 2 elementy



Nadaje się do	Opis	Wysokość mm	Nr id.
KSC-D 125	GWU-M 125-8	8	1450266
KSC-D 125	GWU-M 125-9	9	1462567
KSC-D 125	GWU-M 125-10	10	1411328
KSC-D 125	GWU-M 125-12	12	1447369
KSC-D 125	GWU-M 125-15	15	1411350
KSC-D 125	GWU-M 125-20	20	1452308
KSC-D 125	GWU-M 125-22	22	1457551
KSC-D 125	GWU-M 125-23	23	1411380
KSC-D 125	GWU-M 125-25	25	1484475
KSC-D 125	GWU-M 125-27	27	1461008
KSC-D 125	GWU-M 125-30	30	1411387
KSC-D 125	GWU-M 125-31	31	1484477
KSC-D 125	GWU-M 125-32	32	1411398
KSC-D 125	GWU-M 125-33	33	1484478
KSC-D 125	GWU-M 125-34	34	1484480
KSC-D 125	GWU-M 125-35	35	1411391
KSC-D 125	GWU-M 125-36	36	1429618
KSC-D 125	GWU-M 125-37	37	1411395
KSC-D 125	GWU-M 125-38	38	1429615



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com