





MAGNOS MSC-PM35
适用于磨削应用的电磁吸盘


带径向磁极的电永磁吸盘专门用于在圆形磨床上加工环形和圆盘形工件

具有径向磁极的 MAGNOS 电磁吸盘专为加工环形和圆盘工件而设计。由于高度低、自重较轻, 由此所需工作台承载能力低, 这些磁盘特别适用于圆柱磨削应用。MAGNOS MSC-PM35 电磁吸盘通过侧向内六角连接进行手动驱动。



优势 – 您将获益

- + 甚至在整个工件上遍布永磁性夹持力
工件的夹持变形和振动极低
- + 低振动夹持
表面质量提升, 精度显著提高
- + 无变形夹持
工件内不会因为夹持力而产生变形和内力
- + 单模块设计
紧凑坚固的设计, 刚性高
- + 在几秒钟内完成夹持
设置时间缩减从而提高生产效率
- + 磁场高度低
防止机床磁化



根据技术变化。

① 用于启动的连接, 带六角套筒

② 中心最大允许通孔

技术参数

描述	ID	□AD [mm]	□ID [mm]	高度 H [mm]	磁极数量	重量 [kg]
MSC-PM35 Ø150	0422283	150	24	68	10	8
MSC-PM35 Ø200	0422285	200	30	68	14	15
MSC-PM35 Ø250	0422286	250	50	68	14	25
MSC-PM35 Ø300	0422287	300	58	78	18	37
MSC-PM35 Ø350	0422288	350	58	78	18	53
MSC-PM35 Ø400	0422289	400	58	78	18	69
MSC-PM35 Ø500	0422290	500	58	78	18	108

标配范围

电磁吸盘、可拆卸六角套筒扳手、操作手册

注意

应用领域

适用于研磨机上的环形和圆盘工件。

相同高度的电磁吸盘

电磁吸盘默认高度可调节范围 ± 0.5 mm。

可根据要求提供相同高度的电磁吸盘。

更多技术性数据

最小材料厚度 [mm]	最高工作温度 [°C]
5	80

附件

手动高斯计
用于确定加工后工件中的残余磁性。



适用于	描述	ID
MSC-PM35	MG10	0422950



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com