





MAGNOS MSC-PM35

Ручные магнитные плиты для
шлифования


Магнитные патроны с ручным приводом с радиальным расположением полюсов для обработки колец и дисков на круглошлифовальных станках

Магнитные плиты MAGNOS с радиальной поляризацией специально разработаны для обработки колец и дисков. Благодаря низкой высоте, малому собственному весу и, как следствие, сниженной нагрузке на стол, данные патроны особенно хорошо подходят для круглого шлифования. Магнитные патроны с ручным управлением MAGNOS MSC-PM35 приводятся в действие через расположенное сбоку шестигранное соединение.



Преимущества – Ваша выгода

- + Равномерное прижимное усилие постоянных магнитов по всей заготовке**
Зажатие заготовок с малой деформацией и вибрацией
- + Зажатие с малым уровнем вибрации**
Повышенное качество поверхностей и значительное увеличение точности
- + Недеформирующее зажатие**
Отсутствие в заготовке деформаций и внутренних напряжений, вызываемых прижимной силой
- + Моноблочное исполнение**
Компактная и прочная конструкция повышенной жесткости
- + Зажатие всего за несколько секунд**
Кратчайшее время наладки и, как результат, повышение производительности
- + Малая высота магнитного поля**
Предотвращает намагничивание обрабатываемого инструмента



Возможны технические изменения.

① Подключение для активирования с шестигранным гнездом

② Минимально допустимое сквозное отверстие в центре

Технические характеристики

Описание	Идент. №	ØAD [mm]	ØID [mm]	Высота (H) [mm]	Количество полюсов	Масса [kg]
MSC-PM35 Ø150	0422283	150	24	68	10	8
MSC-PM35 Ø200	0422285	200	30	68	14	15
MSC-PM35 Ø250	0422286	250	50	68	14	25
MSC-PM35 Ø300	0422287	300	58	78	18	37
MSC-PM35 Ø350	0422288	350	58	78	18	53
MSC-PM35 Ø400	0422289	400	58	78	18	69
MSC-PM35 Ø500	0422290	500	58	78	18	108

Комплект поставки

Магнитный патрон, съемный шестигранный торцовый ключ, руководство по эксплуатации

Примечания

Область применения

Для станочной обработки колец и дисков.

Магнитные плиты одинаковой высоты

Магнитные плиты в стандартной комплектации регулируются по высоте $\pm 0,5$ мм.

Магнитные плиты одинаковой высоты доступны по запросу.

Прочие технические данные

Мин. толщина материала [mm]	Макс. рабочая температура [°C]
5	80

Аксессуары

Ручной гауссметр

Для измерения остаточного магнетизма в заготовке после обработки.



подходит для	Описание	Идент. №
MSC-PM35	MG10	0422950



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com