





MAGNOS MSC-PM35

**Ruční magnetická sklíčidla
pro broušení**


Ruční magnetická sklíčidla s radiálními póly pro obrábění kroužků a kotoučů na válcových bruskách

Magnetická sklíčidla MAGNOS s radiální roztečí pólů jsou speciálně navržena pro obrábění kroužků a kotoučů. Vzhledem k nízké výšce, nízké vlastní hmotnosti a z toho vyplývající nižší nosnosti stolu jsou sklíčidla vhodná zejména pro válcové broušení. Magnetická sklíčidla MAGNOS MSC-PM35 jsou ovládána ručně prostřednictvím bočního vnitřního šestihranu.



Výhody – Přínos pro Vás

- + Rovnoměrná upínací síla permanentních magnetů na celý obrobek**
Upnutí obrobků s nízkou deformací a nízkými vibracemi.
- + Upínání s nízkými vibracemi**
Vylepšené povrchy a výrazně zvýšená přesnost
- + Upínání bez deformací**
Bez deformací a vnitřních sil v obrobku v důsledku upínací síly
- + Monoblokové provedení**
Kompaktní a robustní provedení s vysokou tuhostí
- + Upnutí během několika sekund**
Nejkratší možné doby nastavení a výsledné zvýšení produktivity
- + Nízký dosah magnetického pole**
Zabraňuje magnetizaci obráběcích nástrojů



Předmět technických změn.

① Připojení pro ovládání vnitřním šestihranem

② Maximální přípustný průchozí otvor ve středu

Technické údaje

Popis	ID	ØAD [mm]	ØID [mm]	Výška H [mm]	Počet pólů	Vlastní hmotnost [kg]
MSC-PM35 Ø150	0422283	150	24	68	10	8
MSC-PM35 Ø200	0422285	200	30	68	14	15
MSC-PM35 Ø250	0422286	250	50	68	14	25
MSC-PM35 Ø300	0422287	300	58	78	18	37
MSC-PM35 Ø350	0422288	350	58	78	18	53
MSC-PM35 Ø400	0422289	400	58	78	18	69
MSC-PM35 Ø500	0422290	500	58	78	18	108

Rozsah dodávky

Magnetická upínací deska, odnímatelný šestihranný klíč, návod k obsluze

Poznámky

Oblast použití

Pro kroužky a kotouče na bruskách.

Magnetická sklířidla stejné výšky

Magnetické desky jsou standardně výškově nastavitelná $\pm 0,5$ mm.

Magnetické desky stejné výšky jsou k dispozici na vyžádání.

Další technické údaje

Min. tloušťka materiálu [mm]	Max. pracovní teplota [°C]
5	80

Příslušenství

Ruční gaussmetr

Pro stanovení zbytkového magnetismu v obrobku po obrábění.



Vhodné pro	Popis	ID
MSC-PM35	MG10	0422950



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com