





MAGNOS MSC-PM35

**Manuálne magnetické
skľučovadlá na použitie pri
brúsení**


Manuálne magnetické skľučovadlá s radiálnym pólovým rozstupom na obrábanie prstencov a kotúčov na valcových brúsnych strojoch

Magnetické skľučovadlá MAGNOS s radiálnym pólovým rozstupom sú špeciálne navrhnuté na obrábanie krúžkov a diskov. Vďaka nízkej výške, nízkej vlastnej hmotnosti a z toho vyplývajúcej nižšej nosnosti stola sú skľučovadlá obzvlášť vhodné na valcovité brúsenie. Manuálne magnetické skľučovadlá MAGNOS MSC-PM35 sa manuálne ovládajú prostredníctvom bočnej šesťhrannej prípojky.



Výhody – Vaše benefity

- + Rovnomerná permanentná magnetická upínacia sila po celom povrchu obrobka**
Upínanie obrobkov s malými deformáciami a nízkymi vibráciami
- + Upínanie s nízkymi vibráciami**
Zlepšené povrchy a výrazne vyššia presnosť
- + Upínanie bez deformácií**
Žiadna deformácia a vnútorné sily v obrobku v dôsledku pôsobenia upínacej sily
- + Monobloková konštrukcia**
Kompaktná a robustná konštrukcia s vysokou pevnosťou
- + Upnutie v priebehu niekoľkých sekúnd**
Minimálne doby osádzania a zvýšenie produktivity
- + Nízka výška magnetického poľa**
Zabraňuje zmagnetizovaniu obrábacích nástrojov



Technické zmeny vyhradené.

① Prípojka na ovládanie so šesťhranným konektorom

② Maximálny prípustný prechodný otvor v strede

Technické údaje

Opis	Ident. č.	ØAD [mm]	ØID [mm]	Výška H [mm]	Počet pólov	Hmotnosť [kg]
MSC-PM35 Ø150	0422283	150	24	68	10	8
MSC-PM35 Ø200	0422285	200	30	68	14	15
MSC-PM35 Ø250	0422286	250	50	68	14	25
MSC-PM35 Ø300	0422287	300	58	78	18	37
MSC-PM35 Ø350	0422288	350	58	78	18	53
MSC-PM35 Ø400	0422289	400	58	78	18	69
MSC-PM35 Ø500	0422290	500	58	78	18	108

Rozsah dodávky

Magnetická upínacia platňa, odnímateľný inbusový kľúč, návod na prevádzku

Poznámky

Oblasť použitia

Pre krúžky a disky na brúskach.

Výškovo rovnaké magnetické skľučovadlá

Magnetické upínacie skľučovadlá sú štandardne výškovo identické v rozsahu $\pm 0,5$ mm.

Výškovo rovnaké magnetické upínacie skľučovadlá sú k dispozícii na vyžiadanie.

Ďalšie technické údaje

Min. hrúbka materiálu [mm]	Max. pracovná teplota [°C]
5	80

Príslušenstvo

Ručný gaussmeter

Na zistenie zvyškového magnetizmu v
obrobku po obrábaní.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
MSC-PM35	MG10	0422950



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com