





MAGNOS MSC-PM35

**Ręczne uchwyty magnety-
czne do zastosowań
szlifierskich**


Ręczne uchwyty magnetyczne z promieniowym układem biegunów do mocowania pierścieni i tarcz w szlifierkach cylindrycznych.

Uchwyty magnetyczne MAGNOS z promieniowym układem biegunów zaprojektowano specjalnie do obróbki pierścieni i tarcz. Ze względu na niewielką wysokość, niską masę własną i wynikającą z tego niższą nośność stołu, uchwyty te są szczególnie przydatne w zastosowaniach związanych ze szlifowaniem cylindrycznym. Uchwyty magnetyczne MAGNOS MSC-PM35 uruchamia się poprzez boczne sześciokątne złącze.



Zalety – Korzyści dla użytkownika

- + Magnetyczna siła mocująca działająca równomiernie na cały detal**
Mocowanie o niewielkim stopniu drgań i odkształceń detali
- + Mocowanie o niewielkim stopniu drgań**
Lepsza jakość powierzchni i znacznie wyższa dokładność
- + Mocowanie wolne od odkształceń**
Brak odkształceń oraz wewnętrznych naprężeń detalu powodowanych siłą mocowania
- + Monoblokowa budowa**
Kompaktowa i solidna konstrukcja o dużej sztywności
- + Mocowanie w ciągu kilku sekund**
Najkrótszy możliwy czas zbrojenia zwiększający wydajność produkcji
- + Niewielka wysokość pola magnetycznego**
Zapobiega namagnesowaniu narzędzi obróbczych



Podlega zmianom technicznym/

① Złącze uruchamiające z gniazdem sześciokątnym

② Maksymalny dopuszczalny środkowy otwór przelotowy

Dane techniczne

Opis	Nr id.	ØAD [mm]	ØID [mm]	Wysokość H [mm]	Liczba biegunów	Masa [kg]
MSC-PM35 Ø150	0422283	150	24	68	10	8
MSC-PM35 Ø200	0422285	200	30	68	14	15
MSC-PM35 Ø250	0422286	250	50	68	14	25
MSC-PM35 Ø300	0422287	300	58	78	18	37
MSC-PM35 Ø350	0422288	350	58	78	18	53
MSC-PM35 Ø400	0422289	400	58	78	18	69
MSC-PM35 Ø500	0422290	500	58	78	18	108

Zakres dostawy

Uchwyt magnetyczny, wyjmowany klucz imbusowy, instrukcja obsługi

Uwagi

Zakres zastosowania

Do pierścieni i tarcz w szlifierkach

Uchwyty magnetyczne o tej samej wysokości

Domyślnie wysokość uchwytów magnetycznych można regulować w zakresie $\pm 0,5$ mm.

Uchwyty magnetyczne o jednakowej wysokości są dostępne na zamówienie.

Dalsze dane techniczne

Min. grubość materiału [mm]	Maks. temperatura robocza [°C]
5	80

Akcesoria

Ręczny magnetometr

Do pomiaru magnetyzmu szczątkowego w obrabianym przedmiocie po obróbce.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
MSC-PM35	MG10	0422950



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com