





MAGNOS MSC-PM35

**Handmatige magnetische
klauwplaten voor
slijptoeepassingen**


Handmatige magnetische klauwplaten met radiale poolsteek om ringen en schijven te bewerken op cilindrische slijpmachines.

MAGNOS magnetische klauwplaten met radiale poolafstand zijn speciaal ontworpen voor het bewerken van ringen en schijven. Door de lage hoogte, het lage eigen gewicht en de daaruit voortvloeiende lagere belastbaarheid van de tafel, zijn de klauwplaten vooral geschikt voor rondslijp-toepassingen. MAGNOS MSC-PM35 magnetische klauwplaten worden handmatig bediend via een laterale zeskantaansluiting.



Innovaties – uw voordelen

- + Gelijmatige permanente magnetische klemkracht over het volledige werkstuk**
Werkstukken vastklemmen met weinig vervorming en trillingen
- + Vastklemmen met weinig trillingen**
Verbeterde oppervlaktes en aanzienlijk hogere nauwkeurigheid
- + Vervormingsvrij vastklemmen**
Geen vervorming en interne krachten in werkstukken door klemkracht
- + Monoblokontwerp**
Compact en degelijk ontwerp met hoge mate van stevigheid
- + Vastklemmen in slechts enkele seconden**
Kortst mogelijke insteltijden en daardoor een hogere productiviteit
- + Lage magnetische veldhoogte**
Voorkomt magnetisering van het bewerkingsgereedschap



Technische wijzigingen voorbehouden.

① Aansluiting voor activering met inwendig zeskant

② Maximaal toegestane doorvoeropening in center

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	ØAD [mm]	ØID [mm]	Hoogte H [mm]	Aantal polen	Gewicht [kg]
MSC-PM35 Ø150	0422283	150	24	68	10	8
MSC-PM35 Ø200	0422285	200	30	68	14	15
MSC-PM35 Ø250	0422286	250	50	68	14	25
MSC-PM35 Ø300	0422287	300	58	78	18	37
MSC-PM35 Ø350	0422288	350	58	78	18	53
MSC-PM35 Ø400	0422289	400	58	78	18	69
MSC-PM35 Ø500	0422290	500	58	78	18	108

Levering

Magnetische spankop, verwijderbare inbussleutel, handleiding

Opmerkingen

Toepassingsgebied

Voor ringen en schijven op slijpmachines.

Magnetische klauwplaten van dezelfde hoogte

De magnetische klauwplaten zijn standaard in hoogte verstelbaar $\pm 0,5$ mm.

Magnetische klauwplaten met gelijke hoogte zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Verdere technische gegevens

Min. materiaaldikte [mm]	Max. bedrijfstemperatuur [°C]
5	80

Accessoires

Handmatige gaussmeter

Om het restmagnetisme in het werkstuk na bewerking te bepalen.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
MSC-PM35	MG10	0422950



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com