





MAGNOS MSC-PM35

**Piani magnetici manuali per
applicazioni di rettifica**


Piani magnetici manuali con polarità radiale progettati per la tornitura di anelli e dischi su rettificatrici cilindriche.

I piani magnetici MAGNOS con passo polare radiale sono progettati appositamente per la lavorazione di anelli e dischi. Grazie all'altezza ridotta, al peso proprio contenuto e alla conseguente ridotta capacità di carico della tavola, i mandrini sono particolarmente adatti per applicazioni di rettifica cilindriche. I piani magnetici MAGNOS MSC-PM35 sono azionati manualmente mediante un collegamento esagonale laterale.



Vantaggi – I tuoi benefici

- + Forza di ancoraggio magneto-permanente applicata in maniera uniforme sul pezzo**
Bloccaggio con minima deformazione ed effetto anti-vibrante del pezzo in lavorazione
- + Serraggio con minimizzazione delle vibrazioni**
Migliori finiture superficiali e precisione notevolmente maggiore
- + Serraggio privo di deformazioni**
Nessuna deformazione né tensioni interne al pezzo per la forza traente
- + Design monoblocco**
Design compatto e robusto con rigidità elevata
- + Serraggio in pochi secondi**
Tempi di preparazione macchina minimi e aumento della produttività
- + Altezza campo magnetico bassa**
Impedisce la magnetizzazione degli utensili di lavorazione



Soggetto a modifiche tecniche.

① Collegamento per l'alimentazione con esagono incassato

② Massimo foro passante consentito al centro

Dati tecnici

Descrizione	ID	ØAD [mm]	ØID [mm]	Altezza H [mm]	Numero di poli	Peso [kg]
MSC-PM35 Ø150	0422283	150	24	68	10	8
MSC-PM35 Ø200	0422285	200	30	68	14	15
MSC-PM35 Ø250	0422286	250	50	68	14	25
MSC-PM35 Ø300	0422287	300	58	78	18	37
MSC-PM35 Ø350	0422288	350	58	78	18	53
MSC-PM35 Ø400	0422289	400	58	78	18	69
MSC-PM35 Ø500	0422290	500	58	78	18	108

La fornitura comprende

Piano magnetico, chiave a brugola rimovibile, manuale di istruzioni

Note

Campi di applicazione

Per anelli e dischi su rettificatrici.

Piani magnetici della stessa altezza

I piani magnetici sono regolabili in altezza di $\pm 0,5$ mm di serie.

Su richiesta sono disponibili piani magnetici di pari altezza.

Ulteriori dati tecnici

Spessore materiale minimo [mm]	Max. temperatura di lavoro [°C]
5	80

Accessori

Gaussmetro manuale

Per determinare il magnetismo residuo nel pezzo dopo la lavorazione.



Adatto per	Descrizione	ID
MSC-PM35	MG10	0422950



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com