



KONTEC GFD mini

簡単な取り扱いとセットアップ
時間の短縮を実現する、機械式
セットアップシステム

コンパクト!手動!多用途! – フラットセットアップシステム は、52 x 52 mmと96 x 96 mmのピッチに4本のクランプピン を備えています

SCHUNKのKONTEC GFD miniは、小型部品用のバイスに最適な、非常にフラットな手動のセットアップシステムです。バイスは、52 x 52 mmまたは96 x 96 mmのゲージと17 kNの引き込み力を持つ4本のクランプピンを使って、素早く簡単にクランプされます。引き込み力が高いため、非常に剛性の高いシステムになります。低振動クランプが可能で、セルフロック機構のおかげで確実なプロセスでクランプができます。KONTEC GFD miniは、窒素鋼製のセットアッププレート、コンビネーションプレート、または5軸プレートと、特にパレット自動化に使われる硬質アルマイト製のマルチクランプシステムがあります。お客様のご要望に応じて、セットアップシステムは、セットアップ時間を短縮し、機械の運転時間を増加させる費用対効果の高い方法を提供します。



利点と特長

- + SCHUNKの小型部品用バイスの精密セットアップシステム**
KSC mini、KSC3、KSC3-Kシリーズの小型部品のためにバイスを素早く簡単に交換
- + 非常にフラットな構造**
機械空間を最大限に活用
- + 高い引き込み力**
加工時のプロセス信頼性を保証
- + クランプピンのダブルサポート**
寸法的に安定した低振動のクランプ装置
- + 取扱いが容易**
迅速な分解とクリーニング
- + 形状フィット、自己保持型ロック**
引き込み力は終始フルに維持されます
- + 優れたコストパフォーマンス**
パレットソリューションにおける最適利用
- + 理想的なアクセス性**
5つの側面からの機械加工に理想的

機能 GFD mini

SCHUNK KONTEC GFD miniは、ピッチ52 x 52 mm および96 x 96 mmの4本のクランプピンをベースにした手動操作のセットアップシステムです。六角ねじを回すと、正確にフィットするハーフシェルにクランプピンがクランプスライダーによって押し込まれ、同時に合計17 kNの引き込み力で下方に引き下げられます。2つのゲージにより、GFD miniは、一般的な競合他社のセットアップシステムのクランプ装置を受け入れるのに最適な体制が整っています。



- ① **六角ボルト接続部による作動**
これにより、標準の六角ピンインサートを使用して簡単に操作できます。
 - ② **スピンドルドライブ**
非常に高い引き込み力用
 - ③ **クランプロッド**
クランクピンへの引き込み力の伝達用
 - ④ **ピッチ52 x 52 mmまたは96 x 96 mmのクランプピン穴**
Quick Point、Solid Point、RockLockのセットアップシステムに対応
 - ⑤ **窒化鋼**
長寿命、最高の加工信頼性

4ウェイ・クランプピンGFD-SP mini

GFD miniセットアップシステムを使用すれば、4本のクランプピンを使って、小型部品用のバイスを最短時間でかつ繰り返し精度を伴って、マシンテーブルに挿入したり取り外したりすることができます。クランプ装置によっては、52 x 52 mmまたは96 x 96 mmのゲージを使用してクランプを行います。さらに、これらのピッチは他社製品との互換性にも優れています。



機械的作動


GFD miniセットアップシステムは完全に手動で運転されます。各クランプポイントは標準の六角ピンインサートを介して個別に駆動され、4本のクランプピンはクランプスライダーによって同時にクランプされます。

利点：増圧装置や油圧ユニットを追加する必要がありません。



フラットなセットアップシステム

機械的に作動させるため、GFD miniセットアップステーションはマシンテーブルからわずか27 mmの低い位置に設置します。これにより、工作機械内のクランプ装置とワークの最大作業範囲が損なわれません。




クランプ装置を素早く簡単に交換

KSC mini、KSC3、KSC3-Kシリーズの小型部品用バイスは、GFD miniセットアップシステムを使用して、素早く簡単に交換できます。セットアップシステムは、窒化鋼製のセットアッププレート、コンビネーションプレート、5軸プレートと、特にパレット自動化に使われる硬質アルマイト製のマルチクランプシステムがあります。



クランプピンのダブルサポート

市場の競合製品と比較して、GFD-SP miniクランプピンは2つのベアリングに取り付けられており、外径の上部と下部で連続的に支持されています。その結果、比較的大きな引き込み力がかかっても寸法は安定したままであり、最小限の弾性伸長しか起こりません。従って、加工中の追加的な変形や浮き上がりは起こりません。




GFD miniモジュラーシステム

GFD miniセットアップステーションは、クランプ装置を直接クランプするだけでなく、GFD mini 5軸上昇機構やピラミッド、イケールの基礎としても使用できます。これにより、機械の運転時間を大幅に増加させることが可能となります。




5軸加工機でのマルチクランピング

機械の稼働時間の延長は、今日ますます重要になってきています。ピラミッド型と墓碑型を使用することで、複数のクランプ装置をマシンテーブル上に配置することができ、その結果、特に5軸加工機において、機械の稼働時間を大幅に向上させることが可能です。



理想的なアクセス性

コンソール、ピラミッド型、イケール型のコンパクトな設計により、5面すべてから工具に最適にアクセスできる。5方向からの機械加工に理想的



アクセサリ

クランプピン GFD-SP mini

SCHUNK のクランプデバイスを備えた GFD mini セットアップシステムの形状嵌合 (フォームフィット) 用クランプピン。
1セット = 4個入り。



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	GFD-SP mini Ø16 h6	1561291

クランプピン GFD-SP-L mini

LANG/HWR のクランプデバイスを備えた GFD mini セットアップシステムの形状嵌合 (フォームフィット) 用クランプピン。
1セット = 4個入り。



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	GFD-SP-L mini Ø16-h6	1597470

クランプピン SPx

NSE3 クランプモジュールとのポジティブ接続用クランプピン。



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	SPA 40	0471151

割り出しピン

回転防止保護機構 V1 付き VERO-S モジュールの回転防止保護機構として使用。



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	IXB V1	0471980

クランプピン GFD-SP

GFD セットアップステーションとのポジティブ接続用クランプピン。



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	GFD-SP 40	0433600

割り出しピン GFD

GFD セットアップステーション上の、クランピングパレットおよびクランピングデバイス用の割り出しピン。



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	GFD-IXB	1367937

トルクレンチ 5 – 50 Nm

定められたトルクを加える役割を果たします。
3/8インチスクエアドライブ付き



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	GSH-D 5-50	0432355

六角ピンインサート SW 6

スクエアドライブ 3/8"に適合。



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	GSK-A SW6-3/8"	1561290

s シリンダーピンセット

機械テーブルへのクランプ装置の組み立てが容易になります。



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	GZS Ø12m6	1373755

シールプラグ

GFD mini 交換式インターフェースを閉じるために使用します。



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	GVSS-SP 52	1589815

取外し補助具

GFD mini センタープラグ用取り外し補助具。



適合タイプ	説明	ID
GFD mini Ø150-171-3 52	GVSS-AH	1602025



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com