



KONTEC KSC3-K

정밀한 6축 가공을 위한 초소형
싱글 액팅 클램핑 바이스

니켈 도금 베이스 바디로 높은 클램핑 포스와 최대 정밀도를 갖춘 컴팩트한 싱글 액팅 바이스

새로운 SCHUNK KONTEC KSC3-K 싱글 액팅 클램핑 바이스를 통해 성공적인 KSC3 시리즈 센트릭 클램핑 바이스는 또 다른 기본 구성 요소를 확보합니다. KSC3-K 바이스의 베이스 바디는 이제 고정 조อง 가로 홈을 포함하도록 확장되었습니다. 이는 이제 정밀한 이면 가공도 가능하다는 것을 의미합니다. 특히 톱스톤 같은 다양한 응용 분야에서 중심 및 싱글 액팅 클램핑 바이스를 사용하면 시너지 효과를 얻을 수 있으며 프로세스가 크게 가속화될 수 있습니다.




SCHUNK 고객이 얻는 혜택


- + 니켈 도금 베이스 바디
최적의 부식을 최적으로 방지하고 더욱 폭넓은 적용 분야에 사용
- + 극단적인 평면 디자인
기계 공간의 활용 극대화
- + 높은 클램핑 포스
기계가공 동안 공정 신뢰성 보장
- + 넓은 클램핑 범위
높은 유연성
- + 측면의 배수 홈
냉각수 및 칩 배출용
- + 베이스 조 가이드가 매우 길기 때문에 O.D. 및 I.D. 클램핑을 위한 최적의 조 지원을
긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현
- + 두 개의 나사만으로 조 교체
조를 빠르고 쉽게 교체하는 데 사용
- + 통합 NSE3, GFD 그리고 GFD mini 인터페이스
설치 시간을 최소화합니다. 대형 모듈형 킥 체인지 팔레트 시스템과 유연하게 조합할 수 있습니다

Function KSC3-K

SCHUNK KONTEC KSC3-K 단방향 클램핑 바이스는 수동식 직접 클램핑 바이스입니다. 가동은 스프링들을 통해 이루어집니다. 힘은 힘 증폭기 없이 바로 구축되며 선형적입니다. 이동형 조는 고정 조 방향으로 스프링들을 돌려서 움직일 수 있습니다. 클램핑 포스는 토크에 따라 다릅니다. 클램핑 범위는 사용되는 조 범위에 따라 다릅니다.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ 캡슐화된 시스템
냉각수와 칩으로부터 최적의 보호 제공함 ❷ 리세스된 육각 연결
간섭 윤곽 감소 ❸ 스프링 드라이브
최고의 고정력 ❹ 롱 슬라이드
O.D. 및 I.D. 클램핑의 최적화된 지원 | <ul style="list-style-type: none"> ❺ 배수 홈
냉각수 및 칩용 ❻ 설치 스레드
공작물 정지 ❼ 시스템 조 및 상부 조
세계 최대 규모의 컬렉션 ❽ 낮은 높이의 설계
기계의 작업 공간을 확장 |
|--|---|



위치 번호가 포함된 적합한 시스템 조, 다음 페이지 참조.
기술 변경에 따름.

- ① 6방향 리버설 그립 조(ID 0430803), 6방향 리버설 카바이드 그립 조
(ID 1395550)

기술 데이터

설명	ID	바이스 포함	클램핑 바이스의 너비	최대 클램핑 포스	최대 토크	중량
			[mm]	[kN]	[Nm]	[kg]
KSC3-K 125-235	1514290		125	35	100	9.3
KSC3-K precise 125-235	1577207	리버시블 부드러운 조	125	35	100	11.6

제공 범위

바이스, 사용 설명서(시스템 조 미포함)


참고:

시스템 조

버전에 따라 클램핑 디바이스와 시스템 조를 따로 조립해야 하거나 이미 장착되어 있는 경우도 있습니다(정밀 버전).

적합한 시스템 조

설명	위치	설명	ID	폭	깊이	높이	중량
				[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
리버시블 그립 조	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
리버시블 그립 조	15	SGWB-G3-F 125-57-33	1359848	125	57	33	1.3
리버시블 부드러운 조	20	SGWB-S8-B 125-57-33	1518691	125	57	33	1.3
리버시블 부드러운 조	25	SGWB-S8-F 125-57-33	1518692	125	57	33	1.3
알루미늄 조	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
알루미늄 조	35	SGAL-F 125-68-40	0432492	125	68	40	1.1
스위블 플레이트	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
어댑터 플레이트	50	SGA-4 180-62-22	0432493	180	62	22	1.9
리버시블 조	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
리버시블 조	75	SGWB-G3-F 125-59-40	1586742	125	59	40	1.7
5축 조	80	SG5A-B 125-44.5-33	1374778	125	44.5	33	0.9
5축 조	85	SG5A-F 125-44.5-33	1374779	125	44.5	33	0.9
5축 조	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
5축 조	95	SG5A-F 125-45.5-40	1551488	125	45.5	40	1.1



- ① NSE3 및 GFD 클램핑 핀용으로 준비
- ② 인덱싱 핀 IXB V1-K를 위해 준비됨
- ③ GFD-IXB 인덱싱 핀 또는 정렬 핀 Ø 12m6용으로 준비됨
- ④ M12 나사를 위해 준비됨
- ⑤ GFD-SP mini Ø20 h6 클램핑 핀용으로 준비됨

시스템 조

리버시블 그립 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오.
3mm의 그립 단계(최대 22HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 표면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-G3-B 125-57-33		0432474

리버시블 그립 조

고정된 조로 설계하십시오.
3mm의 그립 단계(최대 22HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 표면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-G3-F 125-57-33		1359848

리버시블 카바이드 그립 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오.
카바이드 그립 단계 3mm(최대 58HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-CG3-B 125-57-33		1514374

리버시블 카바이드 그립 조

고정된 조로 설계하십시오.
카바이드 그립 단계 3mm(최대 58HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-CG3-F 125-57-33		1590610

양각 프로필이 있는 리버시블 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오.
사전 엠보싱된 작업물의 간단하고 안전한 클램핑을 위한 특수 그립 단계가 양쪽에 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-GL-B 125-57-33		1514378

양각 프로필이 있는 리버시블 조

고정된 조로 설계하십시오.
사전 엠보싱된 작업물의 간단하고 안전한 클램핑을 위한 특수 그립 단계가 양쪽에 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-GL-F 125-57-33		1627092

리버시블 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오.
그립 단계가 3mm인 한면(최대 22HRC), 한 면의 높이가 40mm이고 클램핑 표면이 매끄럽고 상단 조의 장착을 위한 나사산이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-G3-B 125-59-40	W-125-1	0430387

리버시블 조

고정된 조로 설계하십시오.
그립 단계가 3mm인 한면(최대 22HRC), 한 면의 높이가 40mm이고 클램핑 표면이 매끄럽고 상단 조의 장착을 위한 나사산이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-G3-F 125-59-40	W-125-1	1586742

리버시블 그립 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오.
조 너비가 줄어듦.
3mm의 그립 단계(최대 22HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 표면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-G3-B 65-57-33		1514380

리버시블 그립 조

고정된 조로 설계하십시오.
조 너비가 줄어듦.
3mm의 그립 단계(최대 22HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 표면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-G3-F 65-57-30		1587366

알루미늄 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오.
예를 들어 컨투어 또는 특수 형상의 통합을 위해 고객 사이트에서 재작업에 사용됩니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGAL-B 125-68-40		0432469

알루미늄 조

고정된 조로 설계하십시오.
예를 들어 컨투어 또는 특수 형상의 통합을 위해 고객 사이트에서 재작업에 사용됩니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGAL-F 125-68-40		0432492

강철 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오.
예를 들어 컨투어 또는 특수 형상의 통합을 위해 고객 사이트에서 재작업에 사용됩니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGS-B 125-68-40		1452569

강철 조

고정된 조로 설계하십시오.
예를 들어 컨투어 또는 특수 형상의 통합을 위해 고객 사이트에서 재작업에 사용됩니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGS-F 125-68-40		1559434

스위블 플레이트


어댑터 플레이트 및 6방향 반전 조와 같이 사용하여 부피가 큰 공작물을 클램핑합니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGP-3 180-95-22	W-38	0432470

어댑터 플레이트

스위블 플레이트 및 6방향 반전 조와 같이 사용하여 부피가 큰 공작물을 클램핑합니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGA-4 180-62-22	W-38	0432493

리버시블 부드러운 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오. 정밀한 OP20 가공을 위한 접지 단계.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-S8-B 125-57-33		1518691

리버시블 부드러운 조


고정된 조로 설계하십시오. 정밀한 OP20 가공을 위한 접지 단계.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SGWB-S8-F 125-57-33		1518692

5축 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오. 매끄러운 클램핑 표면 및 상단 조 장착용 나사산이 있는 한쪽 면.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SG5A-B 125-44.5-33		1374778
KSC3-K 125-235	SG5A-B 125-45.5-40	W-125-1	0432472

5축 조

고정된 조로 설계하십시오. 매끄러운 클램핑 표면 및 상단 조 장착용 나사산이 있는 한쪽 면.




적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSC3-K 125-235	SG5A-F 125-44.5-33		1374779
KSC3-K 125-235	SG5A-F 125-45.5-40	W-125-1	1551488

텅 앤 그루브가 있는

6-웨이 리버서블 조 그립


57개의 그립 스텝과 코팅된 클램핑 페이스가 있습니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

6-웨이 리버서블 조 카바이드 그립

5개의 그립 스텝과 매끈한 클램핑 표면이 있습니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

프로파일링된 조

클램핑 자국없이 조와 공작물 사이의 마찰을 증가시킵니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349

툽니형 조

최소한의 클램핑 자국으로 턱과 공작물 사이의 마찰을 증가시킵니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268

그라운드 조

완전히 연마된 클램핑 면.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278

소프트 조

고객 사이트에서의 재작업을 위한 경화형 조(예: 윤곽선이나 특수 형태의 통합을 위해..)



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288

스텝형 조

그라운드 스텝 포함, 8mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327

스텝형 조

그라운드 스텝 포함, 17mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

스텝형 조

코팅된 스텝 포함, 5mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414

스텝형 조

그립 스텝 3mm 및 그라운드 스텝 18mm 포함.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G3					
125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

스텝형 조

특수 "소프트" 그립 단계, 5mm 포함. 플라스틱 또는 알루미늄과 같은 부드러운 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

스텝형 조

그립 스텝 포함, 3mm. 최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331

스텝형 조

그립 스텝 포함, 5mm.
최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334

스텝형 조

그립 스텝 포함, 8mm.
최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338

스텝형 조

카바이드 그립 스텝 포함, 3mm.
최대 58HRC의 경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524

스텝형 조

카바이드 그립 스텝 포함, 5mm.
최대 58HRC의 경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000

스텝형 조

특수 그립 스텝 포함, 3mm.
사전 엠보싱처리된 재료 및 공작물 클램핑용



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

T 슬롯이 포함된 스텝형 조

그립 스텝 포함, 3mm.
포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

T 슬롯이 포함된 스텝형 조

그립 스텝 포함, 5mm.
포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247

T 슬롯이 포함된 스텝형 조

그립 스텝 포함, 8mm.
포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237

포지셔닝 바

T 슬롯이 있는 모든 계단식 조에 적합합니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238

그립 조

최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284

로케이팅 핀 포함 척 조

각 작업물에 대해 조를 신속하게 조절하기 위한 개폐식 고정 핀.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

프리즘 조, 그라운드

원형 공작물의 정확한 클램핑용.

100 = Ø11 - Ø41 mm.

125 = Ø14 - Ø48 mm.


160 = Ø16 - Ø60 mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344

스프링 리프 풀다운 죠

보다 정확한 가공 결과를 위해 공작물에 가벼운 클램핑 자국만을 남기는 활성 조 풀다운 기능용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304

스프링 플레이트 풀다운 죠

보다 정밀한 가공 결과를 위해 공작물에 클램핑 자국이 남지 않는 활성 조 풀다운 기능용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192

정밀 풀다운 죠

보다 정밀한 가공 결과를 위해 공작물에 클램핑 자국이 남지 않는 활성 조 풀다운 기능용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147

액세서리

클램핑 포스 테스트기
고정 클램핑 장치의 조 클램핑력 측정용.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	IFT SST Set	1475766

클램핑 핀 GFD-SP mini
SCHUNK의 클램핑 장치를 사용한
GFD mini 셋업 시스템의 형상 맞춤 연결을
위한 클램핑 핀.
1 세트 = 4 피스



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GFD-SP mini Ø20-h6	1602023

표준 클램핑 핀
NSE3 클램핑 모듈과의 양극 연결을 위한 클
램핑 핀.
단축된 고정 나사 포함.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	SPA 40-K	0432369

인덱싱 핀
회전 방지 보호 V10이 있는 VERO-S 모듈의
회전 방지 보호 장치로 사용됨.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	IXB V1-K	0432371

클램핑 핀 GFD-SP
GFD 설치 스테이션과의 양극 연결을 위한
클램핑 핀.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GFD-SP 40	0433600

인덱싱 핀 GFD
GFD 셋업 스테이션의 클램핑 팔레트와 클램
핑 디바이스의 위치 방향을 위한 인덱싱 핀.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GFD-IXB	1367937

토크 렌치 10~100Nm
정의된 토크를 적용해주는 역할을 합니다.
1/2" 스퀘어 드라이브 포함



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GSH-D 10-100	0432477

작동 레버, 굴절식
클램핑 범위의 편리한 사전 설정
1/2" 스퀘어 드라이브 포함



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GSH-G 1/2"	0432478

6각 인서트 SW 12
스퀘어 드라이브 1/2"에 적합합니다.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GSK-I SW12-1/2"	0432479

실링 플러그
본체의 나사산용.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GVSS M10x12	1323002

공작물 정지
최소한의 공간만 필요로 하는 작업물 정지 장
치와 연속적으로 조절 가능한 정지 슬라이드.
40 및 80 mm 스톱 슬라이더 포함.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GWSA M8-23	1645258

마그네틱 공작물 정지, 소형
시스템 조 또는 바이스에 빠르고 쉽게 부착이
가능합니다.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GWSA-M 60 x 15	1391293

KSC3-K

싱글 액팅 클램핑 바이스

KONTEC

마그네틱 공작물 정지, 대형


시스템 조 또는 바이스에 빠르고 쉽게 부착이 가능합니다.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GWSA-M 115 x 15	1391331

익스텐션

마그네틱 워크 스톱의 액세서리로써.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GWSA-V 068 x 30	1394477

클램핑 클로용 클램핑 나사

클램핑 클로와 함께 클램핑 장치 고정용으로 사용됩니다.



적합한 대상	설명	T 슬롯	ID
KSC3-K 125-235	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSC3-K 125-235	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSC3-K 125-235	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSC3-K 125-235	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSC3-K 125-235	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSC3-K 125-235	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

본체용 클램핑 나사

본체를 통하여 클램핑 장치를 직접 부착에 사용됩니다.



적합한 대상	설명	T 슬롯	ID
KSC3-K 125-235	GSC-G-1 M10-T12	12 mm/M10	0430422
KSC3-K 125-235	GSC-G-1 M12-T14	14 mm/M12	0430423
KSC3-K 125-235	GSC-G-1 M12-T16	16 mm/M12	0430424
KSC3-K 125-235	GSC-G-1 M12-T18	18 mm/M12	0430425

워크피스 지지 세트

공작물 지지대 세트 - 너비 125mm

그립의 레벨이 3 mm인 시스템 조 H = 33 mm에 적합합니다.
높이 = 8, 12, 20, 25 그리고 27mm.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GWU-S grip 125-33	1394227

피팅 나사

머신 테이블에서 수동 클램핑 바이스의 정밀 위치 방향 조절 및 설치용.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GPSC-2 012f7-M12	0490546

실린더 핀 세트


기계 테이블에서 클램핑 장치를 더 간편하게 조립할 수 있습니다.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GZS 012m6	1373755

클램핑 클로

SCHUNK 클램핑 장치를 신속하고 간편하게 장착할 수 있습니다.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GSPR-A 50-57	0490604

커버 나사

진자 및 어댑터 플레이트의 인서트를 클램핑하는 데 사용되지 않는 장착 구멍을 덮는 용도.



적합한 대상	설명	ID
KSC3-K 125-235	GCS 022-M12	1307880

공작물 지지

공작물 지지대 - 너비 125 mm

다른 높이에서.

1 세트 = 2 피스



적합한 대상	설명	높이 mm	ID
KSC3-K 125-235	GWU-M 125-8	8	1450266
KSC3-K 125-235	GWU-M 125-9	9	1462567
KSC3-K 125-235	GWU-M 125-10	10	1411328
KSC3-K 125-235	GWU-M 125-12	12	1447369
KSC3-K 125-235	GWU-M 125-15	15	1411350
KSC3-K 125-235	GWU-M 125-20	20	1452308
KSC3-K 125-235	GWU-M 125-22	22	1457551
KSC3-K 125-235	GWU-M 125-23	23	1411380
KSC3-K 125-235	GWU-M 125-25	25	1484475
KSC3-K 125-235	GWU-M 125-27	27	1461008



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com