



KONTEC KSC3-K

**Uiterst compacte enkele klem
voor nauwkeurige bewerking
van de zesde zijde**

Compacte enkelvoudige klem met hoge klemkrachten en maximale precisie met vernikkeld basislichaam

Met de nieuwe SCHUNK KONTEC KSC3-K enkelvoudige klemspanner heeft de succesvolle KSC3-serie van centrische klemmen er een elementair onderdeel bij gekregen. De basisbehuizing van de KSC3-K-spanklemmen is nu uitgebreid met een dwarse groef voor de vaste klauw. Dit betekent dat nauwkeurige bewerking van de tweede zijde nu ook mogelijk is. Vooral bij meervoudige toepassingen, zoals op spantorens, kunnen synergieën worden bereikt met centrische en enkelvoudige klemspanners en kunnen processen aanzienlijk worden versneld.




Innovaties – uw voordelen


- + Vernikkelde basisbehuizing**
Voor optimale bescherming tegen corrosie en een nog breder scala aan toepassingen
- + Extreem plat ontwerp**
Voor maximale benutting van de bewerkingskamer
- + Hoge klemkrachten**
Garandeert procesbetrouwbaarheid tijdens het bewerken
- + Groot klembereik**
Hoge mate van flexibiliteit
- + Laterale afvoersleuven**
Voor afvoer van koelvloeistof en spaanders
- + Optimale klauwondersteuning voor O.D. en I.D. opspannen dankzij een zeer lange basisklauwgeleiding**
Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur
- + Klemmen verwisselen met slechts twee schroeven**
Voor een snelle en eenvoudige klemwissel
- + Geïntegreerde NSE3-, GFD-, en GFD mini-interface**
Minimale insteltijden. Kan flexibel met het modulaire snelwisselpalletekstelsel worden gecombineerd

Functie KSC3-K

De SCHUNK KONTEC KSC3-K enkelvoudig werkende klemmen zijn handmatige spanners voor direct vastklemmen. De aandrijving gebeurt via een spindel. Het systeem heeft een directe, lineaire krachtopbouw zonder bekrachtiging. De beweegbare klem wordt verplaatst door de spindel in de richting van de vaste klem te draaien. De klemkracht hangt af van het koppel. Het klembereik hangt af van de gebruikte klemmen.



- 1 Ingekapseld systeem**
Biedt optimale bescherming tegen koelsmeermiddel en spanen
- 2 Verzonken zeskant verbinding**
Vermindert de interferentiecontour
- 3 Spindelaandrijving**
Voor de grootste klemkrachten
- 4 Lange glijbaan**
Biedt optimale ondersteuning voor inwendige en uitwendige klemming
- 5 Afvoersleuven**
Voor koelvloeistof en spaanders
- 6 Bevestigingsschroefdraad**
Voor werkstukstops
- 7 Systeem- en opzetbekken.**
Grootste assortiment wereldwijd
- 8 Ontwerp met lage hoogte**
Breidt de werkruimte van uw machine uit



Geschikte systeemklemmen met positienummer op de volgende bladzijde.
Technische wijzigingen voorbehouden.

- ① 6-voudige omkeerbare grijpklem (ID. 0430803), 6-voudige omkeerbare klem met hardmetalen grijpklem (ID. 1395550)

Technische gegevens

Beschrijving	IDnr.	Klemspanner inbegrepen	Breedte van de klembankschroef [mm]	Max. opspankracht [kN]	Max. koppel [Nm]	Gewicht [kg]
KSC3-K 125-160	1514289		125	35	100	6.4
KSC3-K precise 125-160	1577206	Gladde omkeerbare bek	125	35	100	8.7

Levering

Klemspanner, handleiding; zonder systeemklauwen


Let op

Systeemklemmen

Afhankelijk van de versie moet de klemvoorziening apart worden gemonteerd met de systeemklauwen of is deze al voorzien van deze klauwen (precieze versie).

Geschikte systeemklemmen

Beschrijving	Pos.	Beschrijving	IDnr.	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Hoogte [mm]	Gewicht [kg]
Omkeerbare grijpklem	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
Omkeerbare grijpklem	15	SGWB-G3-F 125-57-33	1359848	125	57	33	1.3
Gladde omkeerbare bek	20	SGWB-S8-B 125-57-33	1518691	125	57	33	1.3
Gladde omkeerbare bek	25	SGWB-S8-F 125-57-33	1518692	125	57	33	1.3
Aluminium klauw	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Aluminium klauw	35	SGAL-F 125-68-40	0432492	125	68	40	1.1
Zwenkplaat	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Adapterplaat	50	SGA-4 180-62-22	0432493	180	62	22	1.9
Omkeerbare klem	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
Omkeerbare klem	75	SGWB-G3-F 125-59-40	1586742	125	59	40	1.7
5-assige klauw	80	SG5A-B 125-44.5-33	1374778	125	44.5	33	0.9
5-assige klauw	85	SG5A-F 125-44.5-33	1374779	125	44.5	33	0.9
5-assige klauw	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
5-assige klauw	95	SG5A-F 125-45.5-40	1551488	125	45.5	40	1.1



- ① Geschikt voor NSE3- en GFD-spanbouten
- ② Geschikt voor indexeerstift IXB V1-K
- ③ Geschikt voor indexeerpenen GFD-IXB of uitlijnpennen Ø 12m6
- ④ Geschikt voor M12 schroeven
- ⑤ Voorbereid voor klempenen GFD-SP mini Ø16 h6
- ⑥ Voorbereid voor klempenen GFD-SP mini Ø20 h6

Systeemklemmen

Omkeerbare grijpklomp

Uitvoering als beweegbare klem.
Met getrapte greep 3 mm (tot 22 HRC) en een glad klemvlak aan beide zijden.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-G3-B 125-57-33		0432474

Omkeerbare grijpklomp

Uitvoering als vaste klem.
Met getrapte greep 3 mm (tot 22 HRC) en een glad klemvlak aan beide zijden.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-G3-F 125-57-33		1359848

Omkeerbare klem carbide-grip

Uitvoering als beweegbare klem.
Met hardmetalen getrapte greep 3 mm (tot 58 HRC) en een vlak klemvlak aan beide zijden.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-CG3-B 125-57-33		1514374

Omkeerbare klem carbide-grip

Uitvoering als vaste klem.
Met hardmetalen getrapte greep 3 mm (tot 58 HRC) en een vlak klemvlak aan beide zijden.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-CG3-F 125-57-33		1590610

Omkeerbare klem met reliëfprofiel

Uitvoering als beweegbare klem.
Met een speciale grip aan beide zijden voor het eenvoudig en veilig klemmen van voorgestante werkstukken.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-GL-B 125-57-33		1514378

Omkeerbare klem met reliëfprofiel

Uitvoering als vaste klem.
Met een speciale grip aan beide zijden voor het eenvoudig en veilig klemmen van voorgestante werkstukken.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-GL-F 125-57-33		1627092

Omkeerbare klem

Uitvoering als beweegbare klem.
Eén zijde met greepstrap 3 mm (tot 22 HRC), één zijde hoogte 40 mm met vlak klemvlak en schroefdraad voor montage van bovenklemmen.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-G3-B 125-59-40	W-125-1	0430387

Omkeerbare klem

Uitvoering als vaste klem.
Eén zijde met greepstrap 3 mm (tot 22 HRC), één zijde hoogte 40 mm met vlak klemvlak en schroefdraad voor montage van bovenklemmen.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-G3-F 125-59-40	W-125-1	1586742

Omkeerbare grijpklomp

Uitvoering als beweegbare klem.
Verminderde klembreedte.
Met getrapte greep 3 mm (tot 22 HRC) en een glad klemvlak aan beide zijden.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-G3-B 65-57-33		1514380

Omkeerbare grijpklomp

Uitvoering als vaste klem.
Verminderde klembreedte.
Met getrapte greep 3 mm (tot 22 HRC) en een glad klemvlak aan beide zijden.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-G3-F 65-57-30		1587366

Aluminium klauw

Uitvoering als beweegbare klem.
Wordt gebruikt voor nabewerking bij de klant, bijvoorbeeld om contouren of speciale vormen aan te brengen.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGAL-B 125-68-40		0432469

Aluminium klauw

Uitvoering als vaste klem.
Wordt gebruikt voor nabewerking bij de klant, bijvoorbeeld om contouren of speciale vormen aan te brengen.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGAL-F 125-68-40		0432492

Stalen klauw

Uitvoering als beweegbare klem.
Wordt gebruikt voor nabewerking bij de klant, bijvoorbeeld om contouren of speciale vormen aan te brengen.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGS-B 125-68-40		1452569

Stalen klauw

Uitvoering als vaste klem.
Wordt gebruikt voor nabewerking bij de klant, bijvoorbeeld om contouren of speciale vormen aan te brengen.



Geschildt voor	Besclrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGS-F 125-68-40		1559434

Zwenkplaat

Wordt gebruikt – in combinatie met adapterplaten en 6-voudige omkeerbare klemmen – om volumineuze werkstukken te klemmen.



Geschikt voor	Beschrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGP-3 180-95-22	W-38	0432470

Adapterplaat

Wordt gebruikt – in combinatie met zwenkplaten en 6-voudige omkeerbare klemmen – om volumineuze werkstukken te klemmen.



Geschikt voor	Beschrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGA-4 180-62-22	W-38	0432493

Gladde omkeerbare bek

Uitvoering als beweegbare klem.
Geslepen stappen, voor nauwkeurige bewerking van OP20.



Geschikt voor	Beschrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-S8-B 125-57-33		1518691

Gladde omkeerbare bek

Uitvoering als vaste klem.
Geslepen stappen, voor nauwkeurige bewerking van OP20.



Geschikt voor	Beschrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SGWB-S8-F 125-57-33		1518692

5-assige klauw

Uitvoering als beweegbare klem.
Eén zijde met vlak klemvlak en schroefdraad voor montage van bovenklemmen.



Geschikt voor	Beschrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SG5A-B 125-44.5-33		1374778
KSC3-K 125-160	SG5A-B 125-45.5-40	W-125-1	0432472

5-assige klauw

Uitvoering als vaste klem.
Eén zijde met vlak klemvlak en schroefdraad voor montage van bovenklemmen.




Geschikt voor	Beschrijving	Interface	IDnr.
KSC3-K 125-160	SG5A-F 125-44.5-33		1374779
KSC3-K 125-160	SG5A-F 125-45.5-40	W-125-1	1551488

Bovenklemmen

6-voudige omkeerbare grijpklem


Met vijf grijptrappen en een gecoat klemvlak.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

6-voudige omkeerbare klauw carbide-grip

Met vijf hardmetalen grijptrappen en een vlak klemvlak.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Klem, geprofileerd

Voor meer wrijving tussen de klem en het werkstuk zonder klemafdrukken.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349

Getande klauw

Voor meer wrijving tussen de klem en het werkstuk met minimale klemafdrukken.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268

Geslepen klauw

Met een volledig afgeslepen klemvlak.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278

Zachte klauw

Hardbare klemmen voor nabewerking bij de klant, bijvoorbeeld om contouren of speciale vormen aan te brengen.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288

Getrapte klem

Met afgeslepen trap, 8 mm.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327

Getrapte klem

Met afgeslepen trap, 17 mm.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

Getrapte klem

Met gecoate trap, 5 mm.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414

Getrapte klem

Met grijptrap 3 mm en geslepen trap 18 mm.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-G3 125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

Getrapte klem

Met speciale "soft" grijptrap, 5 mm. Voor het in reliëf klemmen van zachte materialen zoals kunststof of aluminium.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

Getrapte klem

Met grijptrap, 3 mm. Voor het in reliëf klemmen van ongeharde materialen tot 22 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331

Getrapte klem

Met griptrap, 5 mm.

Voor het in reliëf klemmen van ongeharde materialen tot 22 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334

Getrapte klem

Met griptrap, 8 mm.

Voor het in reliëf klemmen van ongeharde materialen tot 22 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338

Getrapte klem

Met hardmetalen griptrap, 3 mm.

Voor het in reliëf klemmen van geharde materialen tot 58 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524

Getrapte klem

Met hardmetalen griptrap, 5 mm.

Voor het in reliëf klemmen van geharde materialen tot 58 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000

Getrapte klem

Met speciale griptrap, 3 mm.

Voor het klemmen van vooraf gepreegde materialen en werkstukken



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

Getrapte klem met T-groef

Met griptrap, 3 mm.

T-sleuf voor montage van de positioneringsstrook.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

Getrapte klem met T-groef

Met griptrap, 5 mm.

T-sleuf voor montage van de positioneringsstrook.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247

Getrapte klem met T-groef

Met griptrap, 8 mm.

T-sleuf voor montage van de positioneringsstrook.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237

Positioneerbalk

Geschikt voor alle getrapte klemmen met T-groef.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238

Klawgreep

Voor het in reliëf klemmen van ongeharde materialen tot 22 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284

Klemklauw met positioneerpen

Intrekbare positioneringspennen voor het snel aanpassen van de klem aan het betreffende werkstuk.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

Prismavormige klauw, geslepen

Voor nauwkeurige klemming van ronde werkstukken.

100 = Ø11 - Ø41 mm.

125 = Ø14 - Ø48 mm.


160 = Ø16 - Ø60 mm.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344

Veerblad trekklem

Voor een actieve neertrekfunctie met een lichte klemdruk op het werkstuk voor preciezere bewerkingsresultaten.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304

Veerplaat voor neerhoudklauw

Voor een actieve neertrekfunctie met een lichte klemdruk op het werkstuk voor preciezere bewerkingsresultaten.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192

Nauwkeurige trekklem

Voor een actieve neertrekfunctie met een lichte klemdruk op het werkstuk voor preciezere bewerkingsresultaten.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147

Accessoires

Klemkrachttester

Voor het meten van de klemkracht van stationaire klemmen.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	IFT SST Set	1475766

Klempen GFD-SP mini

Klempen voor vormsluitende aansluiting van GFD mini-opstelsystemen met klemapparaten van SCHUNK. 1 set = 20 stuks



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GFD-SP mini Ø16 h6	1561291
KSC3-K 125-160	GFD-SP mini Ø20-h6	1602023

Standaard inspanbouten

Klempen voor positieve verbinding met NSE3-klemmodules. Met ingekorte bevestigingsschroef.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	SPA 40-K	0432369

Indexeerstift

Wordt gebruikt als antirotatiebescherming voor VERO-S modules met antirotatiebescherming V1.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	IXB V1-K	0432371

Klempen GFD-SP

Klempen voor positieve verbinding met GFD-opstelstations.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GFD-SP 40	0433600

Indexeerstiften GFD

Indexeerpenen voor positie-oriëntatie van klem pallets en klemapparaten op GFD-opstelstations.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GFD-IXB	1367937

Momentsleutel 10 – 100 Nm

Dient om een gedefinieerd koppel toe te passen. Met 1/2" vierkantaandrijving



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GSH-D 10-100	0432477

Aandrijfhendel, geleed

Voor gemakkelijke voorinstelling van het klembereik. Met 1/2" vierkantaandrijving



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GSH-G 1/2"	0432478

Zeskantige insert SW 12

Geschikt voor 1/2" vierkantaandrijving.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GSK-I SW12-1/2"	0432479

Afdichtingsplug

Voor draad in het basislichaam.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GVSS M10x12	1323002

Werkstukstop

Werkstukaanslag met minimale benodigde ruimte en traploos instelbare aanslagschuif. Inclusief aanslagschuif 40 en 80 mm.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GWSA M8-23	1645258

Magnetische werkstukaanslag, klein

Voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan systeemklemmen of spanners.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GWSA-M 60 x 15	1391293

Magnetische werkstukaanslag, groot


Voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan systeemklemmen of spanners.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GWSA-M 115 x 15	1391331

Verlengingen

Als accessoire voor de magnetische werkstukaanslagen.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

Klemschroeven voor basisbehuizing

Dit wordt gebruikt om de klem-richtingen rechtstreeks te bevestigen via de basisbehuizing.



Geschikt voor	Beschrijving	T-slot	IDnr.
KSC3-K 125-160	GSC-G-1 M10-T12	12 mm/M10	0430422
KSC3-K 125-160	GSC-G-1 M12-T14	14 mm/M12	0430423
KSC3-K 125-160	GSC-G-1 M12-T16	16 mm/M12	0430424
KSC3-K 125-160	GSC-G-1 M12-T18	18 mm/M12	0430425

Bevestigingsschroeven

Voor nauwkeurige oriëntatie van de positie en bevestiging van handmatige klemspanners op de machinetafel.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GPSC-2 Ø12f7-M12	0490546

Cilinderpinset

Voor eenvoudigere montage van de kleminrichting op de machinetafel.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GZS Ø12m6	1373755

Afdekschroef

Om ongebruikte montagegaten voor klembussen op pendulum en adapter-platen af te dekken.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GCS Ø22-M12	1307880

Set werkstuksteunen**Set van werkstuksteunen – breedte 125 mm**

Geschikt voor systeemklemmen H = 33 mm met gripniveau van 3 mm.
Hoogtes = 8, 12, 20, 25 en 27 mm.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
KSC3-K 125-160	GWU-S grip 125-33	1394227

Werkstuksteunen

Werkstuksteunen – breedte 125 mm

In verschillende hoogtes.

1 set = 2 delen



Geschikt voor	Beschrijving	Hoogte mm	IDnr.
KSC3-K 125-160	GWU-M 125-8	8	1450266
KSC3-K 125-160	GWU-M 125-9	9	1462567
KSC3-K 125-160	GWU-M 125-10	10	1411328
KSC3-K 125-160	GWU-M 125-12	12	1447369
KSC3-K 125-160	GWU-M 125-15	15	1411350
KSC3-K 125-160	GWU-M 125-20	20	1452308
KSC3-K 125-160	GWU-M 125-22	22	1457551
KSC3-K 125-160	GWU-M 125-23	23	1411380
KSC3-K 125-160	GWU-M 125-25	25	1484475
KSC3-K 125-160	GWU-M 125-27	27	1461008



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com