



KONTEC KS-H-LH

자동화된 기계 로딩을 위한 롱
스트로크 바이스

통합 경로 측정 기능이 있는 컴팩트 유압식 롱 스트로크 바이스로 유연한 직접 로딩

머신 텐딩이라는 주제는 점점 더 경쟁적인 제조의 핵심 구성 요소가 되어 가고 있습니다. SCHUNK는 새로운 유압식 롱 스트로크 바이스 KONTEC KS-H-LH를 출시하여 기본 구성품을 추가하여 이 분야의 제품 포트폴리오를 확대했습니다. 20~345 mm의 클램핑 범위와 110 mm의 유압 클램핑 스트로크를 통해 다양한 크기의 공작물을 자동으로 삽입하거나 교체할 수 있습니다. 조당 40 kN의 클램핑력을 제공하는 이 바이스는 최소한의 클램핑 표면에서도 공작물을 안정적인 공정으로 클램핑하고 진동으로부터 보호할 수 있을 만큼 강력한 힘을 제공합니다. 고객 요구 사항과 적용 분야에 따라 롱 스트로크 바이스에는 경로 측정 시스템과 시스템 조에 공압 미디어 전송 장치가 장착될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.




SCHUNK 고객이 얻는 혜택


- + 자동화에 완벽하게 적합
유압 작동 및 통합 경로 측정 반영
- + 110 mm의 긴 유압식 클램핑 스트로크
공작물 크기에 따른 높은 유연성
- + 조당 고정력이 40 kN인 강력한 성능
클램핑 표면이 최소화된 경우에도 안정적인 프로세스로 내진동 클램핑용
- + 시스템과 상부 조 범위의 뛰어난 유연성
출시된 독특한 포트폴리오
- + 광범위한 적용 분야
거칠고 완성된 부품 가공에 적합함
- + 롱 스트로크 바이스의 유연한 제어
측면 및 하단 연결을 통해
- + 간단한 시운전 및 빠른 통합
IO-Link 인터페이스 덕분에 모든 일반 필드버스 시스템에서 사용 가능
- + 완전히 캡슐화됨
냉각수와 칩으로부터 최적의 보호 제공함
- + VERO-S 인터페이스
VERO-S의 모듈형 시스템을 통해 다양한 목적으로 결합이 가능하며 설치 시간을 단축합니다.

기능 KS-H-LH

SCHUNK KONTEC KS-H-LH는 유압식으로 작동되는 센트릭 클램핑 바이스입니다. 구동은 피벗 레버와 두 개의 연결 로드를 통해 서로 연결된 두 개의 실린더 피스톤에 의해 제공됩니다. 작동 시 피벗 레버는 실린더 피스톤의 일측 축방향 이동을 전달하며, 이는 베이스 조의 동기식 조 이동으로 변환됩니다. 두 개의 조가 동시에 개방되거나 폐쇄됩니다. 고정력은 사용된 유압에 따라 달라집니다. 필요한 경우 피스톤 이동은 경로 측정 시스템을 통해 평가되고 IO-Link를 통해 기계 제어 장치로 전송될 수 있습니다.



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 유압 작동 실린더
로봇을 통한 유연한 직접 로딩을 위한 자동 작동 ② 피벗 레버
베이스 조의 동기식 중심 클램핑 보장 ③ 연결봉
두 개의 베이스 조를 회전 레버에 연결하십시오. ④ 경로 측정을 위한 측정 장치
현재 조 위치 평가 ⑤ 유압 연결
선택적으로 측면 또는 하단 측면에서 ⑥ 이중 체크 밸브의 직접 통합 가능
팔레트 보관 시스템에 사용 용도 ⑦ 완전히 덮인 장착 구멍
칩 네스트 축적 불가 | <ul style="list-style-type: none"> ⑧ 시스템 조로 공압 매체 전달
공작물 접촉 제어 또는 클램핑 표면용 ⑨ 완전히 캡슐화된
냉각수와 칩으로부터 최적의 보호 제공함 ⑩ 긴 조 가이드
O.D. 및 I.D. 클램핑의 최적화된 지원 ⑪ 설치 스레드
공작물 정지 ⑫ KSC3 조 인터페이스
시장에서 독보적인 시스템 및 상단 조 포트폴리오 사용 가능 ⑬ 다양한 애플리케이션
단면 및 2면 가공 |
|---|---|



위치 번호가 포함된 적절한 시스템 조, 다음 페이지 참조.
기술 변경에 따름.

① 6방향 리버설 그립 조(ID 0430803), 6방향 리버설 카바이드 그립 조
(ID 1395550)

② 조, 부드러운 VS(ID 0430416)

③ 수직 클램핑에 대해 동일한 클램핑 범위

기술 데이터


설명	ID	센서형 경로 측정	공압 동압 모니터링	IO 링크 인터페이스	고정력 230 bar [kN]	작동 압력 [bar]	중량 [kg]
KS-H-LH 125-360	1601744			없음	40	10 - 250	29
KS-H-LH 125-360 IOL	1595866	•	•	스프링 접촉	40	10 - 250	29
KS-H-LH 125-360-CI IOL	1601743	•	•	고정된 케이블 연결	40	10 - 250	29

제공 범위

바이스, 작동 매뉴얼, 시스템 조 없음, 기계 제어에 통합하기 위한 고정된 접촉 부분 없음

적합한 시스템 조

설명	위치	설명	ID	폭 [mm]	깊이 [mm]	높이 [mm]	중량 [kg]
리버시블 그립 조	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
리버시블 그립 조	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
알루미늄 조	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
스위블 플레이트	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
어댑터 플레이트	50	SGA-3 180-62-22	0432471	180	62	22	1.7
리버시블 그립 조	60	SGWB-G5-B 125-57-33	1514365	125	57	33	1.2
리버시블 조	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
5축 조	80	SG5A-B 65-57-40	0432473	65	57	40	1
5축 조	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
콤비 조	100	SGK-B 125-45.5-40	0432468	125	45.5	40	1.6
6방향 조 시스템	110	SG6F 125-57-40	0432485	125	57	40	3.9
다면 조	120	SGVA-B 125-57-67	1395549	125	67	57	3.2
수직 프리즘 조	130	SGVA-B 125-25-57	1468523	125	57	25	1.3



- ① NSE3 및 GFD 클램핑 핀용으로 준비
- ② M12 나사를 위해 준비됨
- ③ 다웰 핀세트 Ø 12m6 준비됨
- ④ 스프링 접점을 통한 IO-Link 인터페이스
- ⑤ 하단 제어의 경우, 이는 표준으로 준비된 연결 플레이트로 교체할 수 있습니다 (액세서리 참조)
- ⑥ 측면 유압 연결

시스템 조

리버시블 소프트 그립 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
알루미늄 또는 플라스틱과 같은 부드러운 재료를 클램핑할 수 있도록 양쪽에 특수 5mm 그립 스텝이 달려 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-SG5-B 125-57-33		1514367

리버시블 그립 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
3mm의 그립 단계(최대 22HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 표면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-G3-B 125-57-33		0432474

리버시블 카바이드 그립 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
카바이드 그립 단계 3mm(최대 58HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-CG3-B 125-57-33		1514374

리버시블 그립 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
5mm의 그립 단계(최대 22HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 표면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-G5-B 125-57-33		1514365

리버시블 카바이드 그립 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
카바이드 그립 단계 5mm(최대 58HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-CG5-B 125-57-33		1514376

양각 프로필이 있는 리버시블 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
사전 엠보싱된 작업물의 간단하고 안전한 클램핑을 위한 특수 그립 단계가 양쪽에 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-GL-B 125-57-33		1514378

리버시블 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
그립 단계가 3mm인 한면(최대 22HRC), 한 면의 높이가 40mm이고 클램핑 표면이 매끄럽고 상단 조의 장착을 위한 나사산이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-G3-B 125-59-40	W-125-1	0430387

리버시블 그립 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
조 너비가 줄어듦.
3mm의 그립 단계(최대 22HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 표면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-G3-B 65-57-33		1514380

리버시블 카바이드 그립 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
조 너비 65mm, 카바이드 그립 스텝 3mm(최대 58 HRC) 및 양쪽에 매끄러운 클램핑 면.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-CG3-B 65-57-33		1414568

알루미늄 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
예를 들어 커터 또는 특수 형상의 통합을 위해 고객 사이트에서 재작업에 사용됩니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGAL-B 125-68-40		0432469

스위블 플레이트

어댑터 플레이트 및 6방향 반전 조와 같이 사용하여 부피가 큰 공작물을 클램핑합니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGP-3 180-95-22	W-38	0432470

어댑터 플레이트

스위블 플레이트 및 6방향 반전 조와 같이 사용하여 부피가 큰 공작물을 클램핑합니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGA-3 180-62-22	W-38	0432471

리버시블 부드러운 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
정밀한 OP20 가공을 위한 접지 단계.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-S6-B 125-57-33		1497517

5축 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
매끄러운 클램핑 표면 및 상단 조 장착용 나사산이 있는 한쪽 면.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SG5A-B 125-45.5-40	W-125-1	0432472

5축 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
조 폭 65mm, 그립 단계가 3mm인 리버시블
조 포함.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SG5A-B 65-57-40	W-65-1	0432473

콤비 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
상단 조의 장착을 위해 준비된 한면.
VS-top 조도 추가 장착할 수 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGK-B 125-45.5-40	W-125-1 W-125-3	0432468

6방향 조 시스템


높은 클램핑력을 얻기 위해 6면에서 공작물
을 클램핑하기 위한 조 세트.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SG6F 125-57-40		0432485

다면 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
원형 재료의 수평 및 수직 클램핑용.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGVA-B 125-57-67		1395549

수직 프리즘 조

움직일 수 있는 조로 설계하십시오
원형 공작물의 수직 클램핑용.
5mm의 그립 단계(최대 22HRC)와 양쪽에 부
드러운 클램핑 표면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGVA-B 125-25-57		1468523

중앙 그립 조

한 번의 셋업으로 두 개의 공작물을 클램핑하
기 위한 플로팅 버전. 스프링 플레이트 또는
상부 조를 장착할 수 있도록 양쪽이 준비되어
있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGM-G3 125-16-33		1474207
KS-H-LH 125-360	SGM-G3 125-26-33		1474208

조 높이 확장

시스템 조의 조 높이 확장용으로 사용되는 어
댑터 조는 기계 접근성을 최적화합니다.




적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGAH-B 125-75-22		1604001

텅 앤 그루브가 있는

6-웨이 리버서블 죠 그립


57개의 그립 스텝과 코팅된 클램핑 페이스가 있습니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

6-웨이 리버서블 죠 카바이드 그립

5개의 그립 스텝과 매끈한 클램핑 표면이 있습니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

프로파일링된 죠

클램핑 자국없이 죠와 공작물 사이의 마찰을 증가시킵니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349

툽니형 죠

최소한의 클램핑 자국으로 턱과 공작물 사이의 마찰을 증가시킵니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268

그라운드 죠

완전히 연마된 클램핑 면.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278

소프트 죠

고객 사이트에서의 재작업을 위한 경화형 죠(예: 윤곽선이나 특수 형태의 통합을 위해..)



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288

스텝형 죠

그라운드 스텝 포함, 8mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327

스텝형 죠

그라운드 스텝 포함, 17mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

스텝형 죠

코팅된 스텝 포함, 5mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414

스텝형 죠

그립 스텝 3mm 및 그라운드 스텝 18mm 포함.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G3					
125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

스텝형 죠

특수 "소프트" 그립 단계, 5mm 포함. 플라스틱 또는 알루미늄과 같은 부드러운 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

스텝형 죠

그립 스텝 포함, 3mm. 최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331

스텝형 조

그립 스텝 포함, 5mm.
최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334
GBS-G5 65-22-8	65	22	8	W-65-1	1465122

스텝형 조

그립 스텝 포함, 8mm.
최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338

스텝형 조

카바이드 그립 스텝 포함, 3mm.
최대 58HRC의 경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524

스텝형 조

카바이드 그립 스텝 포함, 5mm.
최대 58HRC의 경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000

스텝형 조

특수 그립 스텝 포함, 3mm.
사전 엠보싱처리된 재료 및 공작물 클램핑용



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

T 슬롯이 포함된 스텝형 조

그립 스텝 포함, 3mm.
포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

T 슬롯이 포함된 스텝형 조

그립 스텝 포함, 5mm.
포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247

T 슬롯이 포함된 스텝형 조

그립 스텝 포함, 8mm.
포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237

포지셔닝 바

T 슬롯이 있는 모든 계단식 조에 적합합니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238

그립 조

최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284

로케이팅 핀 포함 척 조

각 작업물에 대해 조를 신속하게 조절하기 위한 개폐식 고정 핀.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

프리즘 조, 그라운드


원형 공작물의 정확한 클램핑용.
100 = Ø11 - Ø41 mm.
125 = Ø14 - Ø48 mm.
160 = Ø16 - Ø60 mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344

스프링 리프 풀다운 죠

보다 정확한 가공 결과를 위해 공작물에 가벼운 클램핑 자국만을 남기는 활성 죠 풀다운 기능용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304

스프링 플레이트 풀다운 죠

보다 정밀한 가공 결과를 위해 공작물에 클램핑 자국이 남지 않는 활성 죠 풀다운 기능용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192

정밀 풀다운 죠

보다 정밀한 가공 결과를 위해 공작물에 클램핑 자국이 남지 않는 활성 죠 풀다운 기능용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147

소프트 죠

고객의 재작업을 위한 시료
높이 = 22mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBW 65-22-20	65	22	20	W-65-1	0490567

리버설 그립 죠

수직 방향으로 3mm, 수평 방향으로 5mm의
그립 단계가 있는 리버설 죠.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBG-W 65-22-8	65	22	8	W-65-1	0430729

프리즘 죠, 그라운드

원형 공작물의 정확한 클램핑용.
높이 = 22mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GVA 65-22-15	65	22	15	W-65-1	0430707

유니버설 스텝형 죠

그라운드 스텝 포함된 다용도 스텝 죠.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GPE 65-22-8-3	65	22	8	W-65-1	0430704

부드러운 죠 VS

확장된 클램핑 범위와 그라운드 스텝을 가진
수평으로 삽입할 수 있는 죠.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBE-VS 125-19-45	125	19	45	W-125-3	0430416

그립 죠 VS

확장된 클램핑 범위와 3mm의 그립 스텝으로
수평으로 사용이 가능한 죠.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBG-VS 125-17-40	125	17	40	W-125-3	0430417

어댑터 조

어댑터 조

KONTEC KSX-C2 시리즈의 킥 체인지 조에 적합한 인터페이스가 있는 어댑터 조.




적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGAS-B-1 125-75-28	SW-KSX-C2	1604002

시스템 조

리버시블 그립 조

킥 체인지 조로 설계되었습니다.
3mm의 그립 단계(최대 22HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 표면이 있습니다.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-G3-B 40-57-27	1494296
KS-H-LH 125-360	SGWB-G3-B 65-57-27	1494297
KS-H-LH 125-360	SGWB-G3-B 80-57-27	1494298
KS-H-LH 125-360	SGWB-G3-B 125-57-27	1494299
KS-H-LH 125-360	SGWB-G5-B 40-57-27	1494303
KS-H-LH 125-360	SGWB-G5-B 65-57-27	1494304
KS-H-LH 125-360	SGWB-G5-B 80-57-27	1494305
KS-H-LH 125-360	SGWB-G5-B 125-57-27	1494306

리버시블 카바이드 그립 조


킥 체인지 조로 설계되었습니다.
카바이드 그립 단계 5mm(최대 58HRC)와 양쪽에 부드러운 클램핑 면이 있습니다.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-CG5-B 40-57-27	1494320
KS-H-LH 125-360	SGWB-CG5-B 65-57-27	1494321
KS-H-LH 125-360	SGWB-CG5-B 80-57-27	1494322
KS-H-LH 125-360	SGWB-CG5-B 125-57-27	1494323

양각 프로파일 있는 리버시블 조


킥 체인지 조로 설계되었습니다.
양각 프로파일 LANG, 단차 3mm 및 매끄러운 클램핑 면이 있는 양면.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	SGWB-GL-B 125-57-27	1494324

강철 조

킥 체인지 조로 설계되었습니다.
고객 사이트에서의 재작업을 위한 경화형 조(예: 윤곽선이나 특수 형태의 통합을 위해..)



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	SG5-B 125-57-33	1453106

스위블 플레이트

킥 체인지 조로 설계되었습니다.
어댑터 플레이트 및 6방향 반전 조와 같이 사용하여 부피가 큰 공작물을 클램핑합니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGP-2 195-105-22	W-38	1453108

어댑터 플레이트

킥 체인지 조로 설계되었습니다.
스위블 플레이트 및 6방향 반전 조와 같이 사용하여 부피가 큰 공작물을 클램핑합니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KS-H-LH 125-360	SGA-2 195-72-22	W-38	1453107

정밀 조 세트

킥 체인지 조로 설계되었습니다.
예비 클램핑 상태에서 마무리 밀링이 가능한 정밀 조로 공작물의 각도를 더욱 높일 수 있습니다.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	SGWP-B 125-57-27	1494333

액세서리

클램핑 포스 테스트기
고정 클램핑 장치의 조 클램핑력 측정용.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	IFT SST Set	1475766

표준 클램핑 핀
NSE3 클램핑 모듈과의 양극 연결을 위한 클램핑 핀.
단축된 고정 나사 포함.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	SPA 40-K	0432369
KS-H-LH 125-360	SPB 40-K	0432370

클램핑 핀 GFD-SP
GFD 설치 스테이션과의 양극 연결을 위한 클램핑 핀.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	GFD-SP 40	0433600

유압 연결 플레이트
바이스를 아랫부분에서 제어하는 데 표준으로 사용됩니다.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	GHA 97-91-7.5	1595940

공작물 정지
최소한의 공간만 필요로 하는 작업물 정지 장치와 연속적으로 조절 가능한 정지 슬라이드.
40 및 80 mm 스톱 슬라이더 포함.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	GWSA M8-23	1645258

마그네틱 공작물 정지, 소형
시스템 조 또는 바이스에 빠르고 쉽게 부착이 가능합니다.




적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	GWSA-M 60 x 15	1391293

마그네틱 공작물 정지, 대형
시스템 조 또는 바이스에 빠르고 쉽게 부착이 가능합니다.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	GWSA-M 115 x 15	1391331

익스텐션
마그네틱 워크 스톱의 액세서리로써.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

IO-Link 구성 요소

전기 고정 접점 인터페이스
사전 조립된 케이블과 M12 커넥터가 있는 4핀 강성 접점은 스프링 접점의 대응 장치.



적합한 대상	설명	길이 m	ID
KS-H-LH 125-360	SFC-4P-M12	0.4	1595941

전기 고정 접점 인터페이스
사전 조립된 오픈 엔드 케이블이 있는 4핀 강성 접점은 스프링 접점의 대응 장치.



적합한 대상	설명	길이 m	ID
KS-H-LH 125-360	SFC-4P-2M-0E	2	1604180

워크피스 지지 세트

공작물 지지대 세트 - 너비 125mm

그립의 레벨이 3 mm인 시스템 조
H = 33 mm에 적합합니다.
높이 = 8, 12, 20, 25 그리고 27mm.



적합한 대상	설명	ID
KS-H-LH 125-360	GWU-S grip 125-33	1394227

공작물 지지

공작물 지지대 - 너비 125 mm

다른 높이에서.
1 세트 = 2 피스



적합한 대상	설명	높이 mm	ID
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-8	8	1450266
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-9	9	1462567
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-10	10	1411328
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-12	12	1447369
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-15	15	1411350
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-20	20	1452308
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-22	22	1457551
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-23	23	1411380
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-25	25	1484475
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-27	27	1461008
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-30	30	1411387
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-31	31	1484477
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-32	32	1411398
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-33	33	1484478
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-34	34	1484480
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-35	35	1411391
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-36	36	1429618
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-37	37	1411395
KS-H-LH 125-360	GWU-M 125-38	38	1429615



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com