





ROTA-S *flex*

**Ręczny uchwyt tokarski do
centrów frezarsko-tokarskich
o bardzo obniżonej masie**

Elastyczny, lekki uchwyt o masie zredukowanej nawet o 60% w porównaniu z tradycyjnymi uchwytami trójszczekowymi

Znaczny załadunek maszyny w połączeniu z dużą różnorodnością detali – właśnie takie wymagania spełnia elastyczny i wyjątkowo lekki uchwyt ROTA-S flex. System szybkiej wymiany szczęk i przedłużone prowadnice umożliwiają bardzo szybką konwersję uchwytu z małych na duże średnice detali. To sprawia, że ROTA-S flex jest niezastąpiony, zwłaszcza w centrach frezarsko-tokarskich.



Zalety – Korzyści dla użytkownika


- + **Wygodny system szybkiej wymiany szczęk**
Ograniczenie czasów przebrojeń i kosztów
- + **Wysoki stopień wydajności systemu uzębionej listwy klinowej**
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym
- + **Duża powtarzalność szybkiej wymiany szczęk**
Brak konieczności przetwarzania szczęk już obrobionych
- + **Lekki uchwyt**
Możliwe wysokie obciążenie detalu
- + **Specjalne uszczelnienie konstrukcji pionowych**
Optymalna ochrona przed chłodziwem i wiórami
- + **Maksymalna elastyczność po zastosowaniu przedłużonych prowadnic**
Bardzo szeroki zakres mocowania
- + **Wizualne wskaźniki zabezpieczające**
Maksymalne bezpieczeństwo obsługi
- + **Zoptymalizowany system smarowania**
Stałe duże siły mocujące
- + **Ukośnie ząbkowane (SFG) szczęki bazowe**
Kompatybilne z systemami ROTA-S plus i „F” (Forkardt)
- + **Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane**
Duża dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność wymiany szczęk

Dane techniczne

Opis	Maks. prędkość obrotowa [min ⁻¹]	Maks. siła mocowania [kN]	Maks. moment obrotowy [Nm]	Skok/szczęka [mm]
ROTA-S flex 550	1000	100	120	7
ROTA-S flex 700	800	180	220	9.7
ROTA-S flex 1000	500	230	280	12
ROTA-S flex 1200	500	270	320	12
ROTA-S flex 1400	400	270	350	15

Funkcja ROTA-S flex


Przemieszczane stycznie pręty klinowe w uchwycie są napędzane poprzez obrót wrzeciona gwintowanego. Pręty klinowe przekazują siłę szczękom podstawowym, powodując ruch szczęki zsynchronizowany i osiowy względem osi obrotu.



- | | |
|---|--|
| <p>1 System uruchamiania uzębionej listwy klinowej
Zapewnia dużą dokładność ruchu obrotowego nawet przy wysokich prędkościach.</p> <p>2 Hartowany i bardzo sztywny korpus główny
Dlatego rozwiązanie to zapewnia większą żywotność przy zachowaniu najwyższej precyzji. Nawet przy maksymalnej sile mocowania</p> <p>3 Zoptymalizowany system smarowania
Do uzyskania wysokiego poziomu wydajności</p> <p>4 Gwint mocujący
Do ograniczników detalu lub płyt kryjących</p> <p>5 System szybkiej wymiany szczęk
Najkrótsze czasy przebrajania dzięki indywidualnemu odblokowaniu szczęk</p> <p>6 Szczęki podstawowe z ząbkowaniem ukośnym (SFG)
Kompatybilne z systemami ROTA-S plus i „F” (Forkardt)</p> | <p>7 Standardowe złącze szczęk
Do pracy przy użyciu standardowych szczęk firmy SCHUNK</p> <p>8 Wymienne rozszerzenie prowadnicy
Zwiększenie zakresu mocowania</p> <p>9 Udoskonalona konstrukcja niepodatna na zanieczyszczenia
Poprzez celowe uszczelnienie</p> <p>10 Przycisk do wymiany szczęk
Najkrótsze czasy przebrojenia</p> <p>11 Rozszerzenie przycisku
Szybka zmiana szczęk przy zastosowaniu wydłużonych prowadnic</p> <p>12 Sworznie centrujące
Precyzyjne położenie na stole maszyny</p> |
|---|--|


ROTA-S flex z rozszerzonymi prowadnicami

Precyzyjne mocowanie dużych detali za pomocą standardowych szczęk uchwytu. Specjalny kształt zapewnia optymalną dostępność podczas obróbki 5-osiowej.



ROTA-S flex bez rozszerzonych prowadnic


Nawet najmniejsze detale można mocować zapewniając optymalną dostępność poprzez usunięcie rozszerzeń prowadnic i stosowanie standardowej szczęki bazowej SGF.




Zakres mocowania ROTA-S flex

Poprzez przesunięcie szczęki nasadowej na długiej szczęcie bazowej ROTA-S zapewnia bardzo szeroki zakres mocowania. Uchwyt można wykorzystywać do mocowania średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.


- ❶ **Minimalny zakres mocowania**
Ze stopniowanymi szczękami twardymi
- ❷ **Maksymalny zakres mocowania**
Ze stopniowanymi szczękami twardymi



Ograniczenie masy ROTA-S flex w porównaniu do ROTA-S plus



W porównaniu do standardowych uchwytów 3-szczękowych ROTA-S flex jest nawet o 60% lżejszy. Umożliwia to znaczne ograniczenie obciążenia urządzenia, zachowując maksymalną wydajność do obróbki dużych elementów.



- | | |
|---|---|
| ① Śruba centrująca paletę mocującą | ④ Rowki do odprowadzania wody |
| ② Śruba montażowa do ustawiania orientacji palety mocującej | ⑤ Klucz grzechotkowy |
| ③ Śruba zamykająca | ⑥ Uchwyt tokarski do stołów z rowkami gwiazdowymi 22.5° |


Dane techniczne

Nr id.	Użyty uchwyt tokarski	Maks. prędkość obrotowa [min ⁻¹]	Maks. siła mocowania [kN]	Maks. moment obrotowy [Nm]	Skok/szczęka [mm]	Maks. moment stołu obrotowego [Nm]	Masa [kg]
0814850	ROTA-S plus 630	400	270	350	15	8000	830

Zakres dostawy

Uchwyt tokarski, rozszerzenia prowadnic, długie szczęki bazowe, krótkie szczęki bazowe, sworznie centrujące, pokrywka uchwytu, klucz grzechotkowy, adapter klucza grzechotkowego, śruby oczkowe, śruby montażowe, nakrętki do rowków teowych, pokrywka otworu, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych


Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej




■ Wymagana minimalna siła mocowania F_{spmin} 33%

■ SHF 630
18 kg

■ SFA 630
39.6 kg




Obciążenie prowadnicy szczęki bazowej




$M_{max} = 10620 \text{ Nm}$

Szczęki bazowe

z ząbkowaniem ukośnym



SFGF-K
Szczęki bazowe



SFGF-L
Szczęki bazowe


Dane techniczne

Typ uchwytu	Opis	Nr id.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	b [mm]	Śruby	m/SET [kg]
ROTA-S flex 1400	SFGF-K 1400	8705289	40	24	65	62	58	280	82	M20	16.2
ROTA-S flex 1400	SFGF-L 1400	8705286	40	24	65	62	58	570	82	M20	36.9


Naszą pełną ofertę szczęk tokarskich można znaleźć online w naszej wyszukiwarce szczęk Quickfinder oraz na stronie schunk.com

Szczęki nasadowe, miękkie

z wrębem krzyżowym



SFA-AL
Szczęki nasadowe, miękkie



SFA
Szczęki nasadowe, miękkie


Dane techniczne

Typ uchwytu	Opis	Nr id.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Śruby	m/SET [kg]
ROTA-S flex 1400	SFA 630	0153106	24	40	65	118	110	260	129	82	M20	39.6
ROTA-S flex 1400	SFA-AL 630	0172106	24	40	65	118	110	260	129	82	M20	14.2

Naszą pełną ofertę szczęk tokarskich można znaleźć online w naszej wyszukiwarce szczęk Quickfinder oraz na stronie schunk.com

Stopniowane szczęki nasadowe, twarde

z wrębem krzyżowym




SHF
Stopniowane szczęki nasadowe,
twarde

Dane techniczne

Typ uchwytu	Opis	Nr id.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	Śruby	m/SET [kg]
ROTA-S flex 1400	SHF 630	0155106	24	40	65	105	97	185	30	41	82	M20	18.0

Naszą pełną ofertę szczęk tokarskich można znaleźć online w naszej wyszukiwarce szczęk Quickfinder oraz na stronie schunk.com

Szczęki pazurowe z wrębem krzyżowym




SZKA
Szczęki pazurowe

Dane techniczne


Typ uchwytu	Zakres mocowania ØD [mm]	Średnica przelotu SDmax [mm]	Opis	Nr id.	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	G [mm]	b [mm]	Śruby	m/SET [kg]
ROTA-S flex 1400	288 - 1101	1408	SZKA 631	0139200	24	40	65	97	89	173	42	M8	82	M20	13.5
ROTA-S flex 1400	445 - 1262	1408	SZKA 632	0139201	24	40	65	97	89	145	42	M8	82	M20	11.8

Naszą pełną ofertę szczęk tokarskich można znaleźć online w naszej wyszukiwarce szczęk Quickfinder oraz na stronie schunk.com


Stopniowane szczęki nasadowe, twarde z wrębem krzyżowym




Położenie szczęk bazowych II



Położenie szczęk bazowych I



Położenie szczęk bazowych II



Położenie szczęk bazowych I

Mocowanie na średnicy zewnętrznej

Typ uchwytu	Opis	Nr id.	A1 [mm]	A3 [mm]	A4 [mm]
ROTA-S flex 1400	SHF 630	0155106	267 - 1097	272 - 1101	431 - 1262

Mocowanie na średnicy wewnętrznej

Typ uchwytu	Opis	Nr id.	I1 [mm]	I2 [mm]
ROTA-S flex 1400	SHF 630	0155106	431 - 1261	592 - 1422

Akcesoria

Przyrząd do pomiaru siły mocującej

Do pomiaru siły mocowania szczęk uchwytów tokarskich 2-, 3- i 6-szczękowych do 6000 obr./min.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
ROTA-S flex 1400	IFT Set	1404235

Zestaw przedłużający do dużych uchwytów

Do stosowania jako przedłużenie głowicy pomiarowej IFT do pomiaru siły mocowania szczęk w dużych uchwytach o średnicy co najmniej 400 mm.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
ROTA-S flex 1400	Zestaw adapterów IFT	1498512

Klucz dynamometryczny

Klucz dynamometryczny do poruszania ręcznymi uchwytami tokarskimi SCHUNK.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
ROTA-S flex 1400	SSH-D-3/4" 80-400	1301023

Grzechotki

Grzechotka do szybkiego uruchamiania ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
ROTA-S flex 1400	SSH-K 3/4"-620	9987241

Środek smarny

LINOMAX plus

Wysoko wydajny smar w standardzie do cyklicznego smarowania ręcznych i zasilanych uchwytów tokarskich firmy SCHUNK oraz stałych punktów zatrzymania.



Wiązka	Opis	Nr id.
Wkład	Wkład LINOMAX plus	1342585
Can	Szyna LINOMAX plus	1342586
Pojemnik	Pojemnik LINOMAX plus	1342587

Adapter klucza czworokątnego z wypychaczem

Do użytku jako nasadka do klucza dynamometrycznego i grzechotki do uruchamiania ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK z przyłączem sześciokątnym.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
ROTA-S flex 1400	SAV-I 3/4"-SW24	8705476

Sworznie centrujące

Do dokładnego wyrównania ręcznych uchwytów tokarskich ROTA-S flex firmy SCHUNK na stole maszynowym



Nadaje się do	Opis	Nr id.
ROTA-S flex 1400	ZTB Ø32	0814847
ROTA-S flex 1400	ZTB Ø50	0814827

Pokrywa

Umożliwia przykrywanie śrub mocujących korpusu uchwytu, a także nakładek prowadnic.



Nadaje się do	Opis	Nr id.
ROTA-S flex 1400	VSD M20	40009907

Smarownica

Narzędzia pomocnicze do smarowania wszelkiego rodzaju produktów SCHUNK. Smarownicy można używać do wkładów ze wszystkimi rodzajami smaru stosowanymi przez firmę SCHUNK.



Wiązka	Opis	Nr id.
Wkład	Smarownica	9900543



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com