




ROTA 2B

**Placa de torno elétrica de 2
castanhas com curso da
castanha longo para fixação
de peças**

Placa de torno robusta de 2 castanhas com curso longo e força de fixação máxima simultânea

A placa de 2 castanhas ROTA 2B da SCHUNK é particularmente adequada para fixar peças nas quais um grande contorno de interferência deve ser fixado (por exemplo, para peças de montagem). Para este efeito, a placa de torno combina um curso longo da castanha com forças de fixação máximas. As rosas de montagem padrão permitem muitas maneiras de montar os batentes ou consoles da peça.



Vantagens – Seus benefícios


- + **Placa acionada com gancho de cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade**
Permite excelentes resultados de usinagem
- + **Alta eficiência do sistema de gancho de cunha**
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação
- + **Suporte de castanha ideal para fixação O.D. e I.D. devido a uma guia de castanha base muito longa**
Permite altas forças de fixação com longa vida útil
- + **Sistema de lubrificação otimizado**
Forças de fixação consistentemente altas garantidas
- + **Maior curso da castanha com alta força de fixação da castanha**
Fixação confiável e variável de peças sobre contornos de interferência
- + **Passagem de meios (lubrificante de refrigeração ou ar) como opção integrada no corpo da placa**
Flexibilidade dependendo da aplicação
- + **Design de baixa altura**
Máximo aproveitamento da casa de máquinas e máxima rigidez do sistema
- + **Castanhas base com serrilhas finas ou lingueta e ranhura como padrão**
Alta flexibilidade na gama de castanhas de sobrepor
- + **Baixo peso da placa**
As operações rápidas de aceleração e desaceleração reduzem os tempos de ciclo
- + **Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas**
Garante uma longa vida útil

Dados técnicos

Descrição	Velocidade de rotação máx. [min ⁻¹]	Força de fixação máx. [kN]	Máx. força de atuação [kN]	Curso/castanha [mm]	Curso do pistão [mm]
ROTA 2B 125	5300	26	23	10	17.5
ROTA 2B 160	4000	40	32	12.5	22
ROTA 2B 200	3200	54	45	15	26
ROTA 2B 250	2700	75	61	16	28
ROTA 2B 315	2200	85	68	18	32
ROTA 2B 400	2000	85	68	18	32

Função de ROTA 2B

O pistão móvel axialmente transfere a força para a castanha base e gera um movimento radial da castanha sincronizado com o eixo de rotação.




- | | |
|---|---|
| <p>1 Acionamento do gancho de cunha
Oferece forças de fixação constantemente altas em operação</p> <p>2 Corpo base endurecido e extremamente rígido
Portanto, uma vida útil mais longa com a mais alta precisão. Mesmo com força de fixação máxima</p> <p>3 Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas</p> <p>4 Rosca de montagem
Para batente de peças ou consoles</p> <p>5 Castanhas base com serrilhas finas ou lingueta e ranhura como padrão
Alta flexibilidade na gama de castanhas de sobrepor</p> | <p>6 Tampa
É centrado através de um furo de encaixe, que também pode ser usado para posicionar vários batentes de peça</p> <p>7 Guia de castanha longa
Oferece suporte ideal para tensão externa e interna</p> <p>8 Design de baixa altura
Expande a área de trabalho da sua máquina</p> <p>9 Tiras do raspador
Vedar as guias da castanha base e oferecer uma boa proteção contra lubrificantes de refrigeração e aparas</p> <p>10 Fornecimento de mídia central
Disponível mediante consulta para controle de ar ou lubrificante de refrigeração</p> <p>11 Design com peso otimizado
Para grande economia no uso diário</p> |
|---|---|

Três interfaces de castanha padronizadas disponíveis


Selecione uma interface de castanha padronizada das 3 versões padronizadas e beneficie-se do fato de que as castanhas de sobrepor existentes também podem ser usadas na nova placa de torno SCHUNK.

- ❶ Serrilhado fino
 - 1/16" x 90°
 - 3/32" x 90°
- ❷ Língua e groove métricos



Barras do raspador de latão ajustáveis


Barras do raspador de latão ajustáveis vedam as castanhas base para oferecer proteção contra lubrificantes de refrigeração e aparas.




Maior curso da castanha

O curso da castanha extremamente grande e a alta força de fixação permitem a fixação em contornos de interferência. Isto é particularmente útil ao fixar acessórios.

- ❶ Castanha de placa
- ❷ Curso da castanha
- ❸ Peça





Lado do cilindro anti-retorno para frente, para trás na placa adaptadora.
O desenho mostra duas interfaces de castanha.
Sujeito a alterações técnicas.

- | | |
|---|--|
| ① Castanhas base com serrilhas finas | ④ Distância ao centro do primeiro dente |
| ② Castanhas base com lingueta e ranhura | ⑤ Distância ao centro da lingueta e do sulco |
| ③ Direção do curso do pistão | ⑥ Conexão de expurgo de ar |

Dados técnicos

Tipo de fuso	Tamanho do eixo	ID	Serração	Velocidade de rotação máx. [min ⁻¹]	Força de fixação máx. [kN]	Máx. força de atuação [kN]	Momento de inércia [kgm ²]	Peso [kg]
ISO 702-4	Nr. 8 (Z220)	0813060	1/16" x 90°	2700	75	61	0.16	22
ISO 702-4	Nr. 8 (Z220)	0813061	Língua e sulco	2700	75	61	0.16	22


Escopo de fornecimento

Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação

Mais dados técnicos

Tipo de placa	Curso/castanha [mm]	Curso do pistão (H) [mm]	Altura da castanha central [mm]
ROTA 2B 250	16	28	107

Força de fixação-RPM-diagrama




Força de fixação mínima necessária F_{spmin} 33%

2 SRK 250
3.0 kg

2 SRK 250
4.0 kg

2 SRK 250
5.5 kg


Carga da guia da castanha base



$M_{max} = 2850 \text{ Nm}$

Placas adaptadoras

Montagem em Z em cone curto ISO 702-1



Dados técnicos

Descrição	Tipo de placa	ID adaptadora	Adequado para	D1	D2	D3	D4	D5	G	H	T1	T2
				[mm]			[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]
FF-T2 Z220-A5	FF-T2	0805002	ROTA 2B 250	Nr. 5	79.6	Z220	11 (6x60°)	17	M16 (6x60°) M16 (2x180°)	28	104.8	171.4
FF-T2 Z220-A6	FF-T2	0805003	ROTA 2B 250	Nr. 6	103.2	Z220	13 (6 x 60°)	20	M16 (6x60°) M16 (2x180°)	28	133.4	171.4
FF-T1 Z220-A8	FF-T1	0803002	ROTA 2B 250	Nr. 8	136.2	Z220	17 (6x60°) 17 (2x180°)			19	171.4	
FF-T3 Z220-A11	FF-T3	0803003	ROTA 2B 250	Nr. 11	130	Z220	21 (6x60°)	32	M16 (12 x 30°)	50	235	171.4
FF-T3 Z220-A15-1	FF-T3	0803020	ROTA 2B 250	Nr. 15	145	Z220	26 (6x60°)	38	M16 (6x60°)	55	330.2	171.4
FF-T3 Z220-A15-2	FF-T3	0803021	ROTA 2B 250	Nr. 15	145	Z220	23 (6x60°)	35	M16 (6x60°)	55	330.2	171.4

Placas adaptadoras diretas

Placas adaptadoras diretas são usadas se o círculo do parafuso de montagem do fuso tiver o mesmo tamanho que o círculo do parafuso de montagem da placa de torno. A placa adaptadora deve ser montada no fuso junto com a placa de torno. A placa adaptadora é pré-montada na placa de torno.

Placas adaptadoras de redução FF-T2

As placas adaptadoras de redução são usadas se o círculo do parafuso de montagem do fuso for menor do que o círculo do parafuso de montagem da placa de torno.

A placa adaptadora é montada primeiro no fuso e depois a placa de torno é montada na placa adaptadora.


Placas adaptadoras de expansão FF-T3

As placas adaptadoras de expansão são usadas se o círculo do parafuso de montagem do fuso for maior do que o círculo do parafuso de montagem da placa de torno.

A placa adaptadora é montada primeiro no fuso e depois a placa de torno é montada na placa adaptadora.

Castanhas de sobrepor macias

com serrilhado fino 90°



2 SWK

Castanhas de sobrepor macias

Dados técnicos

Tipo de placa	Descrição	ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Parafusos	m/SET [kg]
ROTA 2B 250	2 SWK 250	0126103	25.5	80	80	110	55	35	M20	9.0


Nossa linha completa de castanhas de mandril pode ser encontrada on-line em nosso Localizador rápido de castanhas e em schunk.com

Porca em T

com serrilhado fino 90°



NS
Porca em T




NS
Porca em T

Tipo de placa	Descrição	ID	N	B	H	H1	L	Parafuso cil.	Máx. adm. torque de aperto
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Nm]
ROTA 2B 250	NS 200	0140103	25.5	35.8	29	11	27.8	M20 x 40	220
ROTA 2B 250	NS 25.5-21	0140109	25.5	36	29	11	28	M16 x 35	150

Nossa linha completa de castanhas de mandril pode ser encontrada on-line em nosso Localizador rápido de castanhas e em schunk.com

Castanhas de sobrepor macias

com lingueta e ranhura



2 SRK
Castanhas de sobrepor macias

Dados técnicos

Tipo de placa	Descrição	ID	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Parafusos	m/SET [kg]
ROTA 2B 250	2 SRK 250	0136120	16	20	50	80	117	60	40	M16	5,5

Nossa linha completa de castanhas de mandril pode ser encontrada on-line em nosso Localizador rápido de castanhas e em schunk.com

Acessórios

Dispositivo de medição da força de fixação

Para medir a força de fixação da castanha de 2, 3 e 6 mordentes de até 6.000 rpm.



Adequado para	Descrição	ID
ROTA 2B 250	IFT Set	1404235

Graxa

LINOMAX plus

Graxa de alto desempenho como padrão para a lubrificação regular de Placas de torno acionadas e manual SCHUNK e lunetas



Pacote	Descrição	ID
Cartucho	Cartucho LINOMAX plus	1342585
Lata	Lata LINOMAX plus	1342586
Balde	Balde LINOMAX plus	1342587

Pistola de graxa

Ferramentas auxiliares para lubrificação de todos os tipos de produtos SCHUNK. A pistola de graxa pode ser usada para cartuchos de todos os tipos de graxa SCHUNK.



Pacote	Descrição	ID
Cartucho	Pistola de graxa	9900543



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com