




ロータリーテーブル用クランピングピラー

SCHUNK のクランプピラーは、従来のあらゆる分割ヘッドに対応する特別に設計されたインターフェイスを備えた、完全な構成のクランピングソリューションです。特に複数個の把持には、定評ある SCHUNK のダブルバイス KONTEC KSC-D またはクランプレール KONTEC KSM2 を使用したソリューションがあります。



利点と特長

- + **設定済みのクランプピラー**
そのまますぐに使用可能です
- + **安定性のある中空構造**
高剛性および卓越した防振性能
- + **ベースプレートとの直角度: 0.01 mm から 200 mm**
高精度ベース、イケールの表面研削加工不要
- + **標準化されたパレットサイズ**
Ø 260、Ø 280、Ø 320mm で、すべての一般的な割出し台に対応

イケール設計


VERO-S イケール

VERO-S イケールには、VERO-S NSE-T3 138-V1モジュールが搭載されています。これにより、クランプピンを介して、クランピングデバイスを極めて高い繰り返し精度で瞬時に装着できます。



イケール、クランピングバイス付き

イケールとクランピングデバイスは、構成済標準クランピングソリューションです。つまり、すぐに使用を開始することができます。



イケール(クランプ装置なし)

イケール(クランピングデバイスなし)は、ブランクイケールです。アプリケーションに応じて、生のクランプ面や、様々なボアホールグリッドを設計できます。



ロータリーテーブル用クランピングピラー

クランプピラーは、割出し台に直接取り付け第4軸として使用できる、事前構成済みのイケールです



イケール形状

二重角度付きイケール

両面イケールには、2つの面からクランピングデバイスを取り付けることができます。これらのイケールは、VERO-S イケールモジュール、粗いクランプ面、50 mm のボアホールグリッド、SCHUNK クランピングデバイス専用のボアホール数の少ないグリッドと併せて提供されています。




三角イケール

三面イケールは、3つの面からクランピングデバイスを取り付けることができます。これらのイケールは、VERO-S イケールモジュール、粗いクランプ面、50 mm のボアホールグリッド、SCHUNK クランピングデバイス専用のボアホール数の少ないグリッドと併せて提供されています。



イケール

四面イケールは、4つの面からクランピングデバイスを取り付けることができます。これらのイケールは、粗いクランプ面、50 mm のボアホールグリッド、SCHUNK クランピングデバイス専用のボアホール数の少ないグリッドと併せて提供されています。




八角/クロスイケール

SCHUNK 八角イケールは、8面からクランピングデバイスを取り付けることができます。これらのイケールは、VERO-S イケールモジュール、粗いクランプ面、50 mm のボアホールグリッドグリッド、SCHUNK クランピングデバイス専用のボアホール数の少ないグリッドと併せて提供されています。



インターフェース

- 図面には、クランプピラーの重要な接続部分と孔寸法がすべて示されています。
- パレットサイズ $\varnothing 260$ mm、 $\varnothing 280$ mm、 $\varnothing 320$ mm用の接続寸法です。
- 寸法は、本章のリストに記載されるすべてのクランプピラーに適用されます。



技術仕様は予告なく変更されることがあります。

複動式バイス付きクランピングピラー KSC-D


4本の複動式バイス付きクランピングピラー KSC-D 80-300

納品内容

クランピングピラー、万力、出荷用ネジ、取扱説明書が含まれます。システムジョーは含まれません。

技術データ

説明	ID	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	重量 [kg]
SAT-KSC-D 80-300 4V Ø260	1352146	25	90	68
SAT-KSC-D 80-300 4V Ø260-B	1352147	25	90	68



分割ヘッドへのクランプピラーのインターフェースについては771 ページを参照。
技術仕様は予告なく変更されることがあります。

複動式バイス付きクランピングピラー KSC-D


4本の複動式バイス付きクランピングピラー KSC-D 125-530

納品内容

クランピングピラー、万力、出荷用ネジ、取扱説明書が含まれます。システムジョーは含まれません。

技術データ

説明	ID	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	重量 [kg]
SAT-KSC-D 125-530 4V Ø320	1352173	40	100	190
SAT-KSC-D 125-530 4V Ø320-B	1352174	40	100	190



分割ヘッドへのクランプピラーのインターフェースについては771 ページを参照。
技術仕様は予告なく変更されることがあります。

クランピングレール付きクランピングピラー KSM2


4本のクランピングレール付きクランピングピラー KSM2 90-400 または KSM2 90-650

納品内容

クランピングピラー、クランピングレール、出荷用ネジ、取扱説明書が含まれます。システムジョーは含まれません。

技術データ

説明	ID	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	重量 [kg]
SAT-KSM2 90-400 4V Ø280	0490743	30	50	73
SAT-KSM2 90-650 4V Ø280	0490744	30	50	110



分割ヘッドへのクランプピラーのインターフェースについては771 ページを参照。
技術仕様は予告なく変更されることがあります。

クランピングレール付きクランピングピラー KSM2


4本のクランピングレール付きクランピングピラー KSM2 90-500

納品内容

クランピングピラー、クランピングレール、出荷用ネジ、取扱説明書が含まれます。システムジョーは含まれません。

技術データ

説明	ID	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	重量 [kg]
SAT-KSM2 90-500 4V Ø320	1346918	30	50	132
SAT-KSM2 90-500 4V Ø320-B	1346917	30	50	132



分割ヘッドへのクランピングピラーのインターフェースについては771 ページを参照。
技術仕様は予告なく変更されることがあります。



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com