



SCHUNK **夹持柱**
旋转工作台的夹持柱

旋转工作台的夹持柱

SCHUNK 夹持柱是完全配置的夹持解决方案, 专门为所有常用分度头设计了接口。特别是对于多重夹持, 我们可提供经市场验证的 SCHUNK 双工位虎钳 KONTEC KSC-D 或夹持导轨 KONTEC KSM2 解决方案。



优势 – 您将获益

- + 预配置的夹持柱
立即制备完成
- + 稳定空心体设计
高硬度且卓越的减震性
- + 矩形底板: 0.01 mm 至 200 mm
底座高精度, 无需进行额外的夹具塔表面磨削
- + 标准托盘型号
有 □ 260、□ 280 和 □ 320 mm 尺寸可选, 适用于所有
常规分度头

夹具塔设计

VERO-S 夹具塔

VERO-S 夹具塔配备 VERO-S NSE-T3 138-V1 模块。通过拉钉可以在几秒钟内安装夹持装置，重复精度极高。



带有夹持装置的夹具塔

配备虎钳的夹具塔是配置完整的标准夹持解决方案。可以立即投入使用。




未安装夹持装置的夹具塔

未安装夹持装置的夹具塔是空夹具塔。根据应用的不同，夹具塔可设计为原始夹持表面或各种钻孔网格。



旋转工作台的夹持柱

夹持柱是预先配置的夹具塔，可以作为第四轴直接安装在分度头上。



夹具塔形状

双角型夹具塔

使用双角型夹具塔，夹持装置可以从两面安装。此类夹具塔可选用 VERO-S 夹具塔模块，50 mm 和更小的钻孔网格，特别适用于 SCHUNK 夹持装置。




三角形夹具塔

使用三角形夹具塔，夹持装置可以从三面安装。此类夹具塔可选用 VERO-S 夹具塔模块，50 mm 和更小的钻孔网格，特别适用于 SCHUNK 夹持装置。



立方形夹具塔

使用立方形夹具塔，夹持装置可以从四面安装。此类夹具塔为粗糙夹持面，带 50 mm 和更小的钻孔网格，特别适用于 SCHUNK 夹持装置。




八角形/十字形夹具塔

使用八角形或十字形夹具塔，夹持装置可以从四到八面安装。此类夹具塔可选用 VERO-S 夹具塔模块，50 mm 和更小的钻孔网格，特别适用于 SCHUNK 夹持装置。



接口

- * 该图显示了夹持柱的所有重要连接和钻孔尺寸。
- * □ 260 mm、□ 280 mm 和 □ 320 mm 的连接尺寸。
- * 尺寸适用于本章中列出的所有夹持柱。



根据技术变化。

带有双动式虎钳 KSC-D 的夹持柱


带有四个双动式虎钳 KSC-D 80-300 的夹持柱

标配范围

夹持柱、虎钳、搬运螺钉、操作手册；不带系统卡爪

技术参数

描述	ID	最大夹持力* [kN]	最大扭矩 [Nm]	重量 [kg]
SAT-KSC-D 80-300 4V Ø260	1352146	25	90	68
SAT-KSC-D 80-300 4V Ø260-B	1352147	25	90	68



分度头的夹持柱接口见第 771 页。
根据技术变化。

带有双动式虎钳 KSC-D 的夹持柱


带有四个双动式虎钳 KSC-D 125-530 的夹持柱

标配范围

夹持柱、虎钳、搬运螺钉、操作手册；不带系统卡爪

技术参数

描述	ID	最大夹持力* [kN]	最大扭矩 [Nm]	重量 [kg]
SAT-KSC-D 125-530 4V Ø320	1352173	40	100	190
SAT-KSC-D 125-530 4V Ø320-B	1352174	40	100	190



分度头的夹持柱接口见第 771 页。
根据技术变化。

带有夹持导轨 KSM2 的夹持柱


带有四个夹持导轨 KSM2 90-400 或 KSM2 90-650 的夹持柱

标配范围

夹持柱、夹持导轨、搬运螺钉、操作手册；不带系统卡爪

技术参数

描述	ID	最大夹持力* [kN]	最大扭矩 [Nm]	重量 [kg]
SAT-KSM2 90-400 4V Ø280	0490743	30	50	73
SAT-KSM2 90-650 4V Ø280	0490744	30	50	110



分度头的夹持柱接口见第 771 页。
根据技术变化。

带有夹持导轨 KSM2 的夹持柱


带有四个夹持导轨 KSM2 90-500 的夹持柱

标配范围

夹持柱、夹持导轨、搬运螺钉、操作手册；不带系统卡爪

技术参数

描述	ID	最大夹持力* [kN]	最大扭矩 [Nm]	重量 [kg]
SAT-KSM2 90-500 4V Ø320	1346918	30	50	132
SAT-KSM2 90-500 4V Ø320-B	1346917	30	50	132



分度头的夹持柱接口见第 771 页。
根据技术变化。



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com