




OPUS-H3

**Vérin à actionnement
hydraulique à centre ouvert**

Vérins à centre ouvert avec mandrins de tour automatiques hydrauliques avec grand alésage traversant, large plage de réglage et des temps de commutation très courts.

Le vérin de serrage OPUS-H3 est le vérin standard idéal avec un grand trou traversant pour tous les mandrins de tour automatiques courants. Le vérin de serrage a été conçu pour des vitesses de rotation élevées et peut fonctionner avec une pression hydraulique pouvant atteindre 45 bars. Deux détecteurs de proximité permettent de régler et de surveiller facilement la course de serrage grâce à une came de commande intégrée.



Avantages – Vos bénéfices

- + Clapet anti-retour intégré**
Maintient brièvement la pression à l'intérieur du vérin hydraulique en cas de défaillance de tube
- + Conception compacte**
Intégration facile dans les tours existants
- + Grand diamètre de passage au centre**
Idéal pour l'usinage de barres et l'apport de matériaux depuis l'arrière
- + Allongement de la course d'actionnement**
Adapté à l'actionnement de tous les mandrins de tour automatiques courants
- + Came de contacteur intégrée pour la détection de course**
Deux détecteurs de proximité permettent de régler et de surveiller facilement la course de serrage

Caractéristiques techniques

Description	Vitesse de rotation max. [min ⁻¹]	Course du piston [mm]	Perçage [mm]	Pression admissible max. [bar]	Force de traction à 45 bars [kN]
OPUS-H3 70-37	8000	26	37.5	45	31
OPUS-H3 102-46	7000	25	46.5	45	46
OPUS-H3 130-52	6300	25	52.5	45	58
OPUS-H3 150-67	5500	29	67.5	45	68
OPUS-H3 170-77	5000	29	77	45	76
OPUS-H3 200-86	4500	34	86	45	88
OPUS-H3 225-95	4000	34	95	45	100
OPUS-H3 250-110	3600	35	110.5	45	110
OPUS-H3 320-127	3200	40	127.5	45	144

Etendue de la livraison

Caractéristiques techniques

[illegible]

Sous réserve de modifications techniques.



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com