




VERO-S NSE mikro 49

**Tecnologia inovadora em
espaços confinados**

0 módulo de fixação de ponto zero mais plano do mundo, específico para microusinagem

O módulo de microfixação VERO-S NSE mikro 49 transfere o efeito de uma troca rápida de peças para um novo patamar com o sistema de troca rápida de paletes VERO-S. Pela primeira vez, agora é possível trocar até mesmo os menores componentes com uma precisão de repetição de < 0,005 mm em questão de segundos. Com uma altura de apenas 12 mm e um diâmetro externo de 49 mm, é o módulo de troca rápida de paletes mais plano do mundo. Os módulos são adequados para a troca rápida de peças, componentes e paletes no corte de metais muito leves, bem como em células de montagem e máquinas de medição




Vantagens – Seus benefícios

- + Altura mínima**
Expande a área de trabalho da sua máquina
- + Todos os módulos pneumáticos podem ser operados a uma pressão do sistema de 6 bar**
Não são necessários intensificadores de pressão adicionais
- + Posicionamento via cone**
Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm
- + Sistema de duplo curso patenteado**
Portanto, fixação extremamente rígida sem vibrações
- + Bloqueio auto-retido e ajustado à forma**
A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão
- + Design de aço inoxidável livre de corrosão**
Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo
- + Turbo integrado por padrão**
A força de tração aumentou em até 260% para aproveitar ao máximo o desempenho da máquina, o que resulta em alta eficiência
- + Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os módulos NSE mikro**
Sem perigo de confusão ou operação incorreta
- + Monitoramento integrado de slides**
Também pode ser usado em aplicações automatizadas

Função NSE mikro 49

O procedimento de fixação do módulo é realizado por um conjunto de mola integrado. Um anel de acionamento e uma cinemática de acionamento patenteada convertem a força da mola em uma força máxima de tração no pino de fixação. A fixação é realizada por três corrediças de fixação e é autotravante. Além disso, a força de tração pode ser aumentada ao usar uma função turbo integrada. O módulo é aberto pneumaticamente com uma pressão do sistema de 6 bar.



- | | |
|---|---|
| <p>1 Centralização de cone de alta precisão
Garante uma conexão com precisão micrométrica</p> <p>2 Sistema de duplo curso patenteado
O sistema de duplo curso patenteado entre o anel de acionamento e a corrediça de fixação permite forças de tração extremamente altas</p> <p>3 Função turbo
Para amplificação da força de tração</p> <p>4 Grandes superfícies de contato
Para transmitir as forças de tração e retenção</p> <p>5 Conceito de acionamento patenteado
Permite um design extremamente plano (12 mm)</p> | <p>6 Grande superfície plana
Para melhor suporte e maior rigidez</p> <p>7 Monitoramento da posição da corrediça de fixação
Através da pressão dinâmica possível</p> <p>8 Tampas para os parafusos de montagem
Portanto, nenhum acúmulo de lubrificante de refrigeração ou de aparas é possível</p> <p>9 Raios de inserção no pino de fixação
Para uma conexão rápida e segura, mesmo em caso de ângulo de inclinação e excentricidade</p> <p>10 Sistema pneumático
Acionamento com 6 bar</p> |
|---|---|

Centralização através de cone

A centralização precisa do cone combinada com o ajuste de forma e o bloqueio auto-retentor caracterizam o sistema de troca rápida de paletes da SCHUNK.



Bloqueio através de cunhas de fixação

Grandes superfícies de contato entre as cunhas de fixação e o pino de fixação garantem uma baixa pressão de superfície, resultando em uma longa vida útil.



Fácil adesão – mais fácil de usar

Os raios de inserção no pino de fixação permitem uma união rápida e segura, mesmo em ângulo de inclinação e em caso de excentricidade.

Benefício: mais fácil de usar para carregamento manual e automático.



Função turbo integrada

Para aumentar a força de tração, o módulo de troca rápida de paletes é adicionalmente pressurizado com ar comprimido durante a fixação. Devido à função turbo, a força de tração aumenta pelo fator de 2,6 (máx. 400 N) em comparação com a fixação baseada apenas na força da mola. Com a função turbo ativa, os parâmetros de corte mais altos no processo de usinagem são facilitados.

- 1 Força da mola**
Molas de pressão inoxidáveis e resistentes à fadiga.
- 2 Força adicional**
Resultante da função turbo.



Conexão de expurgo de ar

Para uma função de sopro, a placa de base sob a abertura do pino de fixação pode ser fornecida com um furo.



Feito de aço inoxidável – longa vida útil


Todos os componentes funcionais são feitos de aço inoxidável endurecido.



Monitoramento da posição da corrediça de fixação

As posições aberta e fechada da corrediça de fixação podem ser monitoradas por meio de pressão dinâmica.

- ❶ **Exaustão**
O ar comprimido pode escapar através da ranhura e de uma área plana na tampa.
- ❷ **Pressão dinâmica**
O ar comprimido não pode escapar, porque a ranhura não está localizada acima do furo.



Disposição dos pinos de fixação tipo A, B e C

O pino de fixação é usado para fixar e posicionar as peças ou dispositivos a serem convertidos. Basicamente, existem três tipos diferentes de pinos de fixação:

- ❶ **Tipo A**
Fixo
- ❷ **Tipo B**
Posicionado – em forma de diamante
- ❸ **Tipo C**
Com um jogo de centralização







Módulo de fixação de ponto zero

Escopo de fornecimento

Módulo de fixação, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de aperto

Dados técnicos

Descrição	ID	Força de tração	Força de tração com turbo	Pressão de desbloqueio	Precisão de repetição	Peso
		[kN]	[kN]	[bar]	[mm]	[kg]
NSE mikro 49	0436100	0.15	0.4	6	< 0.005	0.2



Sujeito a alterações técnicas.

- ① Módulo de conexão direta sem mangueira aberto
- ② Função turbo de conexão direta sem mangueira
- ③ Conexão direta sem mangueira para módulo de monitoramento aberto
- ④ Conexão direta sem mangueira para monitoramento da função turbo
- ⑤ Orifício de sangria de ar para monitoramento

Acessórios

Pinos de fixação SPx mikro

Pinos de fixação padrão para conexão de peças ou dispositivos com módulos de fixação NSE mikro.



Adequado para	Descrição	ID
NSE mikro 49	SPA mikro 10	0436610
NSE mikro 49	SPB mikro 10	0436620
NSE mikro 49	SPC mikro 10	0436630



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com