




ZENTRICO THL-S plus

Самоцентрирующиеся
люнеты с боковым
цилиндром

Самоцентрирующиеся люнеты с большим зажимным усилием для установки в ограниченных монтажных пространствах

Люнет THL-S plus с боковым цилиндром спроектирован для использования в ограниченном монтажном пространстве. Это позволяет сократить общую длину люнета. В зависимости от размеров установки может быть использован более крупный люнет с соответственно более широким диапазоном зажатия. Благодаря оптимизированной кинематике рычагов, а также централизованной и ручной смазке люнет позволяет создать максимальные усилия зажатия на каждом ролике, а также стабильной безупречной центровки и точности позиционирования.




Преимущества – Ваша выгода

- +** Люнет с прецизионными рычагами для задач с высочайшими требованиями к качеству
Позволяет добиться превосходных результатов обработки
- +** Очень точная рычажная кинематика
Высокая точность центровки и позиционирования
- +** Последовательное уплотнение, предохраняющее от попадания стружки, и соединение для продувки воздухом в стандартном исполнении
Гарантия надежности процесса и увеличенные интервалы технического обслуживания
- +** Промывка роликов в стандартном исполнении
Для защиты от загрязнения и накопления стружки.
- +** Улучшенная смазочная система за счет применения централизованной смазки
Простая подача и длительный срок службы
- +** Гидравлические соединения с задней и боковой сторон цилиндра
Простая установка практически на любом станке
- +** Встроенные предохранительный клапан и система контроля конечного положения
Максимальная безопасность в работе
- +** Контроль положения поршня может доступен в качестве опции
Более короткое время цикла и защита от соударения
- +** Совместим со всеми имеющимися на рынке люнетами
Простая замена люнетов без специальных вспомогательных деталей
- +** Все стороны рабочих деталей отшлифованы и закалены
Обеспечивает продолжительный срок службы

Технические характеристики

Описание	Диапазон зажимаемых размеров [mm]	Рабочее давление [bar]	Макс. зажимное усилие [kN]	Точность центровки [mm]	Повторяемость [mm]
THL-S plus 300	12 - 152	8 - 60	10	< 0.04	< 0.007
THL-S plus 310	20 - 165	8 - 60	10	< 0.04	< 0.007
THL-S plus 400	35 - 245	8 - 60	15	< 0.05	< 0.01
THL-S plus 500	50 - 310	8 - 60	15	< 0.06	< 0.01
THL-S plus 510	90 - 350	8 - 80	15	< 0.06	< 0.01
THL-S plus 600	125 - 460	8 - 70	30	< 0.06	< 0.01



Возможны технические изменения.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ① Гидравлика A: G1/4 | ④ Промывка D: G1/8 |
| ② Гидравлика B: G1/4 | ⑤ Продувка воздухом E: G1/8 |
| ③ Централизованная смазка C: G1/8 | |

Технические характеристики

Описание	Идент. №	Тип смазки	Ролики	Диапазон зажимаемых	Макс. усилие зажатия/ролик	Масса
				размеров [mm]	[kN]	[kg]
THL-S plus 310 Z-Z	0825431	Централизованная смазка	цилиндрический	20 - 165	10	48
THL-S plus 310 Z-B	0825433	Централизованная смазка	сферический	20 - 165	10	48
THL-S plus 310 M-Z	0825432	Ручная смазка	цилиндрический	20 - 165	10	48
THL-S plus 310 M-B	0825434	Ручная смазка	сферический	20 - 165	10	48

Комплект поставки

Люнет, монтажные винты, рым-болты и руководство по эксплуатации; без бесконтактного датчика контроля хода

Примечания

Максимальная скорость перемещения заготовки

Максимальная скорость перемещения заготовки относительно люнета зависит от допустимой периферийной скорости роликов люнета. Скорость резки по диаметру зажатия равна периферийной скорости роликов.

Использование цилиндрических роликов

Цилиндрические ролики применяются в основном в стационарных люнетах или приложениях.

Использование сферических роликов

Сферические ролики используются в основном в прицепных или ведущих стационарных люнетах.

Промывка роликов

В качестве источника промывки роликов может использоваться смазочно-охлаждающая жидкость или сжатый воздух.

Прочие технические данные

Описание	Рабочее давление [bar]	Точность центровки [mm]	Повторяемость [mm]	макс. окружная скорость [m/min]
THL-S plus 310	8 - 60	< 0.04	< 0.007	590

Аксессуары

Система измерения хода

Обеспечивает непрерывный контроль положения рычагов и позволяет частично открывать люнет.



подходит для	Описание	Идент. №
THL-S plus 310	APS THL plus 310	0820524

Точная регулировка ролика

Возможна быстрая и точная центровка благодаря эксцентриковым роликовым штифтам на кронштейнах люнетов.



подходит для	Описание	Идент. №
THL-S plus 310	RFV THL plus 310	0820514

Цилиндрические ролики

Герметичные ролики для стационарного использования на люнетах. Специальные ролики и ролики с покрытием доступны по запросу



подходит для	Описание	Идент. №
THL-S plus 310	LFR-Z 300	0820502

Сферические ролики

Герметичные ролики для стационарного использования на подвижных (ведущих) люнетах. Специальные ролики и покрытые ролики доступны по запросу



подходит для	Описание	Идент. №
THL-S plus 310	LFR-B 300	0820552

Консистентная смазка

LINOMAX plus

Стандартно применяемая консистентная смазка с высокими рабочими характеристиками для постоянной смазки ручных и механизированных токарных патронов и люнетов SCHUNK.



Пучок	Описание	Идент. №
Картридж	Картридж LINOMAX plu	1342585
Может	Банка LINOMAX plu	1342586
Толкатель	Ведерко LINOMAX plu	1342587

Смазочный шприц

Вспомогательные инструменты для смазки изделий SCHUNK всех видов. Смазочный шприц может использоваться с картриджами всех типов смазки SCHUNK.



Пучок	Описание	Идент. №
Картридж	Смазочный шприц	9900543



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com