





VERO-S NSE mini 90

**Vysokovýkonné moduly pre
najmenšie variabilné
rozstupy**

Plochý upínací systém s nulovým bodom na použitie pri aplikáciách s nízkou silou a malými rozstupmi

V rámci veľkého modulárneho systému od spoločnosti SCHUNK je VERO-S NSE mini optimálnym doplnkom pre malé aplikácie. So svojou konštrukčnou výškou len 20 mm predstavuje NSE mini 90 mimoriadne plochý upínací modul s nulovým bodom, s ktorým možno realizovať malé rozstupy. Je mimoriadne vhodný pre aplikácie s pôsobením nízkej sily, medzi ktoré patrí obrábanie hliníka alebo plastu, alebo pre použitie na meracích prípravkoch.




Výhody – Vaše benefity

- + Modulárny systém SCHUNK**
Nespočetné kombinácie štandardných upínacích prostriedkov vhodných pre najrôznejšie stroje
- + Nízka konštrukčná výška**
Rozširuje pracovný priestor vášho stroja
- + Všetky pneumatické moduly možno prevádzkovať pri systémovej tlaku 6 barov**
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné
- + Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa**
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm
- + Patentovaný systém s dvojítým zdvihom pre maximálne vŕhové sily**
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií
- + Samosvorné zaistovanie s tvarovým stykom**
Plná vŕhová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku
- + Antikorózna konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele**
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť
- + Štandardne integrované turbo**
Zvýšenie vŕhovej sily až o 300 % pre optimálne využitie výkonu stroja a tým pádom vysokú hospodárnosť.
- + Jednotná veľkosť upínacieho kolíka pre všetky moduly NSE mini**
Žiadne riziko zámeny alebo nesprávnej prevádzky
- + Integrované monitorovanie šmýkadla**
Možnosť použitia aj v automatizovaných aplikáciách

Funkcia NSE mini 90

Upínanie modulu sa vykonáva pomocou integrovanej súpravy pružín. Pomocou hnacieho krúžka a patentovanej kinematiky pohonu sa sila pružiny premieňa na maximálnu vŕhaciu silu na upínacom čape. Upínanie prostredníctvom troch upínacích posuvných uzáverov je pritom samozaistovacie. Vŕhaciu silu možno navyše zvýšiť pomocou integrovanej funkcie turbo. Otváranie modulu sa vykonáva pneumatically pomocou systémového tlaku 6 barov.




- 1 **Vysoko presné centrovanie pomocou krátkeho kužeľa**
Zaisťuje mikrónovo presné spojenie
- 2 **Patentovaný systém s dvojitým zdvihom**
Patentovaný systém dvojitého zdvihu medzi hnacím krúžkom a upínacím šmykadlom umožňuje extrémne vysoké vŕhacie sily
- 3 **Funkcia turbo**
Na zvýšenie vŕhacej sily
- 4 **Veľké kontaktné plochy**
Na prenos vŕhacej a prídržnej sily
- 5 **Patentovaná koncepcia pohonu**
Umožňuje mimoriadne plochú konštrukciu

- 6 **Veľký plochý povrch**
Pre maximálnu oporu a najvyššiu pevnosť
- 7 **Monitorovanie polohy upínacieho posuvného uzáveru**
Možné pomocou dynamického tlaku
- 8 **Záslepky pre upevňovacie skrutky**
Vďaka tomu nie sú možné žiadne nahromadenia chladiaceho maziva a triesok
- 9 **Zavádzacie polomery na upínacom čape**
Pre rýchle a bezpečné spájanie aj v prípade naklonenia a excentricity
- 10 **Pneumatický systém**
Ovládanie pomocou 6 barov


Centrovanie pomocou krátkeho kužela

Presné centrovanie pomocou krátkeho kužela v kombinácii so samopridržiavacím zaistovaním s tvarovým stykom charakterizujú systém na rýchlu výmenu paliet od spoločnosti SCHUNK.




Zaistenie pomocou upínacích šmýkadiel

Veľké kontaktné plochy medzi upínacími šmýkadlami a upínacím kolíkom zaručujú nízky plošný tlak a tým aj dlhú životnosť.



Jednoduché spájanie – vyšší používateľský komfort

Zavádzacie polomery na upínacom čape umožňujú rýchle a bezpečné spájanie aj v prípade naklonenia a excentricity. Výhoda: vyšší užívateľský komfort pri manuálnom a automatizovanom nakladaní.



Integrovaná turbo funkcia


Pre zvýšenie vŕhovej sily je do upínacieho modulu s nulovým bodom počas upínania navyše privádzaný stlačený vzduch. Turbo funkcia zvyšuje vŕhovú silu v porovnaní s upínaním len pomocou sily pružiny až o faktor 3 (max. 1 500 N). Aktívna turbo funkcia umožňuje vyššie parametre rezania pri procese obrábania.

- 1 Sila pružiny**
Nehrdzavejúce prítlačné pružiny s trvalou pevnosťou.
- 2 Prídavná sila**
Vyplývajúce z funkcie turbo.



Prípojka preplachovania vzduchom

Pre funkciu vyfukovania môže byť základová doska pod otvorom upínacieho kolíka vybavená vyvrtaným otvorom.



Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele – dlhá životnosť


Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej nehrdzavejúcej ocele.



Monitorovanie polohy upínacieho posuvného uzáveru

Otvorená a zatvorená poloha upínacieho šmýkadla môže byť monitorovaná pomocou dynamického tlaku.


- 1 **Odvzdušnenie**
Stlačený vzduch môže uniknúť cez drážku a sploštenie v kryte.
- 2 **Dynamický tlak**
Stlačený vzduch nemôže uniknúť, pretože drážka sa nenachádza nad otvorom.



Usporiadanie upínacích kolíkov typu A, B a C

Upínací kolík sa používa na upínanie a polohovanie obrobkov alebo zariadení, ktoré majú byť prestavené. V podstate existujú tri rôzne typy upínacích kolíkov:


- 1 **Typ A**
Upevnené
- 2 **Typ B**
Zapoložovaný – diamantová štruktúra
- 3 **Typ C**
S centrovacou vôľou



Šetrí priestor vďaka kompaktnej konštrukcii

Vďaka patentovanému systému na upevnenie upínacej stanice na stole stroja možno dosiahnuť malú výšku len 30 mm. Montáž sa vykonáva pomocou otočne uloženého upínacieho kotúča. Možno ju vopred nastaviť pre všetky bežné rozstupy vodiacich vložiek do T-drážky a nachádza sa pod modulom.


- 1 Upínacia podložka**
Na prednastavenie polohy a montáž
- 2 Upínacia skrutka**
Pre predbežné nastavenie polohy na vzdialenosť T-drážky stola stroja
- 3 Montážna skrutka**
Pre upevnenie upínacej stanice na stole stroja
- 4 Modul NSE mini 90**



Variabilita vďaka modulárneho systému

Či už ako 2-násobná, 4-násobná alebo viacnásobná upínacia stanica – VERO-S NSL mini sa individuálne prispôsobí všetkým požiadavkám. Pre každú aplikáciu. Na všetkých bežných stoloch stroja. Pomocou modulárneho systému možno upínacie stanice NSL mini 100-2 predĺžiť tak často, ako je to potrebné. Montáž je jednoduchá: nahraďte uzatváracie skrutky adaptérmi pre prenos vzduchu a navzájom prepojte upínacie stanice.


- 1 Adaptér pre vzduchovú spojku**



Patentovaná koncepcia pohonu NSE mini 90

Vďaka patentovanému konceptu pohonu je vŕhová sila 10x vyššia ako ovládacia sila. To znamená, že ovládacia sila je premieňaná v pomere 1:3.


1 Sila pohonu



1. Prenos sily

Prvý prenos sily vyplýva z pákového pomeru (R/r), ktorý vyplýva z oboch polomerov záberu príslušnej sily.


- 1 Sila pohonu
- 2 Sila na hnacom krúžku



2. Prenos sily

Druhý prenos sily vyplýva z 15° uhla naklonenej roviny upínacieho obrysu v hnacom krúžku. Prostredníctvom tohto obrysu sa radiálny pohyb hnacieho krúžku prenáša na axiálny pohyb upínacieho posuvného uzáveru.


- 1 Sila na hnacom krúžku
- 2 Sila na upínacom šmýkadle



3. Prenos sily

Tretí prenos sily vyplýva z 15° uhla medzi upínacím posuvným uzáverom a upínacím čapom.

- 1 Sila na upínacom šmýkadle
- 2 Výsledná vŕhová sila







Upínací modul s nulovým bodom

Rozsah dodávky

Upínací modul, upevňovacie skrutky, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov

Technické údaje

Opis	Ident. č.	Vŕahová sila [kN]	Vŕahová sila s turbom [kN]	Odstiŕovací tlak [bar]	Presnosť opakovania [mm]	Hmotnosť [kg]
NSE mini 90	0435100	0.5	1.5	6	< 0.005	1



Technické zmeny vyhradené.

- | | |
|---|--|
| ① Priama prípojka bez hadice pre otváranie modulu | ④ Monitorovanie zatvoreného modulu pomocou dynamického tlaku |
| ② Priame prípojka bez hadice pre turbo funkciu | ⑤ Odvzdušňovací otvor pre monitorovanie |
| ③ Monitorovanie otvoreného modulu pomocou dynamického tlaku | |

Príslušenstvo

Upínací čap SPx mini

Upínací čap pre spojenie s upínacími modulmi NSE mini na báze tvarového styku.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90	SPA mini 20	0435610
NSE mini 90	SPB mini 20	0435620
NSE mini 90	SPC mini 20	0435630

Predĺženie upínacieho čapu


Slúžia na zdvíhanie obrobku zo stola stroja a na zlepšenie prístupnosti vretena stroja.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90	SP-VL mini 30-6-SPA	0435640
NSE mini 90	SP-VL mini 60-6-SPA	0435650

Ochranné kryty

Slúži na uzatvorenie rozhrania výmeny a na zakrytie čelnej kontaktnej plochy.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90	SDE mini 90	0435670

Ochranné kryty

Slúži na uzatvorenie rozhrania výmeny.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90	SDE mini 20	0435660

Krytky

Slúžia na zakrytie upevňovacích skrutiek a pre predchádzanie vzniku nahromadení triesok.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSE mini 90	ADK M6-SW5	9985503



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com