



Carro de herramientas

**Todos los componentes al
alcance de la mano**

Disposición transparente en el mínimo espacio con el carro de herramientas de SCHUNK

El carro de herramientas de SCHUNK redefine la organización de herramientas y ofrece rápido acceso, directamente en la máquina. En comparación con las soluciones convencionales, el carro de herramientas de SCHUNK ofrece un gran número de espacios de almacenamiento disponibles para diferentes herramientas y también ayudar a evitar accidentes en el trabajo.



Ventajas y beneficios

- + Riesgo mínimo de accidentes**
El borde de corte filoso de la herramienta siempre apunta en dirección opuesta al trabajador.
- + Buena organización**
Reduce el tiempo de búsqueda de las herramientas
- + Amplia variedad de montajes posibles**
Para hasta once sistemas de portaherramienta diferentes y la más amplia variedad de herramientas con una longitud de hasta 530 mm
- + La mayor variedad posible de fijaciones**
Hasta 156 portaherramientas
- + Materiales de alta calidad**
Garantizan una larga vida útil
- + Resistente al aceite y a los rayos UV**
Puede utilizarse en todos los ámbitos
- + Permite opciones complementarias por parte del usuario**
Tales como el color de la pared lateral o de la bandeja del recipiente

Carro de herramientas tipo 725

Material suministrado

Carro de herramientas, placas de almacenamiento y manual de instrucciones

Datos técnicos

Tipo de portaherramientas	Número de portaherramientas												
	24	30	32	36	40	42	48	56	60	64	72	84	96
	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
BT30							1154313			1154314			1154315
BT40				1154289			1154291				1154292		
BT50	1154303		1154304				1154305						
SK 30						1612676		1612677				1612678	
SK 40/CAT 40				1154279			1154281				1154283		
SK 50/CAT 50	1154299		1154300				1154301						
CAPTO C5				1637926			1637927				1637928		
CAPTO C6				1154285			1154286				1154287		
CAPTO C8							1465902						
HSK-A 40							1154309			1154310			1154311
HSK-A 50							1465901						
HSK-A 63				1154274			1154275				1154276		
HSK-A 80		1341137			1341138				1341139				
HSK-A 100	1154295		1154296				1154297						
VDI 30				1525544									
VDI 40		1471607			1471608				1471609				

Nota

Interfaz VDI


Los carros de herramientas con interfaz VDI solo pueden equiparse con soportes que cumplan la norma DIN ISO 10889-1.

Accesorios

Opción: bandeja de goteo para el carro de herramientas tipo 725.

ID

1154357



Carro de herramientas tipo 1025

Material suministrado

Carro de herramientas, placas de almacenamiento y manual de instrucciones


Datos técnicos

Tipo de portaherramientas	Número de portaherramientas					
	72	96	120	132	144	156
	ID	ID	ID	ID	ID	ID
BT30					1154316	
BT40			1154293			
BT50	115406					
SK 30				1612679		
SK 40/CAT 40			1154284			
SK 50/CAT 50	1154302					
CAPTO C5			1637929			
CAPTO C6			1154288			
HSK-A 40						1154312
HSK-A 50					1607802	
HSK-A 63			1154277			
HSK-A 80		1341140				
HSK-A 100	1154298					

Accesorios

Opción bandeja de goteo carro de herramientas tipo 1025

ID
1154358





H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com