



SCHUNK  **刀具小车**
一切伸手可及

SCHUNK 刀具小车布局合理清晰, 节省空间

SCHUNK 刀具小车重新定义了刀具整理方式, 可以直接在机床旁边快速取用, 非常便捷。与常规的刀具管理方法相比, SCHUNK 刀具小车提供了大量存放空间, 各种类型的刀具均可合理摆放, 这同时有助于避免发生操作失误。



优势 – 您将获益

- + 事故风险最低
刀具的锐利切削刃始终朝外, 背离操作工人
- + 整理存放井井有条
避免耗费时间的寻找刀具
- + 有大量底座接口可选择
适用于多达 11 种刀具夹持系统以及各类刀具, 可放置的刀具长度可达 530 mm
- + 刀柄接口选项最多
最多可容纳 156 个刀柄
- + 优质材料
确保长使用寿命
- + 耐油且抗紫外线
可以在所有区域使用
- + 客户可以自行选配
例如选择侧壁或托盘的颜色

725 型工具车

标配范围

刀具小车、存储板和操作手册

技术参数

刀柄类型	刀柄数量													
	24	30	32	36	40	42	48	56	60	64	72	84	96	
	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	
BT30							1154313			1154314			1154315	
BT40				1154289			1154291				1154292			
BT50	1154303		1154304				1154305							
SK 30						1612676		1612677				1612678		
SK 40/CAT 40				1154279			1154281				1154283			
SK 50/CAT 50	1154299		1154300				1154301							
CAPT0 C5				1637926			1637927				1637928			
CAPT0 C6				1154285			1154286				1154287			
CAPT0 C8							1465902							
HSK-A 40							1154309			1154310			1154311	
HSK-A 50							1465901							
HSK-A 63				1154274			1154275				1154276			
HSK-A 80		1341137			1341138				1341139					
HSK-A 100	1154295		1154296				1154297							
VDI 30				1525544										
VDI 40		1471607			1471608				1471609					


注意

VDI 接口
带有 VDI 接口的刀具车只能安装符合 DIN ISO 10889-1 标准的底座。

附件

725 型带接油盘选项的工具车
ID

1154357



1025 型工具车

标配范围

刀具小车、存储板和操作手册

技术参数


刀柄类型	刀柄数量					
	72	96	120	132	144	156
	ID	ID	ID	ID	ID	ID
BT30					1154316	
BT40			1154293			
BT50	115406					
SK 30				1612679		
SK 40/CAT 40			1154284			
SK 50/CAT 50	1154302					
CAPT0 C5			1637929			
CAPT0 C6			1154288			
HSK-A 40						1154312
HSK-A 50					1607802	
HSK-A 63			1154277			
HSK-A 80		1341140				
HSK-A 100	1154298					

附件

1025 型带接油盘选项的工具车

ID

1154358





H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com