




TANDEM® Szczęki

**Szczęki systemowe i
nasadowe do bloków zacis-
kowych TANDEM**

Maksymalna elastyczność dzięki szczękom systemowym i nasadowym

Szczęki systemowe i nasadowe firmy SCHUNK gwarantują maksymalną elastyczność i umożliwiają indywidualne dopasowanie do nowych zadań mocowania. System szczęk nośnych TBA-D umożliwia szybkie i łatwe łączenie jednego zestawu szczęk nośnych z dużym modułowym systemem szczęk nasadowych firmy SCHUNK. Oznacza to, że wiele szczęk specjalnych można zastąpić zaledwie kilkoma standardowymi wkładkami. Natomiast szczęki surowe nasadowe są specjalnie projektowane w celu przeróbki przez klienta. W zależności od detalu można zastosować dowolny kontur, a szczęki można indywidualnie dopasować do konkretnych wymagań.



Zalety – Korzyści dla użytkownika


- + Indywidualna regulacja na potrzeby nowych zastosowań w zakresie mocowania**
Można zamocować praktycznie każdy kontur przedmiotu obrabianego
- + System szczęk nośnych**
Eliminuje dużą liczbę specjalnych szczęk, które w przeciwnym razie byłyby wymagane
- + Duży modułowy system dopasowanych szczęk nasadowych**
Niezwyczajnie elastyczne mocowanie detali przed i po obróbce z użyciem jednej szczęki nośnej

Dane techniczne

Opis	Nadaje się do Imadło dwuszczękowe	Nadaje się do Imadło trójszczękowe	Wersja	Interfejs szczęki
S3A-G5	●		Szczęka z chwytem 3-osiowa	Ząbkowanie drobne
S5A-G5	●		Szczęka z chwytem 5-osiowa	Ząbkowanie drobne
STR	●		Szczęki surowe bez otworów nasadowe	Ząbkowanie drobne
STR-H	●		Szczęki surowe bez otworów nasadowe	Ząbkowanie drobne
KTR	●		Szczęki surowe z otworami nasadowe	Wrąb krzyżowy
KTR-H	●		Szczęki surowe z otworami nasadowe	Wrąb krzyżowy
STR-S	●		Szczęki surowe nasadowe z rowkiem montażowym	Ząbkowanie drobne
TBA-D	●		Szczęki nośne	Ząbkowanie drobne
KTA	●		Płyta adaptera	Ząbkowanie drobne
KTP	●		Płyta obrotowa	Ząbkowanie drobne
WTR-A	●		Szczęka szybkowymienna	Szybka wymiana szczęk
WTG-A	●		Szczęka szybkowymienna	Szybka wymiana szczęk
STK		●	Szczęki pazurowe	Ząbkowanie drobne
STK-V		●	Szczęki pazurowe	Ząbkowanie drobne
STR/3		●	Szczęki surowe bez otworów nasadowe	Ząbkowanie drobne
STR-H/3		●	Szczęki surowe bez otworów nasadowe	Ząbkowanie drobne
KTR/3		●	Szczęki surowe z otworami nasadowe	Wrąb krzyżowy
KTR-H/3		●	Szczęki surowe z otworami nasadowe	Wrąb krzyżowy
STR-S/3		●	Szczęki surowe nasadowe z rowkiem montażowym	Ząbkowanie drobne
WTR-A/3		●	Szczęka szybkowymienna	Szybka wymiana szczęk

System szczęk nośnych TBA-D

TANDEM TBA-D to odwracalne szczęki nośne z drobnym ząbkowaniem. Dzięki złączu szczęki można łączyć z unikalnym modułowym systemem szczęk nasadowych KONTEC, a blok zaciskowy TANDEM można szybko dostosować do nowych zadań mocowania.



1 Szczęka nośna TBA-D

Służy do mocowania szczęk nasadowych z dużego systemu modułowego KONTEC

2 Szczęka z efektem ściągania w dół, ze sprężyną płytkową

Zapewnia aktywne dociskanie szczęki z lekkim odciskiem na detalu, w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników obróbki

3 Szczęka stopniowa

Z różnymi poziomami i wersjami chwytu do mocnego zaciskania elementów obrabianych

4 Szczęka szlifowana

Do precyzyjnego mocowania detali

5 Wycięta szczęka

Do zwiększania tarcia między szczęką a detalem przy minimalnych odciskach

6 Szlifowana szczęka pryzmatyczna

Do precyzyjnego mocowania okrągłych detali.

Szczęka z chwytem 3-osiowa





Odwracalne, 3-osiowe szczęki ze stopniem chwytania 5 mm, drobnym ząbkowaniem i wstępnie zamontowanym rowkiem montażowym.
Do mocowania z wytłaczaniem materiałów niehartowanych do 22 HRC.
1 zestaw = 2 elementy

Zakres dostawy

Szczęka trójosiowa; bez śrub montażowych

Dane techniczne

Nr id.	Nadaje się do	L	B	H	B1	B2	B3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	T1	T2	T3	T4
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1471165	64	25.5	34	22	4.5	16	9	24	17	6.5	9	11.5	23	7	11	12	17
1471166	100	36	50	26	6.6	24	11.5	35	21.5	10.5	14	17.5	32.5	9	15	16	21
1471167	140	48	69	31	9	33	12	48	31.5	20	24	28	44	12	20	21	26
1471168	160	48	80	31	9	45	12.5	60	29	17.5	22	26.5	43.5	12	20	21	26
1471186	200	63	102	40	11	57	16.5	75	39	24.5	30	35.5	57.5	18	28.5	30	35
1471187	250	66	125	40	11	72	15.5	90	42.5	18.5	26.5	34.5	58	19	29	30	35
1471188	315	87	160	42.5	13	100	23	120	57.5	28	37	46	78	19	31.5	32.5	37.5



Podlega zmianom technicznym/

① Odległość od środka pierwszego zęba



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com