





ROTA-ML *flex* 2+2

**Universele handbediende
klauwplaat voor alle
klemtaken op klauwplaten
en freesmachines**

Centrisch compenserende werkstukklemming van elke werkstukgeometrie

Het klemmen van ronde, kubusvormige en geometrisch ongevormde onderdelen – geen probleem voor de ROTA-ML flex 2+2. Dankzij het gepatenteerde aandrijfconcept met gekoppelde klauwparen kan elke werkstukgeometrie centrisch en zonder overmaat worden geklemd. De klauwplaten worden vooral gebruikt in opslagoplossingen en op draai-/freemachines, maar kunnen ook worden gebruikt op klauwplaten. De klauwplaatgewichten van de grote klauwplaten met $\varnothing$ 500 mm of meer zijn tot 40% verlaagd ten opzichte van de vorige versie, zodat een nog hoger werkstukgewicht kan worden belast.



Innovaties – uw voordelen


- + Verzegelde handmatige klauwplaat**
Voor aanzienlijk langere onderhoudsintervallen
- + Gepatenteerd aandrijvingsconcept**
Onafhankelijke montage van de klemparen met daaropvolgende centrisch compenserende werkstukopspanning
- + Flexibel spansysteem**
Voor het klemmen van ronde, vierkante of geometrisch omvangrijke werkstukken
- + Compensatiemechanisme**
Maakt centrische klemming van alle werkstukgeometrieën mogelijk
- + Geoptimaliseerde klauwplaathoogtes en -gewichten voor de nieuwe ROTA-ML flex 2+2 versies vanaf $\varnothing$ 500 mm**
Voor een maximale extra belasting van het werkstukgewicht
- + Hoge efficiency van spiestangstelsel**
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten
- + Smeersysteem met vetcirculatie**
Zorgt voor een permanente vettoevoer voor constante klemkrachten
- + Visuele klemontgrendeling**
Als indicator voor het bereik waarin een veilige klemming kan worden gegarandeerd
- + Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard**
Garandeert een lange levensduur

Technische gegevens

Beschrijving	Max. draaisnelheid [min ⁻¹]	Max. opspankracht [kN]	Max. koppel [Nm]	Slag/klauw [mm]	Compensatieslag/klem [mm]
ROTA-M flex 2+2 260	2700	100	120	9.5	5.1
ROTA-M flex 2+2 315	2200	100	120	9.5	5.1
ROTA-M flex 2+2 400	1500	150	200	14.5	7.9
ROTA-M flex 2+2 500	1500	180	210	17.3	12
ROTA-ML flex 2+2 500	1500	180	210	17.3	12
ROTA-ML flex 2+2 630	1300	180	210	17.3	12
ROTA-ML flex 2+2 800	1100	180	210	17.3	12
ROTA-ML flex 2+2 1000	850	180	210	17.3	12
ROTA-ML flex 2+2 1200	750	180	210	17.3	12

Functie ROTA-ML flex 2+2

Een systeem met gepatendeerde aandrijfring brengt de roterende beweging van de schroefdraadspindel over naar de klemmen. De tegenover elkaar liggende bekkenparen maken na elkaar contact met het werkstuk en centreren het in het overeenkomstige vlak. Het werkstuk wordt dan gelijkmatig op volle klemkracht geklemd.




- | | |
|---|---|
| <p>1 Spiestang-activeringssysteem
Biedt een hoge uitlooptrouwkeurigheid</p> <p>2 Gepatenteerd aandrijvingsconcept
Als basis voor het centreren van de werkstukopspanning</p> <p>3 Gehard en extreem stijf basiselement
Daardoor een langere bedrijfsduur met de hoogste nauwkeurigheid Zelfs met maximale klemkracht</p> <p>4 Centraal smeersysteem met vetreservoir
Zorgt voor voldoende vet tijdens de bewerking. De bediening en de centrifugale kracht tijdens het bewerken zorgen er ook voor dat het vet in de klauwplaat circuleert.</p> | <p>5 Afdichting van de klauwplaat
Bevat een pakking en O-ringen voor de voorspanning</p> <p>6 Lange klauwgeleiding
Biedt optimale ondersteuning voor inwendige en uitwendige klemming</p> <p>7 Standaard klauwinterface
Voor toepassing van standaard bovenklauwen van SCHUNK</p> <p>8 Aandrijving via zeskantmoer
Dit staat garant voor een eenvoudige bediening</p> <p>9 Indicatorpen
Voor de detectie van de klempositie via beweging van de aandrijfring</p> |
|---|---|

Compensatie opspannen werkstuk


Door het innovatieve aandrijfconcept kunnen zowel ronde, kubusvormige als geometrisch vormloze werkstukken worden vastgeklemd met compensatie. De tegenoverliggende klemmen zijn altijd met elkaar verbonden via een aandrijfringsysteem. Overdeterminatie wordt voorkomen door het compensatiemechanisme.

- ① Eerste paar klemmen
- ② Tweede paar klemmen



Verzegelde handmatige klauwplaat

Een afdichtingssysteem, bestaande uit een voorgespannen pakking en O-ringen, voorkomt dat vet wordt weggespoeld tijdens de bewerking en dat vuil en spaanders binnendringen. Dat wil zeggen dat ook gegoten of gesmede onderdelen zonder aarzelen kunnen worden bewerkt.



Visuele klemontgrendeling


Om de veiligheid te waarborgen, geeft een aanduidingsstift aan wanneer het klauwmechanisme zich dicht bij de eindpositie van de slag bevindt. Zodra de aanduidingsstift naar buiten beweegt, wordt het werkstuk niet meer correct vastgeklemd en mag het bewerken niet worden gestart.

- ① Indicatorpen



Stationaire versie


Vanaf maat Ø 500 heeft de ROTA-ML flex 2+2 een monolitisch ontwerp met een veel lager gewicht en is bovendien ook veel dunner. Bijgevolg kan het gewicht tot 60% lager liggen, vergeleken met conventionele klauwplaten van dezelfde maat.



Vastklemmen met 2 klemmen

De ROTA-ML flex 2+2 kan met één eenvoudige aanpassing van een klauwplaat met 4 klemmen worden omgezet in een klauwplaat met 2 klemmen. Het enige dat u hoeft te doen, is het deksel van de centrale vergrendeling vervangen.


- ❶ **Deksel van vergrendeling zonder stop**
Beide klemparen kunnen vrij worden bewogen
- ❷ **Deksel van vergrendeling met stop**
Een paar klemmen wordt geblokkeerd, het andere klemt centrisch vast




Veelzijdige montageopties

Met de nieuwe ROTA-ML flex 2+2 zijn er extra montagemogelijkheden in de basisplaat opgenomen. Dit betekent dat de draai-bankhouders nog flexibeler kunnen worden gebruikt op de machinetafels van de individuele machinefabrikanten.

- ❶ **22,5° stersleuf**
Voor maximaal 16 radiale T-gleuven
- ❷ **30° stersleuf**
Voor maximaal 12 radiale T-gleuven
- ❸ **45° stersleuf**
Voor maximaal 8 radiale T-gleuven



Aanzienlijke gewichtsvermindering in de nieuwe generatie ROTA-ML flex 2+2



De grote maten van de ROTA-ML flex 2+2 van Ø 500 mm hebben een complete facelift ondergaan. De nadruk lag vooral op het verkleinen van de totale hoogte en de daarmee gepaard gaande vermindering van het gewicht van de klauw. Dankzij aanpassingen aan het ontwerp is de hoogte van de klauwplaat aanzienlijk verlaagd en is het gewicht met maar liefst 40% verminderd ten opzichte van zijn voorganger. Dit betekent dat nu zelfs grotere en zwaardere werkstukken verwerkt kunnen worden. Een ander positief neveneffect van het lagere gewicht is dat er nu hogere tafelsnelheden mogelijk zijn door de lagere massa.

1 Hoogtevergelijking

x-as = grootte van de klauwplaat
y-as = hoogte van de klauwplaat

2 Besparing

In klauwplaat hoogte van de oude naar de nieuwe generatie


3 Gewichtsvergelijking

x-as = grootte van de klauwplaat
y-as = gewicht van de klauwplaat

4 Besparing

In klauwplaatgewicht van de oude naar de nieuwe generatie


Maximale flexibiliteit



De hoge mate van flexibiliteit maakt de ROTA-ML flex 2+2 zeer indrukwekkend. Dankzij deze centrische, compenserende handmatige klauwplaat kunnen vrijwel alle werkstukken ermee worden vastgeklemd. Met een selectie van geschikte bovenklemmen kunnen ronde, kubusvormige en allerlei geometrisch vormloze onderdelen worden vastgeklemd.

- ① Kleine werkstukken
- ② Grote werkstukken
- ③ Rechthoekige werkstukken
- ④ Vierkante werkstukken
- ⑤ Onderdelen met vrije vorm
- ⑥ Halfronde en rechthoekige werkstukken
- ⑦ Nokken
- ⑧ Hellende werkstukken

Console vastklemmen



Indien in plaats van centrische compensatieklemming een of twee vaste nulpunten vereist zijn op draai-/freescentra, kan de ROTA-ML flex 2+2 worden omgezet in een "vaste klemspanner" met speciale klemmen. Via groeven in het klauwplaatvlak kunnen de vaste klemmen op de klauwplaat worden bevestigd. Het resultaat is een vastgesteld, herhaalbaar nulpunt, wat vooral belangrijk is voor nauwkeurige OP20-bewerkingen.

1 Vastklemmen tegen een vaste klem

Het werkstuk wordt met een vaste klauw geklemd. Hierdoor vormt deze klauw het exacte nulpunt in een vlak.

Let op: bij deze instelling wordt de klemkracht met 25% verminderd ten opzichte van de maximale klemkracht die voor de klauwplaat is opgegeven.

2 Vastklemmen tegen twee vaste klemmen

Het werkstuk wordt met twee vaste klauwen geklemd. De twee vaste aanslagen vormen het exacte nulpunt op het snijpunt van de twee aanslaglijnen.


Met deze opstelling blijft de maximale klemkracht van de klauwplaat behouden.

ⓘ Let op: vaste aanslagen zijn niet bedoeld voor gebruik bij rotatie!

Functionaliteit: compensatie werkstukklemming


Stap 1: Plaats het werkstuk

Ronde, kubusvormige of geometrisch ongevormde onderdelen kunnen in open toestand worden geplaatst.




Stap 2: Installeer het eerste paar klemmen

Door de handbediende klauwplaat te bedienen, raakt het eerste paar klemmen het werkstuk. Het werkstuk is nu gecentreerd in dit vlak.




Stap 3: Installeer het tweede paar klemmen




Bij verdere bediening raakt het tweede paar klemmen ook het werkstuk en beweegt het werkstuk in dit vlak naar het midden.



Stap 4: Klem het werkstuk

Als beide klemparen contact maken met het werkstuk, wordt het werkstuk gelijkmatig en centraal vastgeklemd met de volledige klemkracht (afhankelijk van het klemmoment).





Klauwplaat voor klemming van de as, weergegeven in open positie.
Technische wijzigingen voorbehouden.

① Afstand van midden tot eerste tand

② Centreebout voor het centreren van het klemlaadbord

③ Klauwplaat geschikt voor een 22.5° of 30° ster-groeftafel

Technische gegevens

IDnr.	Vertanding	Max. draaisnelheid [min ⁻¹]	Max. opspankracht [kN]	Max. koppel [Nm]	Slag/klauw [mm]	Compensatieslag/ klem [mm]	Gewicht [kg]
1573346	Module 2	850	180	210	17.3	12	396

Levering

Boorkop, centreerpen, T-moeren, ratelsleutels met adapter, oogbout, bevestigingsschroeven, moer voor T-gleuven, boringafsluitdeksel, gebruiksaanwijzing; zonder bovenklemmen, zonder vaste aanslagen, zonder afsluitdeksel

Opmerkingen


Vastklemmen met 2 klemmen

Bij gebruik van tweeklauwenklemming is een afsluitdeksel nodig om één klauwpaar te blokkeren (zie accessoires)

Klemkracht, 2-klauwklemming

Als er wordt overgeschakeld op klemming met 2 klemmen, wordt de maximale klemkracht gehalveerd bij hetzelfde klemmoment.

Klemkracht-RPM-diagram



Vereiste minimale klemkracht F_{spmin} 33%

SP-HB-M
400-500/4
13.6 kg




SWB-M 400/4
21.8 kg



SWBL-M
400/4
25.2 kg



Geleidingsbelasting basisklauw



$$M_{max} = 4750 \text{ Nm}$$

T-moer

met fijnvertanding 90°




NS
T-moer

Type klauwplaat	Beschrijving	IDnr.	N	B	H	H1	L	Inbusschroef	Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm]
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
ROTA-ML flex 2+2 1000	NS 200	0140103	25.5	35.8	29	11	27.8	M20 x 40	220


Ons complete assortiment klauwplaten is online te vinden in onze Quickfinder voor klauwplaten en op [schunk.com](https://www.schunk.com)

Zachte bovenste klemmen

Module 2



SWB-M/4
Zachte bovenste klemmen



SWBL-M/4
Zachte bovenste klemmen


Technische gegevens

Type klauwplaat	Beschrijving	IDnr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schroeven	m/SET [kg]
ROTA-ML flex 2+2 1000	SWBL-M 400/4	1457325	25.5	60	90	195	110	35		25.2
ROTA-ML flex 2+2 1000	SWB-M 400/4	1457324	25.5	60	90	157	30	35	M20	21.8

Ons complete assortiment klauwplaten is online te vinden in onze Quickfinder voor klauwplaten en op [schunk.com](https://www.schunk.com)

Harde, vertande bovenste klemmen

Module 2



SP-HB-M/4
Harde, vertande bovenste
klemmen


Technische gegevens

Type klauwplaat	Beschrijving	IDnr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Schroeven	m/SET [kg]
ROTA-ML flex 2+2 1000	SP-HB-M 400-500/4	1457323	25.5	57.5	73	159.1	22	38.3	42	42	M20	13.6

Ons complete assortiment klauwplaten is online te vinden in onze Quickfinder voor klauwplaten en op [schunk.com](https://www.schunk.com)

Universele klauwklemmen

Module 2



SZAU-M/4
 Universele klauwklemmen


Technische gegevens

Type klauwplaat	Klembereik ØD [mm]	Slingerdia- meter SDmax [mm]	Beschrijving	IDnr.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	G	b [mm]	m/SET [kg]
ROTA-ML flex 2+2 1000	102 - 913	1058	SZAU-M 400/4	1457627	25.5	60	75	114.5	33	M6	60	8.2

Ons complete assortiment klauwplaten is online te vinden in onze Quickfinder voor klauwplaten en op [schunk.com](https://www.schunk.com)

Harde, vertande bovenste klemmen

Module 2



Klempositie I

Klempositie II

Uitwendige opspanning

Type klauwplaat	Beschrijving	IDnr.	A1 [mm]	A2 [mm]	A4 [mm]
ROTA-ML flex 2+2 1000	SP-HB-M 400-500/4	1457323	49 - 815	57 - 831	245 - 1000

Inwendige opspanning

Type klauwplaat	Beschrijving	IDnr.	I1 [mm]	I3 [mm]
ROTA-ML flex 2+2 1000	SP-HB-M 400-500/4	1457323	181 - 944	366 - 1133

Klauwconsole

Klauwconsole, beweegbaar

Met 3/32"x90° of module 2-vertanding.
 Voor geschikte bovenklemmen, zie
 "Interface"-kolom.



Geschikt voor	Beschrijving	Interface	IDnr.
ROTA-ML flex 2+2 1000	SKB-M2 100	W-100-1	1572701

Klauwconsole, vast

Kan via T-sleuven in de klauwplaat
 worden geplaatst.
 Voor geschikte bovenklemmen, zie
 "Interface"-kolom.



Geschikt voor	Beschrijving	Interface	IDnr.
ROTA-ML flex 2+2 1000	SKB-F 100	W-100-1	1572658

Bovenklemmen

Klem, geprofileerd

Voor meer wrijving tussen de klem en het
 werkstuk zonder klemafdrukken.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBD 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373346

Getrapte klem

Met afgeslepen trap, 8 mm.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS 100-35-10-5	100	35	10	W-100-1	1373325

Getande klauw

Voor meer wrijving tussen de klem en het
 werkstuk met minimale klemafdrukken.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBC 100-35-11	100	35	11	W-100-1	1373267

Getrapte klem

Met gecoate trap, 5 mm.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-W 100-35-10-5	100	35	10	W-100-1	1395510

Geslepen klauw

Met een volledig afgeslepen klemvlak.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBP 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373272

Getrapte klem

Met griptrap, 3 mm.
 Voor het in reliëf klemmen van ongeharde
 materialen tot 22 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-G3 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373330

Zachte klauw

Hardbare klemmen voor nabewerking bij
 de klant, bijvoorbeeld om contouren of
 speciale vormen aan te brengen.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBW 100-35-16	100	35	16	W-100-1	1373287

Getrapte klem

Met griptrap, 5 mm.
 Voor het in reliëf klemmen van ongeharde
 materialen tot 22 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-G5 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373333

Getrapte klem

Met griptrap, 8 mm.
Voor het in reliëf klemmen van ongeharde materialen tot 22 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-G8 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373337

Getrapte klem

Met hardmetalen griptrap, 3 mm.
Voor het in reliëf klemmen van geharde materialen tot 58 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-CG3 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1428440

Getrapte klem

Met hardmetalen griptrap, 5 mm.
Voor het in reliëf klemmen van geharde materialen tot 58 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBS-CG5 100-35-12	100	35	12	W-100-1	1428441

Klauwgreep

Voor het in reliëf klemmen van ongeharde materialen tot 22 HRC.



Beschrijving	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Interface	IDnr.
GBG 100-35-10	100	35	10	W-100-1	1373282

Accessoires

Klemkrachttester

Voor het meten van de klemkracht van 2, 3 en 6-spauklauwe tot 6.000 tpm.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
ROTA-ML flex 2+2 1000	IFT Set	1404235

Meetkopadapter voor klemming met 4 klauwen

Voor gebruik als uitbreiding van de IFT-meetkop voor het meten van de klemkracht van 4-klauwplaten.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
ROTA-ML flex 2+2 1000	IFT MA4	1452686

Uitbreidingsset voor grote klauwplaten

Voor gebruik als uitbreiding van de IFT-meetkop voor het meten van de klemkracht van grote klauwplaten van Ø 400 mm en meer.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
ROTA-ML flex 2+2 1000	IFT-adapterset	1498512

Momentsleutel

Momentsleutel voor activering van handmatige klauwplaten van SCHUNK.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
ROTA-ML flex 2+2 1000	SSH-D-1/2" 60-300	1301281

Ratels

Ratel voor snelle activering van handmatige klauwplaten van SCHUNK.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
ROTA-ML flex 2+2 1000	SSH-K 1/2"-350	1151118

Zeskantspansleuteladapter met uitstoter

Om te gebruiken als hulpstuk voor een momentsleutel en ratel voor het bedienen van SCHUNK handmatige klauwplaten met zeskantaansluiting.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
ROTA-ML flex 2+2 1000	SAS-I 1/2"-SW16	1583509

Vergrendelingskap

Om een klauwpaar te vergrendelen voor klemming emt twee klauwen.



Geschikt voor	Beschrijving	IDnr.
ROTA-ML flex 2+2 1000	SLC 500-1200	1471989

Smering

LINOMAX plus

Hoogwaardig vet als standaard voor het regelmatig smeren van SCHUNK hand- en krachtbediende klauwplaten en lunettes.



Bundel	Beschrijving	IDnr.
Cartridge	LINOMAX plus cartridge	1342585
Doos	LINOMAX plus blik	1342586
Emmer	LINOMAX plus emmer	1342587

Vetspuit

Hulpgereedschap voor de smering van alle soorten SCHUNK-producten. De vetspuit kan worden gebruikt voor patronen van alle soorten vet van SCHUNK.



Bundel	Beschrijving	IDnr.
Cartridge	Vetspuit	9900543



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com