





## ROTA-ML *flex* 2+2

旋盤やフライス盤でのあらゆる  
クランプ作業に対応する汎用手  
動旋盤チャック

## どのようなワーク形状にも対応する中心補正ワーククランプ

ROTA-ML flex 2+2なら、円形、立方体、異形部品のクランプも問題ありません。特許取得済みのカップルジョーペアの駆動コンセプトにより、どのような形状のワークでも、過大な位置決めなしに中央にクランプすることができます。このチャックは、特にストレージソリューションや複合加工機に使用されますが、旋盤にも使用できます。Ø 500 mm以上の大型チャックのチャック重量は、旧バージョンに比べ最大40%削減され、より大きなワーク重量を積載できるようになりました。



### 利点と特長


- + 旋盤用手動チャック**  
大幅に長いメンテナンス間隔
- + 特許取得済みの駆動コンセプト**  
ジョーペアの独立した取付後、中心補償によるワークのクランプ
- + 柔軟なクランプシステム**  
丸形、立方形、またはかさばる形状のワークのクランプ用
- + 補償メカニズム**  
あらゆるワーク形状の芯出しが可能
- + 新しい ROTA-ML flex 2+2 バージョン (Ø 500 mm) 用に最適化されたチャック高さと重量**  
ワーク重量の最大追加ペイロード用
- + ウェッジバーシステムが高効率をサポート**  
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ
- + グリース循環式潤滑システム**  
恒久的なグリース供給を保証し安定したクランプ力を提供
- + 視覚的なクランプ解除**  
安定したクランプが確保できる範囲の指標として
- + すべての機能部品面を焼き入れ・研磨**  
長寿命を実現

### 技術データ

| 説明                    | 最大回転速度<br>[min <sup>-1</sup> ] | 最大把持力<br>[kN] | 最大トルク<br>[Nm] | ストローク / ジョー<br>[mm] | 補正ストローク / ジョー<br>[mm] |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| ROTA-M flex 2+2 260   | 2700                           | 100           | 120           | 9.5                 | 5.1                   |
| ROTA-M flex 2+2 315   | 2200                           | 100           | 120           | 9.5                 | 5.1                   |
| ROTA-M flex 2+2 400   | 1500                           | 150           | 200           | 14.5                | 7.9                   |
| ROTA-M flex 2+2 500   | 1500                           | 180           | 210           | 17.3                | 12                    |
| ROTA-ML flex 2+2 500  | 1500                           | 180           | 210           | 17.3                | 12                    |
| ROTA-ML flex 2+2 630  | 1300                           | 180           | 210           | 17.3                | 12                    |
| ROTA-ML flex 2+2 800  | 1100                           | 180           | 210           | 17.3                | 12                    |
| ROTA-ML flex 2+2 1000 | 850                            | 180           | 210           | 17.3                | 12                    |
| ROTA-ML flex 2+2 1200 | 750                            | 180           | 210           | 17.3                | 12                    |

## 機能 ROTA-ML flex 2+2

特許取得済みの駆動リングシステムで、ねじ付きスピンドルの回転運動をジョーに伝達します。向き合って一対となったジョーが次々とワークに接触し、対応する平面の中心にワークを配置します。次に、ワークは最大の把持力で均等にクランプされます。



- ① **ウェッジバー作動システム**  
高い振れ精度
- ② **特許取得済みの駆動コンセプト**  
芯出し補正ワーククランプの基礎として
- ③ **焼入れ硬化が行われた、極めて高剛性のベース本体**  
そのため、長製品寿命と高精度を実現最大把持力でも長寿命、高精度
- ④ **グリースリザーバー付き集中潤滑システム**  
機械加工中に十分なグリースを供給します。加工中の遠心力だけでなく、作動力によっても、グリースがチャック内で循環することを確認します。
- ⑤ **旋盤用チャックのシーリング**  
初期張力用ガスケットおよび O リングにより構成
- ⑥ **長いジョーガイド**  
外径および内径クランプに最適なサポートを提供
- ⑦ **標準ジョーインターフェース**  
SCHUNK の標準トップジョーの使用に対応
- ⑧ **六角ボルト接続部による作動**  
これにより、操作が簡単になります
- ⑨ **表示ピン**  
ドライブリングの動きによってジョー位置を監視

## 補正ワーククランプ

革新的な駆動コンセプトにより、円形、方形、および不定形状ワークを補正してクランプできます。相対するジョーは、常にドライビングシステムを介して互いに接続されています。補償メカニズムによって過剰条件を防止します。

- ① ジョーの最初のペア
- ② ジョーの2番目のペア



## 旋盤用手動チャック

予荷重ガスケットと O リングで構成されるシーリングシステムで、加工中にグリースが洗い流されないようにし、また汚れや切粉の侵入を防ぎます。つまり、鋳造部品や鍛造部品も安定して加工できます。



## 視覚的なクランプ解除


作業上の安全を保証するために、チャック機構が最終位置に近づくと、インジケーターピンが表示されます。インジケーターピンが外側に移動した時点で、ワークのクランプをすぐに停止し、これ以降は加工を開始しないでください。

- ① 表示ピン



## 据え置き型


サイズ Ø 500 以降の ROTA-ML flex 2+2 は、非常に軽量化されたモノリシック設計を特徴とし、さらに平面となっています。これにより従来の同寸法ジョーチャックと比べて、最大 60% 軽量になっています。



## 2 ジョークランプ

ROTA-ML flex 2+2 は、1 度の簡単な調整だけで 4 爪チャックから 2 爪チャックに変換できます。中央のロックングカバーを交換するだけで移行作業が完了します。


- ① 停止なしでカバーをロック  
両方のジョーペアを自由に動かします
- ② 停止なしでカバーをロック  
1 組のジョーがブロックされ、もう 1 組が中心でクランプします




## 多彩な取り付けオプション

新しい ROTA-ML flex 2+2 では、ベースプレートにさらなる取り付けオプションが組み込まれました。つまり、旋盤用チャックは、各機械メーカーの機械テーブル上でさらに柔軟に使用できます。

- ① 22.5° スタースロット  
最大16ラジアルTスロット用
- ② 30° スタースロット  
最大12ラジアルTスロット用
- ③ 45° スタースロット  
最大8ラジアルTスロット用



## 大幅な軽量化を実現した新世代ROTA-ML flex 2+2



ROTA-ML flex 2+2 Ø 500 mm の大型サイズが一新されました。主な焦点は、全高を下げることで、それに伴うチャック重量の軽減です。設計変更により、チャック高さが大幅に削減され、重量は前モデルに比べ40%も軽量化されました。つまり、より大きく重いワークピースも処理できるようになったということです。軽量化のもうひとつのプラス面は、質量が軽くなったことで、テーブル速度の高速化が可能になったことです。

### ① 高さ比較

X軸 = チャックのサイズ  
Y軸 = チャックの高さ

### ② 節約

旧世代から新世代へ、チャックの高さで


### ③ 重量比較

X軸 = チャックのサイズ  
Y軸 = チャックの重量

### ④ 節約

旧世代から新世代へ、チャックの重量で


## 高い適応性



ROTA-ML flex 2+2 は、その高度な柔軟性が特徴です。中心補正型手動旋盤チャックを利用することで、これでほぼあらゆるワークをクランプできるようになります。適切なトップジョーを選択することで、丸形、方形の、および不定形状のさまざまなパーツをクランプできます。

- ① 小さなワーク
- ② 大きなワーク
- ③ 角型ワーク
- ④ 角型ワーク
- ⑤ 自由形状部品
- ⑥ 半円形および角形のワーク
- ⑦ カム
- ⑧ 傾斜したワーク

## コンソールクランプ



ミーリング/ターニングセンターで、中心補正クランプの代わりに 1 つまたは 2 つの固定ゼロ点が必要な場合、ROTA-ML flex 2+2 は、特殊ジョーを使用して「固定ジョークランプバイス」に変換できます。チャック面の溝を介して、固定ジョーをチャックに接続できます。その結果、精密なOP20加工において特に重要となる、明確で再現性のあるゼロ点が得られます。

### ① 固定ジョーへのクランプ

ワークは固定ジョーにクランプされます。その結果、この1つのジョーが平面上の正確なゼロ点を形成します。  
注：このセットアップでは、チャックに指定されている最大把持力より 25% 低くなります。

### ② 2つの固定ジョーへのクランプ

ワークは2つの固定ジョーにクランプされます。2本の固定ストップは、2本のストップラインの交点で正確なゼロ点を形成します。  
このセットアップでは、チャックの最大クランプ力が維持されます。

① 注：固定ストッパーは回転下での使用を意図したものではありません！

## 機能: 補正ワーククランプ

### ステップ 1: ワークの挿入

丸型、立方体、非定型形状の部品を、開いた状態で挿入できます。




### ステップ 2: 一組目のジョーを取り付ける

手動旋盤チャックを作動させると、1組のジョーがワークと接触します。この平面に対してワークの芯出しが行われます。



### ステップ 3: 二組目のジョーのペアを取り付ける


さらに作動させると、2組目のジョーがワークに接触し、この平面内でワーク芯出しが行われます。



### ステップ 4: ワークを把持

2本のジョーがワークと接触し、均等にワーク中心にあわせて力がかかることで、最大把持力（トルクに依存）で把持できます。





シャフトクランプ用チャック、開いた位置での図。  
技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 1つ目の歯底面までの距離
- ② クランピングパレットの芯出し用センタリングボルト
- ③ 22.5° または30° 星形溝付きテーブル用旋盤用チャック

## 技術データ

| ID      | セレーション      | 最大回転速度               | 最大把持力 | 最大トルク | ストローク / ジョー | 補正ストローク / ジョー | 重量   |
|---------|-------------|----------------------|-------|-------|-------------|---------------|------|
|         |             | [min <sup>-1</sup> ] | [kN]  | [Nm]  | [mm]        | [mm]          | [kg] |
| 1570299 | 3/32" x 90° | 1300                 | 180   | 210   | 17.3        | 12            | 167  |

## 納品内容

チャック、センタリングピン、T ナット、アダプタ付きラチェットレンチ、アイボルト、固定ネジ、T スロット用ナット、ボア閉じカバー、操作マニュアル。トップジョーなし、固定ワークストッパーなし、ロックングカバーなし

## 注記


### 2爪クランプの使用

2爪クランプを使用する場合は、1対のジョーをブロックするためのロックカバーが別途必要です (アクセサリを参照)。


### クランプ力、2爪クランプ

2爪クランプに変更すると、同じトルクで最大クランプ力は半分になります。

## 把持力-RPM-図



## ベースジョーガイドの荷重



## ソフトトップジョー

精密セレーション 90° 付き



SWB-AL  
ソフトトップジョー



SWB  
ソフトトップジョー

## 技術データ

| チャックタイプ              | 説明           | ID                      | N    | B    | H    | L    | a    | b    | ネジ  | m/<br>SET |
|----------------------|--------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------|
|                      |              |                         | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |     | [kg]      |
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SWB-AL 400/4 | <a href="#">1457306</a> | 25.5 | 60   | 100  | 155  | 90   | 35   | M20 | 8.6       |
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SWB 400/4    | <a href="#">1457273</a> | 25.5 | 60   | 90   | 155  | 90   | 35   | M20 | 21.6      |


当社のチャックジョーの全ラインナップは、チャックジョー クイックファインダーおよび [schunk.com](http://schunk.com) でご覧いただけます

## 硬化焼き入れ段付きトップジョー, フルゲリップジョー


精密セレーション 90° 付き



SHB  
硬化焼き入れ段付きトップジョー



SWB-SM  
フルゲリップジョー



SWB-SA  
フルゲリップジョー


### 技術データ

| チャックタイプ              | 説明           | ID                      | N    | B    | B1   | H    | H2   | L    | T    | a    | b    | c    | ネジ  | m/<br>SET |
|----------------------|--------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------|
|                      |              |                         | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |     | [kg]      |
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SWB-SM 400/4 | <a href="#">1457316</a> | 25.5 | 330  | 60   | 85   | 55   | 155  |      | 83.5 | 35   |      | M20 | 55.2      |
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SWB-SA 400/4 | <a href="#">1609912</a> | 25.5 | 330  | 150  | 98   | 68   | 160  |      | 84.5 | 35   |      | M20 | 35.3      |
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SHB 400/4    | <a href="#">1457278</a> | 25.5 | 60   |      | 75   |      | 140  | 18   | 53   | 31   | 31   | M20 | 10.8      |

当社のチャックジョーの全ラインナップは、チャックジョー クイックファインダーおよび [schunk.com](http://schunk.com) でご覧いただけます

# 汎用クロージョー

精密セレーション 90° 付き



SZAU/4  
汎用クロージョー

## 技術データ

| チャックタイプ              | クランプ範囲<br>ØD<br>[mm] | 旋回径 SDmax<br>[mm] | 説明         | ID                      | N<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | T<br>[mm] | G  | b<br>[mm] | m/<br>SET<br>[kg] |
|----------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-------------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | 102 - 534            | 679               | SZAU 400/4 | <a href="#">1457357</a> | 25.5      | 60        | 75        | 114.5     | 33        | M6 | 60        | 8.2               |

当社のチャックジョーの全ラインナップは、チャックジョー クイックファインダーおよび [schunk.com](#) でご覧いただけます

## T ナット

精密セレーション 90° 付き


NS  
T ナット

| チャックタイプ              | 説明     | ID      | N    | B    | H    | H1   | L    | 平頭ネジ     | 最大許容締め付けトルク |
|----------------------|--------|---------|------|------|------|------|------|----------|-------------|
|                      |        |         | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |          | [Nm]        |
| ROTA-ML flex 2+2 630 | NS 200 | 0140103 | 25.5 | 35.8 | 29   | 11   | 27.8 | M20 x 40 | 220         |

当社のチャックジョーの全ラインナップは、チャックジョー クイックファインダーおよび [schunk.com](http://schunk.com) でご覧いただけます

## 硬化焼き入れ段付きトップジョー

精密セレーション 90° 付き



ジョー位置 I

ジョー位置 II

### 外径クランプ

| チャックタイプ              | 説明        | ID                      | A1<br>[mm] | A2<br>[mm] | A3<br>[mm] | A4<br>[mm] |
|----------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SHB 400/4 | <a href="#">1457278</a> | 49 - 444   | 62 - 500   | 164 - 605  | 266 - 630  |

### I.D. クランプ

| チャックタイプ              | 説明        | ID                      | I1<br>[mm] | I2<br>[mm] | I3<br>[mm] |
|----------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SHB 400/4 | <a href="#">1457278</a> | 130 - 519  | 228 - 622  | 328 - 724  |

## コンソールジョー

### コンソールジョー (可動)

3/32" x 90° またはモジュール 2 セレージョ  
ン装備  
適合する装着フィンガーは「インターフェ  
ース」欄をご参照ください



| 適合タイプ                | 説明            | インターフェ<br>ース | ID                      |
|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SKB-SV90° 100 | W-100-1      | <a href="#">1572700</a> |

### コンソールジョー (固定)

Tスロットを介してチャック面に配置可能  
適合する装着フィンガーは「インターフェ  
ース」欄をご参照ください



| 適合タイプ                | 説明        | インターフェ<br>ース | ID                      |
|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SKB-F 100 | W-100-1      | <a href="#">1572658</a> |

## トップジョー

### ジョープロファイル

クランプインプレッションなしで、ジョーとワ  
ークの摩擦を増大させます



| 説明            | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェ<br>ース | ID                      |
|---------------|-----|----|----|--------------|-------------------------|
|               | mm  | mm | mm |              |                         |
| GBD 100-35-10 | 100 | 35 | 10 | W-100-1      | <a href="#">1373346</a> |

### ステップ式ジョー

グランドステップ付き、8 mm。



| 説明              | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェ<br>ース | ID                      |
|-----------------|-----|----|----|--------------|-------------------------|
|                 | mm  | mm | mm |              |                         |
| GBS 100-35-10-5 | 100 | 35 | 10 | W-100-1      | <a href="#">1373325</a> |

### セレージョ付きジョー

クランプインプレッションを最小限に抑え、ジ  
ョーとワークの摩擦を増大させます



| 説明            | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェ<br>ース | ID                      |
|---------------|-----|----|----|--------------|-------------------------|
|               | mm  | mm | mm |              |                         |
| GBC 100-35-11 | 100 | 35 | 11 | W-100-1      | <a href="#">1373267</a> |

### ステップ式ジョー

コーティングされたステップ付き、5 mm



| 説明                | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェ<br>ース | ID                      |
|-------------------|-----|----|----|--------------|-------------------------|
|                   | mm  | mm | mm |              |                         |
| GBS-W 100-35-10-5 | 100 | 35 | 10 | W-100-1      | <a href="#">1395510</a> |

### 研磨ジョー

完全に研磨されたクランプ面を備え



| 説明            | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェ<br>ース | ID                      |
|---------------|-----|----|----|--------------|-------------------------|
|               | mm  | mm | mm |              |                         |
| GBP 100-35-10 | 100 | 35 | 10 | W-100-1      | <a href="#">1373272</a> |

### ステップ式ジョー

グリップステップ付き、3 mm。  
22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクラ  
ンプ用



| 説明               | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェ<br>ース | ID                      |
|------------------|-----|----|----|--------------|-------------------------|
|                  | mm  | mm | mm |              |                         |
| GBS-G3 100-35-10 | 100 | 35 | 10 | W-100-1      | <a href="#">1373330</a> |

### ソフトジョー

輪郭や特殊な形状の組み込みなど、お客様先  
での再加工に使用する焼入れ可能なジョー



| 説明            | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェ<br>ース | ID                      |
|---------------|-----|----|----|--------------|-------------------------|
|               | mm  | mm | mm |              |                         |
| GBW 100-35-16 | 100 | 35 | 16 | W-100-1      | <a href="#">1373287</a> |

### ステップ式ジョー

グリップステップ付き、5 mm  
22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクラ  
ンプ用



| 説明               | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェ<br>ース | ID                      |
|------------------|-----|----|----|--------------|-------------------------|
|                  | mm  | mm | mm |              |                         |
| GBS-G5 100-35-10 | 100 | 35 | 10 | W-100-1      | <a href="#">1373333</a> |

### ステップ式ジョー

グリップステップ付き、8 mm  
22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクランプ用



| 説明               | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェース | ID                      |
|------------------|-----|----|----|----------|-------------------------|
|                  | mm  | mm | mm |          |                         |
| GBS-G8 100-35-10 | 100 | 35 | 10 | W-100-1  | <a href="#">1373337</a> |

### ステップ式ジョー

カーバイドグリップステップ付き、3 mm。  
58 HRCまでの高硬度材のエンボス加工のクランプ用



| 説明                | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェース | ID                      |
|-------------------|-----|----|----|----------|-------------------------|
|                   | mm  | mm | mm |          |                         |
| GBS-CG3 100-35-10 | 100 | 35 | 10 | W-100-1  | <a href="#">1428440</a> |

### ステップ式ジョー

カーバイドグリップステップ付き、5 mm  
58 HRCまでの高硬度材のエンボス加工のクランプ用



| 説明                | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェース | ID                      |
|-------------------|-----|----|----|----------|-------------------------|
|                   | mm  | mm | mm |          |                         |
| GBS-CG5 100-35-12 | 100 | 35 | 12 | W-100-1  | <a href="#">1428441</a> |

### グリップジョー

22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクランプ用



| 説明            | 幅   | 高さ | 奥行 | インターフェース | ID                      |
|---------------|-----|----|----|----------|-------------------------|
|               | mm  | mm | mm |          |                         |
| GBG 100-35-10 | 100 | 35 | 10 | W-100-1  | <a href="#">1373282</a> |

## アクセサリ

### 把持力テスター

6,000 RPMまでの2、3、6個のジョーチャックのジョー締力測定用



| 適合タイプ                | 説明      | ID                      |
|----------------------|---------|-------------------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | IFT Set | <a href="#">1404235</a> |

### 4爪クランプ用測定ヘッドアダプター

4つのジョーのジョークランプ力測定用測定子 IFT の延長として使用します。



| 適合タイプ                | 説明      | ID                      |
|----------------------|---------|-------------------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | IFT MA4 | <a href="#">1452686</a> |

### 大型チャック用延長セット

Ø 400 mm 以上の大型チャックのジョークランプ力測定用測定子 IFT の延長として使用します。



| 適合タイプ                | 説明          | ID                      |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | IFTアダプターセット | <a href="#">1498512</a> |

### トルクレンチ

SCHUNK 旋盤用手動チャックの作動用トルクレンチ。



| 適合タイプ                | 説明                | ID                      |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SSH-D-1/2" 60-300 | <a href="#">1301281</a> |

### ラチェット

SCHUNK 手動旋盤チャックの素早い発動を行うラチェット。



| 適合タイプ                | 説明             | ID                      |
|----------------------|----------------|-------------------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SSH-K 1/2"-350 | <a href="#">1151118</a> |

### エジェクター付きスパナレンチアダプター

SCHUNKの手動式旋盤用六角チャックを作動させるためのトルクレンチおよびラチェット用アタッチメントとして使用します。



| 適合タイプ                | 説明              | ID                      |
|----------------------|-----------------|-------------------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SAS-I 1/2"-SW16 | <a href="#">8705471</a> |

### ロック式カバー

2つのジョーでクランプを行う場合の2つのジョーのロックに使用。



| 適合タイプ                | 説明           | ID                      |
|----------------------|--------------|-------------------------|
| ROTA-ML flex 2+2 630 | SLC 500-1200 | <a href="#">1471989</a> |

## グリース

### LINOMAX plus

SCHUNK 製旋盤用手動チャックおよびパワーチャックおよび振れ止めの定期潤滑給油の標準として使用する高性能グリース。



| 供給単位   | 説明                  | ID                      |
|--------|---------------------|-------------------------|
| カートリッジ | LINOMAX plus カートリッジ | <a href="#">1342585</a> |
| カン     | LINOMAX plus 缶      | <a href="#">1342586</a> |
| パケツ    | LINOMAX plus パケツ    | <a href="#">1342587</a> |

### グリースガン

SCHUNKのあらゆる製品の潤滑に対応する補助ツールです。グリースガンは、あらゆる種類の SCHUNK グリースのカートリッジに対応します。



| 供給単位   | 説明     | ID                      |
|--------|--------|-------------------------|
| カートリッジ | グリースガン | <a href="#">9900543</a> |



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.**  
**Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23  
D-88512 Mengen  
Tel. +49-7572-7614-1300  
Fax +49-7572-7614-1039  
CMM@de.schunk.com  
schunk.com