



TANDEM® Mors

**Système et mors rapportés
pour les étaux de serrage
automatique TANDEM**

Flexibilité maximale grâce au système et aux mors rapportés

Le système et les mors rapportés de SCHUNK sont synonymes de flexibilité maximale et permettent une adaptation individuelle à de nouvelles fonctions de serrage. Le système de mors supports TBA-D permet de combiner rapidement et facilement un seul jeu de mors supports avec le grand système modulaire de mors rapportés de SCHUNK. Cela signifie que de nombreux mors spéciaux peuvent être remplacés par seulement quelques inserts standard. Les ébauches de mors rapportés, quant à elles, sont spécialement conçues pour être retravaillées par le client. En fonction de la pièce à usiner, il est possible d'introduire n'importe quel contour et d'ajuster individuellement les mors aux exigences respectives.



Avantages – Vos bénéfices

- + Ajustable individuellement pour de nouvelles tâches de serrage**
Pratiquement tous les contours de pièces peuvent être serrés
- + Système de mors support**
Élimine un grand nombre de mors spéciaux qui seraient autrement nécessaires
- + Grande conception modulaire de mors rapportés assortis**
Serrage extrêmement flexible de pièces finies et de pièces brutes sur un mors-support

Caractéristiques techniques

Description	Compatible avec Serreur à 2 mors	Compatible avec Serreur à 3 mors	Version	Interface des mors
S3A-G5	●		Mors de préhension à 3 axes	Denture
S5A-G5	●		Mors de préhension à 5 axes	Denture
STR	●		Ébauches de mors rapportés non percés	Denture
STR-H	●		Ébauches de mors rapportés non percés	Denture
KTR	●		Ébauches de mors rapportés percés	Tenon-rainure
KTR-H	●		Ébauches de mors rapportés percés	Tenon-rainure
STR-S	●		Ébauche de mors rapportés avec rainure de fixation	Denture
TBA-D	●		Mors support	Denture
KTA	●		Plaque interface	Denture
KTP	●		Plaque pivotante	Denture
WTR-A	●		Mors à changement rapide	Changement rapide de mors
WTG-A	●		Mors à changement rapide	Changement rapide de mors
STK		●	Mors à crocs	Denture
STK-V		●	Mors à crocs	Denture
STR/3		●	Ébauches de mors rapportés non percés	Denture
STR-H/3		●	Ébauches de mors rapportés non percés	Denture
KTR/3		●	Ébauches de mors rapportés percés	Tenon-rainure
KTR-H/3		●	Ébauches de mors rapportés percés	Tenon-rainure
STR-S/3		●	Ébauche de mors rapportés avec rainure de fixation	Denture
WTR-A/3		●	Mors à changement rapide	Changement rapide de mors

Système de mors support TBA-D

Les TANDEM TBA-D sont des mors supports réversibles avec dentures droites. Grâce à leur interface, les mors peuvent être combinés avec le système modulaire unique de mors rapportés KONTEC et l'étau de serrage automatique TANDEM peut être rapidement adapté à de nouvelles fonctions de serrage.



1 Mors support TBA-D

Utilisé pour le montage des mors rapportés de la grande conception modulaire KONTEC

2 lame de ressort, mors à traction descendante

Assure une fonction de traction active des mors avec une légère empreinte de serrage sur la pièce, en vue de résultats d'usinage plus précis.

3 Mors étagé

Avec différents niveaux et versions de préhension pour un serrage puissant des pièces à usiner

4 Mors rectifié

Pour un serrage précis des pièces à usiner

5 Mors taillé

Pour une friction augmentée entre le mors à la pièce à usiner avec des marques de serrage minimales

6 Mors prismatique meulé

Pour un serrage précis des pièces rondes.

Plaque pivotante

Plaque pivotante avec denture droite et rainure de fixation préfabriquée pour mors réversibles à 6 voies.
Utilisé en combinaison avec des plaques d'adaptation et des mors réversibles 6 voies pour le serrage de pièces volumineuses.
1 pièce


Etendue de la livraison

Plaque pivotante, vis de fixation, écrous pour rainures en T, plaque dentée, manuel d'utilisation ; sans mors réversibles à 6 voies

Caractéristiques techniques

Description	ID	Compatible avec	Interface	L	B	H	Dispositif pendulaire à compensation
				[mm]	[mm]	[mm]	[°]
KTP 160	1580334	160	W-38	107	156	29	±5

Attention :
Dans le cas d'une fabrication automatisée, le retour à la position centrale neutre s'effectue automatiquement à l'état non serré.




① Ecartement au centre 1re dent

② Plage de torsion maximale admissible de la plaque pendulaire

Mors rapportés

Mors grip réversibles à 6 faces


Avec cinq étapes de préhension ainsi qu'une face de serrage revêtue.



Description	Largeur	Hauteur	Profondeur	Interface	ID
	mm	mm	mm		
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

Mors grip réversible carbure 6 faces

Avec cinq étages grip en métal dur ainsi qu'une face de serrage douce.



Description	Largeur	Hauteur	Profondeur	Interface	ID
	mm	mm	mm		
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Graisse

LINOMAX plus

Graisse haute performance conformément aux normes de lubrification régulière des mandrins de tour manuels et automatiques et des lunettes de SCHUNK.



Offre groupée	Description	ID
Cartouche	Cartouche LINOMAX plus	1342585

LP 410

Graisse haute performance conformément aux normes pour la lubrification régulière des étaux de serrage automatiques SCHUNK TANDEM.



Offre groupée	Description	ID
Cartouche	Cartouche LP 410	0184213



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com